E970SWN

18.5

(47) LCD MONITOR

Para casa o el trabajo, esta pantalla ofrece un rendimiento excelente con 16,7 millones de colores y un tiempo de respuesta de 5 ms. Las características inteligentes como el modo Eco o e-Saver te ayudan a reducir sin esfuerzo el consumo de energía.

Datos de la pantalla

Color	Black
Resolución	1366x768 PX
Frecuencia de actualización	60Hz
Tiempo de respuesta (GtG)	5
Panel	TN
Luz de fondo	WLED
Relación de aspecto	16:9
Brillo (típico)	200
Contraste (dinámico)	20M:1
Contraste (estático)	700:1
Separación de los píxeles	0.3
Diagonal (pulg.)	18.5
Área activa de la pantalla (altura x anchura)	409.8 x 230.4 mm
Ángulo de visión (CR10)	90/65 º
Colores de la pantalla	16.7 Million
OSD languages	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Conexiones

Conexiones	VGA

Ergonomía

Rotación	0 °
Inclinación	-5/+15 °
Vesa	75x75

Datos de consumo

Alimentación eléctrica	Internal
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Power Consumption	Encendido 10.52 watt, Apagado 0.08 watt En espera 0.14 watt,

Dimensiones

Dimensiones del producto (con base)	437,37x47,68x271,6 mm
Dimensiones del producto (sin base)	437.4x273.1x48 mm
Dimensiones de la caja	490x345x102 mm
Peso neto (sin embalaje) (kg)	2.15
Peso bruto (con embalaje) (kg)	2.8

Garantía

Periodo de garantía	3 Years
EAN	4038986193788
MTBF	50.000 hours

Contenido de la caja

Cable VGA (1.2m m), Power Schuko C7 Cable (1.2 m),

Sostenibilidad

• Medio ambiente y consumo energético: RoHS, sin plomo, sin mercurio

• Material de empaquetado reciclable: 100%

Regulación

TUV-GS, TUV-Bauart, CE, TCO no, energystar, EPEAT Silver, FCC, EAC, Conforme con ROHS,