C27G1

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

144 Hz, 1 ms y FreeSync Premium con panel VA de 27” y curvatura envolvente 1800R

Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!

FreeSync Premium

Disfruta de la mejor calidad de imagen incluso en los juegos más trepidantes. La tecnología AMD FreeSync Premium hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida, sin efecto tearing y con una velocidad endiablada. AMD FreeSync Premium ofrece una tasa de refresco mínima de 120 Hz, por lo que las imágenes son menos borrosas y más nítidas para una experiencia más realista. La tecnología LFC elimina el efecto stuttering si la tasa de fotogramas es mejor que la tasa de refresco.

144Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.

Bisel mínimo para un puesto de combate inmejorable

Amplía tu visión con la configuración de múltiples monitores. El borde estrecho y el diseño sin marco minimizan al máximo la interrupción del bisel y logran un puesto de combate inmejorable.

Curvatura 1800R

El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente.

G1 Series Vimeo

General

Dimensiones de la caja	694x250x473 mm

Datos de la pantalla

Color	Negro
Resolución	1920x1080
Frecuencia de actualización	144 Hz
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms
Tipo de Panel	VA
Luz de fondo	WLED
Cobertura sRGB (%)	102
Flicker-free	✔
Relación de aspecto	16:9
Brillo (típico)	250 cd/m²
Contraste (dinámico)	80M:1
Contraste (estático)	3000:1
Separación de los píxeles	0.3114
Tamaño de la pantalla (pulg.)	27 inch
Área activa de la pantalla (altura x anchura)	597,88 x 336,31 mm mm
Ángulo de visión (CR10)	178/178 º
Curvatura de Pantalla	1800 mm
Colores de la pantalla	16,7 Millones
Weight without stand	4.58 kg
Frecuencia de exploración	30 -160KHz (H) 48-146Hz (V)
Cobertura Adobe RGB (%)	75
Idiomas OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP
Low blue light	✔

Conexiones

Conexiones	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, VGA
Salida de audio	Headphone out (3,5mm)

Contenido de la caja

Cable HDMI (1,8 m), Cable DisplayPort (1,8 m), Power Schuko C13 Cable (1.8m m),

Sostenibilidad

• Medio ambiente y consumo energético: RoHS, sin plomo, sin mercurio

• Material de empaquetado reciclable: 100%

Ergonomía

Rotación	-34/34 °
Inclinación	-4/21.5 °
Rango de reglaje de altura	130 mm
Pie extraíble	✔
Vesa	100 x 100

Datos de consumo

Alimentación eléctrica	Externo
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Power Consumption	Encendido 23 watt, Apagado 0.5 watt En espera 0.5 watt,

Dimensiones

Dimensiones de la caja	694x250x473 mm
Peso neto (sin embalaje) (kg)	6.11 Kg
Peso bruto (con embalaje) (kg)	8.083 Kg

Garantía

Periodo de garantía	3 año
EAN	4038986186506
MTBF	50.000 horas

Regulación

FCC 1, EAC 1, Producción con certificación ISO 1,