C2535dw

C2535dw

Betrouwbaarheid.
Beveiliging. Productiviteit.

4 JAAR garantie

We geven op dit product een garantie van vier jaar op reparaties, inclusief de kosten van vervangende onderdelen.* De garantie omvat ook gratis 24-uurs online zelfhulpondersteuning en technische ondersteuning per telefoon tijdens kantooruren.

*Dit aanbod is geldig indien het product wordt geregistreerd binnen 90 dagen na aankoop. Met uitzondering van supplies en/of verbruiksartikelen zoals een verhittingsstation of overdrachtseenheid. Voor meer informatie over de algemene voorwaarden gaat u naar www.lexmark.com/myguarantee.

18KD08154-1

Lexmark C2535dw

Dankzij vervangende toner met hoog rendement en functies die het tonerverbruik tot het minimum helpen beperken, kunt u met de Lexmark C2535dw de kosten van kleurenafdrukken terugdringen. De C2535dw is gemaakt met oog voor betrouwbaarheid, prestaties en beveiliging. Deze printer drukt tot 33 pagina's per minuut* af en beschikt over een beeldverwerkingseenheid met een lange levensduur en ingebouwde Wi-Fi voor een snelle, eenvoudige verbinding.

Klaar wanneer u het bent

- 1-GHz dual-core processor en 1 GB geheugen staan garant voor afdruksnelheden tot 33 ppm*.
- Stalen behuising en duurzaam ontwerp zijn bestand tegen intensief gebruik en zware omstandigheden.
- Een verhittingsstation en beeldverwerkingscomponenten met lange levensduur verlengen de uptime.
- Vervangende Unison™-tonercartridges produceren tot 3500 kleurenpagina's en 8000 zwart-witpagina's**.
- Blijf afdrukken in zwart-wit, zelfs als de kleurentoner op is.

Doorlopende besparing

- Dankzij PANTONE.®-kalibratie, geïntegreerde kleurvoorbeeldpagina's en Lexmark Kleurvervanging kunt u intern accurate professionele kleuren produceren
- Bespaar toner met een reeks functies waarmee u kunt kiezen wanneer en hoeveel kleuren u wilt afdrukken.

Invoer die werkt

- De betrouwbare, veelzijdige materiaalverwerking ondersteunt karton, kleine materialen en enveloppen vanuit de hoofdlade of een handige invoer voor één vel.
- Standaardinvoer voor 251 pagina's kan worden uitgebreid tot 1451.

Vloeiende interactie

- Op het lcd-kleurenscherm van 6 cm kunt u essentiële systeeminformatie configureren, gebruiken en controleren.
- Via de USB-poort aan de voorzijde kunt u direct populaire bestandsindelingen afdrukken zonder computer.
- Dankzij het compacte formaat is een flexibele plaatsing mogelijk op vrijwel elke locatie.
- Maak moeiteloos verbinding via Ethernet, USB, Wi-Fi of eenvoudige opties voor mobiel afdrukken.

Op alle fronten beveiligd

- Lexmark's uitgebreide beveiligingsarchitectuur helpt u uw gegevens te beveiligen, in het document, op het apparaat en in het netwerk.
- Keypoint Intelligence - Buyers Lab heeft Lexmark geëerd met een prestigieuze BLI PaceSetter-onderscheiding voor Document Imaging Security***.

Gebouwd met oog op het milieu

- Energiebeheerfuncties verlagen het energieverbruik tijdens gebruik en in de slaapstand.
- Standaard dubbelzijdig afdrukken bespaart papier.
- Recycle cartridges via het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP).

*Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Zie www.lexmark.com/ISOspeeds. voor meer informatie.
**Het gemiddelde rendement bij doorlopend enkelzijdig afdrukken in zwart-wit of met samengestelde kleuren (CMY) is bepaald op dit aantal pagina's, in overeenstemming met de norm ISO/IEC 19798. Het werkelijke rendement zal aanzienlijk verschillen op basis van diverse factoren. Zie www.lexmark.com/yields voor meer informatie.
***Onderscheiding is gebaseerd op gegevens over West-Europa

18KD08154-1

Lexmark C2535dw

1 C2535dw met lcd-scherm van 6 cm
308 x 442 x 421 mm

2 Duolade voor 650 vel
133 x 424 x 416 mm

3 Lade voor 550 vel
133 x 424 x 416 mm

Verstelbare printerstandaard (niet weergegeven)
521 x 653 x 625 mm

Zwenkkast (niet weergegeven)
263 x 476 x 600 mm

Standaard

Optioneel

Opmerking 1: Ondersteunt één optionele duolade voor 650 vel of één optionele duolade van 650 vel en één optionele lade voor 550 vel met de duolade voor 650 vel bovenop.
Opmerking 2: Alle afmetingen worden aangegeven als hoogte x breedte x diepte. Voor meer informatie over ondersteunde configuraties raadpleegt u de compatibiliteitsgids voor printers, opties en standaarden op http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple, Inc. Google Cloud Print is een handelsmerk van Google, Inc. MOPRIA®, het Mopria® Logo™ en de logo's van de Mopria® Alliance zijn handelsmerken, servicemerken en certificeringsmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. PANTONE®, PANTONE® Goe™ en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

Productspecificaties	Lexmark C2535dw
Afdrukken	
Display	2,4-inch (60 mm) kleuren-LCD-scherm
Afdruksnelheid: tot[5]	zwart: 33 pagina's per minuut / kleur: 33 pagina's per minuut
Tijd tot de eerste pagina: in	zwart: < 7.5 seconden / kleur: < 7.5 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi) / kleur: 1200 x 1200 dpi, 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi)
Geheugen / Processor	standaard: 1024 MB / maximum: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz
Vaste schijf	Niet beschikbaar
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume[1]	1500 - 8500 pagina's
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot[2]	85000 pagina's per maand
Supplies[6]	
Rendement cartridges	tot: 1.000 pagina's zwarte en kleurencartridges (CMYK), 6000 pagina's zwarte cartridge, Gemiddelde continue cartridgeopbrengst is het vermelde aantal standaardpagina's zoals vermeld. Opgegeven rendementswaarde volgens ISO / IEC 19798., 2300 pagina's kleuren (CMY) high-yieldcartridges, 3.000 pagina's zwarte high-yieldcartridge, 3.500 pagina's kleuren (CMY) extra high-yieldcartridges, 8000 pagina's zwarte Ultra High Yield-cartridge
Photoconductor rendement: tot[4]	125,000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking
Cartridge(s) meegeleverd	1400 pagina's kleuren (CMY) starter retourprogramma tonercartridges, 3000 pagina's zwarte retourprogramma tonercartridge
Papierverwerking	
Standaard papierverwerking	250 vel papierlade, 125 vel uitvoerlade, Geïntegreerde duplex, Handmatige papierinvoer
Optionele papierverwerking	Lade voor 550 vel, Duo-lade voor 650 vel
Invoercapaciteit: tot	standaard: 250+1 vel / maximum: 1450+1 vel
Uitvoercapaciteit: tot	standaard: 125 vel / maximum: 125 vel
Ondersteunde mediatypes	Kaart Voorraad, enveloppen, Papieren etiketten, Gewoon papier, Vinyl etiketten, Raadpleeg de handleiding voor papier speciaal afdrukmateriaal
Ondersteunde mediaformaten	10 Envelop, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, A4, A5, B5 Envelop, C5-envelop, DL-envelop, Hagaki kaarten, uitvoerend, Folio, JIS-B5, wettelijk, Brief, Uitspraak, universeel, Oficio, A6
Algemeen[3]	
Aansluitmogelijkheden (std.)	USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11b/g/n wireless, USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A)
Optionele netwerkaansluitingen	Marknet N8372 WiFi-optie
Geluidsniveau	afdrukken: 50 dBA
Omgevingsspecificaties	Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid, Hoogte: 0 - 3048 meter, Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F)
Garantie	Vier jaar garantie (bij registratie)
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 308 x 442 x 421 mm / 21 kg

Alle informatie in deze brochure kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

[1]"Aanbevolen maandelijkse paginahoeveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik. [2]"Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. [3]Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie www.lexmark.com/printerlicense voor details. [4]De werkelijke opbrengst kan variëren op basis van andere factoren, zoals apparaatsnelheid, papierformaat en invoerstand, tonerdekking, ladebron, percentage zwart alleen afdrukken en gemiddelde afdruktaakcomplexiteit. [5]Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ISOsnelheden. [6]Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor meer informatie.