Data Sheet

Dual 4K universele laptop docking station - USB-C / USB 3.0 - 60W PD

Product ID: DK30C2DPPDUE

Verander uw laptop in een dual-4K 60 Hz werkstation met dit universele laptop docking station, voor USB-C en USB 3.0 laptops. Maak verbinding met twee DisplayPort of HDMI schermen. Verbind USB apparaten met vier USB 3.0 poorten. En voed uw USB-C laptop met 60 W Power Delivery.

De universele dock ervaring

Het USB-C en USB 3.0 docking station biedt IT professionals een comfortabele oplossing met één dock voor kantoren die verschillende laptopmerken en besturingssystemen gebruiken. Het dock is geschikt voor Dell, HP, Lenovo, MacBook en de meeste andere laptops.

Flexibele scherm aansluitingen

Het dual-4K docking station verbindt uw laptop met Ultra HD DisplayPort of HDMI schermen:

- 2x 4K DisplayPort tot 4096 x 2160p bij 60 Hz
- 2x 4K HDMI tot 4096 x 2160p bij 60 Hz

- 1x 4K DP + 1x 4K HDMI scherm bij 60 Hz

Maak verbinding met één 5K scherm via twee DP poorten.

60W Power Delivery

Met één kabel voedt en laadt het dock uw laptop terwijl u werkt, met 60 W PD voor snel opladen, via de 135 W voedingsadapter.

Eenvoudige en comfortabele installatie

Voor snelle installatie direct uit de doos kunt u met de combokabel (USB-C met aangesloten USB-A adapter) verbinding maken met elke laptop. Het dock heeft montagegaten voor bevestiging op de werkplek (exclusief beugel).

De aansluitingen die u nodig hebt

Verbind uw apparatuur met vier USB 3.0 poorten: 1x USB-C en 3x USB-A. Laad uw USB-C of USB-A smartphone snel op. Het dock heeft een GbE poort (ondersteunt PXE Boot) en een 3,5 mm 4-standen audio jack voor headsets. Het heeft ook een vergrendelingssleuf (K-sleuf) ter bescherming tegen diefstal.

De DK30C2DPPDUE wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available

Applications

- Maak een dual-display werkstation met een USB-C laptop of USB 3.0 laptop
- Bij uitstek geschikt voor grote ondernemingen, bedrijven en organisaties met verschillende soorten laptops
- Effectief in werkomgevingen waar met gevoelige gegevens en applicaties wordt gewerkt
- Ideaal voor flexplekken (tijdelijke of gedeelde werkstations), met universele compatibiliteit

Features

- Universeel laptop docking station voor USB-C en USB 3.0 laptops, ondersteunt Mac, Windows en Chrome besturingssystemen
- Maak een dual 4K 60 Hz werkstation met meerdere videoweergaveopties: dual DisplayPort, dual HDMI of DisplayPort + HDMI
- Voed en laad uw laptop met Power Delivery 3.0 tot 60W
- Sluit uw USB apparaten aan op 4x USB 3.0 poorten - 1x USB-C (met snelladen) en 3x USB-A (inclusief 1x snelladen)
- Eenvoudige aansluiting dankzij unieke 1 m lange combokabel (USB-C naar C met geïntegreerde USB-A adapter)

	Warranty	3 Years
Hardware	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB-C USB 3.0
	Chipsetcode	DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL160 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E
	Industriestandaarden	USB Power Delivery Specification Rev. 3.0 USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Interface	USB 3.0
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Ondersteunde schermen	2
	Snellaadpoort(en)	Ja
Prestaties	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale digitale resoluties	2x HDMI - 4096 x 2160p bij 60 Hz 2x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz 1x HDMI + 1x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz 1x 5 K DisplayPort via 2 DP poorten - 5120 x 2880 bij 60 Hz Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 4096 x 2160p (4K) is, worden ook 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	PXE	Ja
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk

		1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - Ethernet Gigabit Vrouwelijk 1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten	**Notitie**	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery specificatie en DP Alt Mode ondersteunt. 4K resolutie wordt ondersteund op alle 4 videopoorten. Een voor 4K geschikt DisplayPort- of HDMI-scherm is vereist voor 4Kx2K resoluties Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd) USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps 5K resolutie wordt ondersteund door de twee DisplayPort videopoorten op één 5K scherm aan te sluiten. Een voor 5K geschikt scherm is vereist voor 5 K (5120 x 2880 60 Hz) resoluties Het dock kan worden aangesloten op de USB Type-C poort of de USB Type-A poort van uw laptop.
	Systeem- en kabelvereisten	Met USB-C uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-C poort of een met USB-3.0 uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-A poort
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	2.5 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Power Delivery	60W
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	20V DC
	Uitgangsstroom	6.75 A
	Vermogensopname	135 W

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	80 mm [3.1 in]
	Gewicht product	280 g [9.9 oz]
	Hoogte product	30 mm [1.2 in]
	Kleur	Space grijs
	Lengte product	220 mm [8.7 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	1.3 kg [2.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - docking station
		1 - USB-C kabel (met USB-C naar USB-A adapter)
		1 - universele voedingsadapter (VK, EU)
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.