27B2H

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Diseño elegante y súper fino, puertos flexibles, amplio panel IPS de 27" de colores vibrantes y funciones que protegen tu vista

IPS

No importa si está viendo fotografías, vídeos, el diseño de una revista en InDesign o jugando a su juego favorito. Queremos que su contenido se vea excelente sin importar el ángulo en que lo esté viendo. Por eso es por lo que esta pantalla cuenta con un panel IPS avanzado, que produce colores brillantes y permite ángulos de visión muy amplios. De esta manera las imágenes siempre se ven excelentes y precisas, sin importar en qué ángulo esté mirando la pantalla usted, o sus amigos y compañeros de trabajo sentados o de pie a su alrededor.

HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).

Modo Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.

Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.

27B2H Lifestyle

General

Dimensiones de la caja	492x614x131 mm

Datos de la pantalla

Color	Negro
Resolución	1920x1080
Frecuencia de actualización	75 Hz
Tiempo de respuesta (GtG)	7 ms
Tipo de Panel	IPS
Luz de fondo	WLED
Cobertura sRGB (%)	0
Flicker-free	✔
Relación de aspecto	16:9
Brillo (típico)	250 cd/m²
Contraste (dinámico)	20 M:1
Contraste (estático)	1000:1
Separación de los píxeles	0.3114
Tamaño de la pantalla (pulg.)	27 inch
Área activa de la pantalla (altura x anchura)	527,04x296,46 mm mm
Ángulo de visión (CR10)	178/178 º
Colores de la pantalla	16,7 Millones
Weight without stand	2.18 kg
Frecuencia de exploración	30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V)
Cobertura Adobe RGB (%)	0
Idiomas OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Conexiones

Conexiones	HDMI 1.4 x 1, VGA
Salida de audio	Headphone out (3.5mm)

Contenido de la caja

Cable VGA (1.5 m), Power Schuko C13 Cable (1.5m m),

Sostenibilidad

• Medio ambiente y consumo energético: RoHS, sin plomo, sin mercurio

• Material de empaquetado reciclable: 100%

Ergonomía

Inclinación	-5/21.5 °
Vesa	100 x 100

Datos de consumo

Alimentación eléctrica	Interno
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Power Consumption	Encendido 22 watt, Apagado 0.5 watt En espera 0.5 watt,

Dimensiones

Dimensiones de la caja	492x614x131 mm
Peso neto (sin embalaje) (kg)	2.7 Kg
Peso bruto (con embalaje) (kg)	4.5 Kg

Garantía

Periodo de garantía	3 año
EAN	4038986187183
MTBF	50.000 horas

Regulación

TUV-GS 1, FCC 1, EAC 1, Conforme con REACH 1,