27B2H

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Diseño elegante y súper fino, puertos flexibles, amplio panel IPS de 27" de colores vibrantes y funciones que protegen tu vista

75Hz | 3 SIDED FRAMELESS | FHD | IPS WIDE VIEW | LOW BLUE MODE | VESA MOUNT | TILT

IPS

No importa si está viendo fotografías, vídeos, el diseño de una revista en InDesign o jugando a su juego favorito. Queremos que su contenido se vea excelente sin importar el ángulo en que lo esté viendo. Por eso es por lo que esta pantalla cuenta con un panel IPS avanzado, que produce colores brillantes y permite ángulos de visión muy amplios. De esta manera las imágenes siempre se ven excelentes y precisas, sin importar en qué ángulo esté mirando la pantalla usted, o sus amigos y compañeros de trabajo sentados o de pie a su alrededor.

Resolución Full HD

¿Quiere ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor le permite hacer exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con rico detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema.

HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).

Modo Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.

Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.

General	
Model name	27B2H
EAN	4038986187183
Product Line	Basic-line
Channel	B2C
Classification	Mainstream
Section	Consumidor
Launch date	01-02-2019

Screen	
Resolution	1920x1080
Refresh rate	75 Hz
Screen size (inch)	27 inch
Screen size (cm)	68.6 cm
Flat / Curved	No
Backlight	WLED
Panel Type	IPS
Aspect ratio	16:9
Display Colours	16,7 Millones
Panel Colour in Bits	8
sRGB Coverage (%)	101
Adobe RGB Coverage (%)	74
NTSC coverage (%)	72 %
Active Screen Area (HxW)	527,04x296,46 mm mm
Pixel Pitch	0.3114
Scanning Frequency	30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V)
Response time (GtG)	7 ms
Contrast (static)	1000:1
Contrast (dynamic)	20 M:1
Brightness (typical)	250 cd/m²
Viewing angle (CR10)	178/178 º
Hard Glass	3H
OSD languages	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exterior	
Monitor colour	Negro
Bezel Type	Normal

Ergonomics	
Vesa Wallmount	100 x 100
Tilt	-5/21.5 °

Multimedia	
Audio output	Headphone out (3.5mm)

Connectivity and Multimedia	
Signal Input	HDMI 1.4 x 1, VGA

What's in the Box?	
VGA cable	1.5 m
Power Cable C13	1.5m m

Power / Environmental	
Powersupply	Externo
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
PowerConsumption On (Energystar)	22 watt
PowerConsumption Standby (Energystar)	0.5 watt
PowerConsumption Off (Energystar)	0.5 watt
EnergyClass	A+

Approbations / Regulations	
Listed on Energystar Website	✔
TUV-GS	✔
FCC	✔
EAC	✔
Reach compliant	✔

Warranty	
Warranty Period	3 año
MTBF	50.000 horas

Dimensions / Weights	
Product dimensions incl base	456.39(H) *612.14(W) * 182.95(D)
Product dimensions excl base	612.14（W）x361.39(H)x37.6(D)mm
Packaging Dimensions (L x W x H)	492x614x131 mm
Product Dimensions (incl base)	419.8x540.1x186.8 mm
Gross Weight (including package)	5.5 Kg
Net Weight (excluding package)	3.6 Kg

Texts and USP	
Marketing title	27 inch 1920x1080@75Hz 8 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA 0

Features	
Flicker-free	✔
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✔