27B2H

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Diseño elegante y súper fino, puertos flexibles, amplio panel IPS de 27" de colores vibrantes y funciones que protegen tu vista

75Hz | 3 SIDED FRAMELESS | FHD | IPS WIDE VIEW | LOW BLUE MODE | VESA MOUNT | TILT

IPS

No importa si está viendo fotografías, vídeos, el diseño de una revista en InDesign o jugando a su juego favorito. Queremos que su contenido se vea excelente sin importar el ángulo en que lo esté viendo. Por eso es por lo que esta pantalla cuenta con un panel IPS avanzado, que produce colores brillantes y permite ángulos de visión muy amplios. De esta manera las imágenes siempre se ven excelentes y precisas, sin importar en qué ángulo esté mirando la pantalla usted, o sus amigos y compañeros de trabajo sentados o de pie a su alrededor.

Resolución Full HD

¿Quiere ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor le permite hacer exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con rico detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema.

HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).

Modo Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.

Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.

Amplio ángulo de visión

Su amplio ángulo de visión muestra los colores con una precisión increíble en ángulos de visión de hasta 178°, lo que significa que, desde cualquier punto que mires, los colores se mostrarán perfectos.

General	
Nombre del modelo	27B2H
EAN	4038986187183
Línea de productos	Basic-line
Canal	B2C
Clasificación	Mainstream
Sección	Consumidor
Fecha de lanzamiento	01-02-2019

Pantalla	
Resolución	1920x1080
Frecuencia de actualización	75 Hz
Tamaño de la pantalla (pulg.)	27 inch
Tamaño de la pantalla (cm)	68.6 cm
Plano/Curvo	No
Luz de fondo	WLED
Tipo de Panel	IPS
Relación de aspecto	16:9
Colores de la pantalla	16,7 Millones
Color del panel en bits	8
Cobertura sRGB (%)	101
Cobertura Adobe RGB (%)	74
NTSC coverage (%)	72 %
Área activa de la pantalla (altura x anchura)	527,04x296,46 mm mm
Separación de los píxeles	0.3114
Frecuencia de exploración	30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V)
Tiempo de respuesta (GtG)	7 ms
Contraste (estático)	1000:1
Contraste (dinámico)	20 M:1
Brillo (típico)	250 cd/m²
Ángulo de visión (CR10)	178/178 º
Cristal duro	3H
Idiomas OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exterior	
Color	Negro
Tipo de bisel	Normal

Ergonomía	
Vesa	100 x 100
Inclinación	-5/21.5 °

Multimedia	
Salida de audio	Headphone out (3.5mm)

Conectividad	
Conexiones	HDMI 1.4 x 1, VGA

Accesorios	
Cable VGA	1.5 m
Power Schuko C13 Cable	1.5m m

Energía / Medio ambiente	
Alimentación eléctrica	Externo
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en encendido (Energystar)	22 watt
Consumo de energía en espera (Energystar)	0.5 watt
Consumo de energía en apagado (Energystar)	0.5 watt
Clase energética	A+

Approbations / Regulations	
Incluido en el sitio web de Energystar	✔
TUV-GS	✔
FCC	✔
EAC	✔
Conforme con REACH	✔

Garantía	
Periodo de garantía	3 año
MTBF	50.000 horas

Dimensiones / Pesos	
Product dimensions incl base	456.39(H) *612.14(W) * 182.95(D)
Product dimensions excl base	612.14（W）x361.39(H)x37.6(D)mm
Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.)	492x614x131 mm
Dimensiones del producto (con base)	419.8x540.1x186.8 mm
Peso bruto (con embalaje) (kg)	5.5 Kg
Peso neto (sin embalaje) (kg)	3.6 Kg

Textos y USP	
Marketing title	27 inch 1920x1080@75Hz 8 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA 0

Características	
Flicker-free	✔
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✔