# Papel HP Professional para fotografia, acetinado, 300 g/m²

**O Papel HP profissional acetinado para fotografia é ideal para imprimir fotografias excepcionais com cores realistas e vívidas, pretos saturados e detalhes bem definidos. Este papel de qualidade profissional para fotografia é resistente e tem um acabamento acetinado.**

**Fotógrafos profissionais, artistas de belas artes e fornecedores de serviços de impressão de trabalhos gráficos.**

Fotografias excepcionais com cores precisas num papel acetinado, espesso e resistente.

Fotografias duradouras, com qualidade própria para arquivo, com tintas pigmentadas HP.

Desempenho comprovado do sistema, que proporciona qualidade de imagem consistente.

# Papel HP Professional para fotografia, acetinado, 300 g/m²

## Compatibilidade

Para obter informação de compatibilidade, consulte a tabela Large Format Supplies Compatibility (compatibilidade de consumíveis de grande formato) mais recente em **www.hp.com/go/designjet/supplies**

Para obter os mais recentes perfis de suportes e ICC, visite **www.hp.com/go/designjet/supplies** (clique em perfis ICC e seleccione a sua impressora). Para impressoras não Postscript, consulte o seu fornecedor de RIP externo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Peso** | 300 g/m², conforme o Método de Teste ISO 536 | | |
| **Espessura** | Q8759A: 290 µm, conforme o Método de Teste ISO 534; Q8840A: 290 µm conforme o Método de Teste ISO 534 | | |
| **Opacidade** | Superior a 97%, conforme o Método de Teste TAPPI T-425 | | |
| **Luminosidade** | Superior a 91%, conforme o Método de Teste TAPPI T-452 | | |
| **Brancura** | Superior a 115, conforme o Método de Teste CIE Ganz 82 | | |
| **Montagem** | Q8759A: Sim; Q8840A: Yes (Sim) | | |
| **Acabamento** | Acetinado | | |
| **Temperatura de funcionamento** | 15 até 35 °C | | |
| **Humidade de funcionamento** | 30 a 80% HR | | |
| **Resistência ao desbotamento (interiores domésticos ou de escritório, tinta à base de pigmentos)** | Superior a 200 anos | | |
| **Estabilidade na Exposição à Água** | Sim, com tintas pigmentadas HP Vivera | | |
| **Tempo de Secagem** | Rápida secagem (@ 23°C, 50% HR) | | |
| **Período de Armazenagem** | Superior a 1 ano, por abrir, na embalagem original | | |
| **Temperatura de armazenamento** | 0 até 40 °C | | |
| **Humidade de armazenamento** | 25 a 80% HR | | |
| **País de Origem** | Fabricado na Alemanha | | |
| **Informações para encomendas** | **Números de Produtos** | **Tamanhos dos rolos** | **Códigos UPC** |
| | Q8759A | 610 mm x 15,2 m | 882780703841 |
| | Q8840A | 1118 mm x 15,2 m | 808736889667 |
| **Garantia** | Os materiais de impressão de grande formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a encravamentos da impressora, quando adequadamente utilizados. Se, por qualquer motivo, os utilizadores não se encontrarem satisfeitos com o material de impressão de grande formato HP, deverão contactar o seu revendedor HP. | | |

**© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.**

As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

Para obter mais informação acerca dos Materiais de Impressão em Grande Formato da HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 03/2007 4AA0-7823 PTE

invent