Impressora Fotográfica HP Photosmart Pro B8850

Imprima fotografias de qualidade profissional e artísticas até A3+. Obtenha cores resistentes ao desbotamento e preto e branco espectaculares com 8 tinteiros de alta capacidade com tintas pigmentadas. Calibragem de cores incorporada assegura uma para reprodução consistente, impressão após impressão.

A impressora Fotográfica Photosmart Pro B8850 Photo é concebida para hobies e fotógrafos amadores avançados que necessitem de impressão rápida, fácil e consistente numa gama de tamanhos até A3+, com a habilidade de alcançar resultados de qualidade profissional a cores e a preto e branco.

Imprima fotos duradouras de qualidade profissional com 8 tintas pigmentadas Vivera HP.
Expresse a sua criatividade e tire partido das suas fotos com 8 tintas individuais pigmentadas Vivera HP. Obtenha cores vivas e preto e branco excelente com cinzas neutros e imprima fotos que resistem ao desbotamento mais de 200 anos[1]. Manuseie e emoldure as fotografias imediatamente com impressões em Papel HP avançado, que secam instantaneamente[2] e são à prova de água. Disfrute de controlos fáceis com as ferramentas HP Solution Centre - totalmente compatíveis com perfis Adobe® RGB, sRGB e ICC.

Consiga reproduções a cores consistentes com a calibração da cor incorporada.
Disfrute de uma excelente experiência de impressão e assegure a cor prevista com este produto de fotos HP. Consiga reproduções a cores consistentes com a calibração da cor incorporada. Pode confiar na excelente qualidade de impressão e eficácia da tinta com a monitorização e limpeza automáticas através do sistema de gestão de cabeças de impressão com detecção de gota. Imprima numa variedade de suportes normais, fotográficos e artísticos até 0,7 mm, com alimentação de folha única recta.

Disfrute de fácil gestão de cor e compatibilidade total com Adobe® Photoshop®.
Certifique-se da fácil instalação e integração com processos existentes com o assistente de configuração interactivo. Imprima directamente do Adobe® Photoshop® CS3 via um ecrã de fácil navegação para gestão simples e precisa da cor. Instale o plug-in HP Photosmart ProPrint para sincronização automática com o Adobe® Photoshop® CS2 e interface de um utilizador. Adicione e gira facilmente papéis personalizados e instale novos ou externos perfis ICC com HP Solution Centre.

[1] Classificação de permanência de ecrã por Wilhelm Imaging Research, Inc ou HP Image Permanence Lab usando tintas de pigmento Vivera HP
Para mais informações, visite www.hp.com/go/printpermanence

[2] Usando papel HP Advanced Photo (não incluído, para adquirir em separado).

Especificações técnicas

Tecnologia de impressão	Jacto de Tinta Térmico HP
Bocais da Cabeça de Impressão	1056 bocais de tinta preta, 1056 bocais de tinta de cor por cada cor
Velocidade de impressão	**Tipo de documento** / **Rascunho** / **Rápido normal** / **Normal** / **Melhorado** **Texto a preto, A4** / Até 28 ppm / / Até 4,5 ppm / Até 2,5 ppm **Texto misturado com gráficos a cores, A4** / Até 26 ppm / / Até 4 ppm / **Fotografia a cores 10 x 15 cm (papel fotográfico)** / Em apenas 10 seg. / / / Em apenas 96 seg. **Fotografia a cores A3 (papel fotográfico)** / Em apenas 90 seg. (A3+) / / / Em apenas 425 seg. (A3+) Consoante o tipo e modo de impressão e valores aproximados. A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema, do programa de software e da complexidade do documento.
Qualidade de impressão	A preto: Até 4800 ppp optimizados a preto e 4800 x 1200 ppp a cores aquando da impressão a partir de um computador e 1200 ppp de entrada Cor: Até 4800 x 1200 ppp optimizados ao imprimir a partir de um computador e 1200 ppp de entrada
Compatibilidade com sistemas operativos	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Media Center Edition, Certificado para Windows Vista® ; Mac OS 10.3.9 ou posterior
Requisitos mínimos do sistema	Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Media Center Edition: 512 MB RAM, 1 GHz ou superior; Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition, 1 GB RAM, 1 GHz ou superior; Windows Vista™ Home: 512 MB RAM, 1 GHz ou superior; Windows Vista® (todos os outros) 1 GB RAM, 1 GHz ou superior; unidade de CD-ROM ou DVD-ROM; disponibilidade de porta USB e cabo USB; monitor SVGA de 800 x 600 com cor de 16 bits; Microsoft® Internet Explorer 5.01 SP2 ou posterior; 400 MB de espaço disponível em disco rígido; Macintosh: Mac OS 10.3.9 ou posterior; G4, G5 ou Intel® Core; 512 MB de RAM; 150 MB de espaço disponível em disco rígido; Porta USB
Memória	64 MB
Linguagens da impressora	HP PCL 3 GUI
Alinhamento dos tinteiros	+/- 0,05 mm
Ciclo de produtividade	Até 1000 páginas por mês
Peso de suportes recomendados	Bandeja principal: 80 até 250 g/m²; alimentação de uma folha: 80 até 300 g/m² (até 0.7 mm de espessura)
Suportes recomendados	Papel fotográfico, papel normal, Digital Fine Art media, papel de brochuras
Formatos dos suportes de impressão	Standard: A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm) incluindo panorama, A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 178 mm), C6 envelope (114 x 162 mm), DL envelope (110 x 220 mm), 100 x 150 mm (com ou sem aba), 130 x 180 mm, Personalizado: Tabuleiro principal: 89 x 127 mm a 330 x 482 mm; alimentação de uma folha: 100 x 150 mm a 330 x 483 mm
Manuseamento de papel	Tabuleiro para 200 folhas, alimentação de uma folha, tabuleiro de saída de 50 folhas
Manuseamento de suportes/entrada	Folhas: De até 200, Envelopes: De até 50 Postais: De até 60, Etiquetas/folhas A4: De até 50
Tabuleiro de entrada de papel	Standard: 2
Manuseamento de suportes/saída	De até 50
Impressão frente e verso	Nenhuma (não suportada)
Requisitos de energia	Voltagem de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 5 Hz), 1 amperes, Externo
Consumo de energia	35 Watts no máximo, 7,8 Watts no máximo (preparada), 0,42 Watts no máximo (desligada)
Interface e conectividade	Hi-Speed USB - compatível com a especificação USB 2.0
Painel de controlo	4 botões no painel frontal (Power, Cancel, Paper Feed, Toolbox) 8 LEDs indicadores de pouco tinta, 1 LED de manutenção da cabeça de impressão
Software incluído	Software HP Photosmart Essential para Macintosh e Microsoft® Windows®
Dimensões (l x p x a)	Fora da caixa: 673,1 x 429 x 241,3 mm, Máximo: 673,1 x 711 x 241,3 mm, na caixa: 785 x 598 x 330 mm
Peso	Fora da caixa: 17,1 kg , na caixa: 22,5 kg
Ambiente de funcionamento	Variações ambientais: temperatura de funcionamento: 5 a 40 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 32 °C; humidade de funcionamento: 20 a 80% HR; Humidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% HR; Temperatura de armazenamento:-40 a 65 °C; Humidade de armazenamento: 5 a 90% HR; níveis de ruído conforme a iso 9296: potência sonora: lwad 5,7 B(A) (a imprimir a 2,2 ppm)
ENERGY STAR	Sim
Duração dos consumíveis	Para mais informações sobre média de páginas, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Garantia	Garantia normal limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o país e a legislação local.

Informações para encomendas

Q7161A	Impressora Fotográfica HP Photosmart Pro B8850, Tinteiros HP 38 com pigmentos de Tintas Vivera (8 tinteiros individuais), Cabeças de Impressão HP 70 (x4), plug-in HP Photosmart ProPrint para Adobe® Photoshop®, Software HP Photosmart Essential em CD-ROM, folheto de iniciação rápida, guia do utilizador, cabo de alimentação

Consumíveis

C9412A	Tinteiro Preto Pigmentado HP 38, mate, com Tinta HP Vivera
C9413A	Tinteiro Preto de Fotografia Pigmentado HP 38 com Tinta HP Vivera
C9414A	Tinteiro Cinzento Claro Pigmentado HP 38 com Tinta HP Vivera
C9415A	Tinteiro Turquesa Pigmentado HP 38 com Tinta HP Vivera
C9416A	Tinteiro Magenta Pigmentado HP 38 com Tinta HP Vivera
C9417A	Tinteiro Amarelo Pigmentado HP 38 com Tinta HP Vivera
C9418A	Tinteiro Turquesa Claro Pigmentado HP 38 com Tinta HP Vivera
C9419A	Tinteiro Magenta Claro Pigmentado HP 38 com Tinta HP Vivera

Suportes de impressão

Q5461A	Papel HP avançado para fotografia, lustroso, 250 g/m² - A3+/330 x 483 mm/25 folhas
Q8839A	Papel HP Professional para fotografia, acetinado, 300 g/m² - A3+/330 x 483mm/25 folhas
Q8728A	Papel HP de belas-artes da Hahnemühle, suave, 265 g/m² - A3+/330 x 483 mm/25 folhas
Q8731A	Tela Mate HP para artistas, 380 g/m², A3+/330 x 483 mm/25 folhas
Q8696A	Papel HP avançado para fotografia, lustroso, 250 g/m² - 13x18 cm sem margem/25 folhas

Serviço e Suporte

UG067E Serviço de Substituição no Dia Útil Seguinte, 3 anos
UG191E Serviço de Substituição Normal (7 dias por semana), 3 anos
UG240E Serviço de Devolução ao Armazém, 3 anos
Nem todos os 3 HP Care Pack Services estão disponíveis em todos os países da Europa, Médio Oriente e África. Por favor contacte o revendedor HP local para saber sobre a disponibilidade de HP Care Pack Services no seu país.

Para obter uma lista completa de consumíveis, suportes e acessórios, consulte a página Web da HP em http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/photosmart http://www.hp.com

Cores brilhantes e duradouras

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2008.As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.
Publicado na Europa, Médio Oriente e África 02/08 4AA1-7136PTE