Papel Semi-lustroso HP Premium para provas, 240 g/m²

O papel de prova HP Premium semi-lustroso é certificado FOGRA e cumpre as normas ISO para responder às necessidades mais exigentes em provas de contratos. Este suporte micro-poroso é ideal para provas de cores precisas em offset e prensas de gravuras.

Concebido para profissionais de impressão – impressoras comerciais, pré-imprensa, editores de jornais, agências de publicidade, designers gráficos, fotógrafos e todos os que requerem provas de impressão fiáveis de acordo com as normas FOGRA e ISO.

O papel de prova HP Premium semi-lustroso oferece provas precisas que cumprem as normas FOGRA e ISO. Confie na estabilidade de imagem excepcional que assegura mínima alteração de cor após a impressão. Impressões de arquivo não desbotam nem amarelecem com o tempo.

Ideal para emulações offset com cores precisas, em conformidade com as normas ISO e FOGRA. Rápida secagem e mínima alteração de cor após impressão assegura uma qualidade excepcional e fácil manuseamento.

Criado para ter muito pequenas mudanças de cor após a impressão. A superfície micro-porosa permite a máxima absorção de tinta e rápida secagem.

Papel Semi-lustroso HP Premium para provas, 240 g/m²

Compatibilidade

Para obter informação de compatibilidade, consulte a tabela Large Format Supplies Compatibility (compatibilidade de consumíveis de grande formato) mais recente em **www.hp.com/go/designjet/supplies**

Para obter os mais recentes perfis de suportes e ICC, visite **www.hp.com/go/designjet/supplies** (clique em perfis ICC e seleccione a sua impressora). Para impressoras não Postscript, consulte o seu fornecedor de RIP externo.

Especificações do produto

Peso	240 g/m² conforme o Método de Teste ISO 536		
Espessura	224 µm conforme o Método de Teste ISO 534		
Opacidade	Superior a 90%, conforme o Método de Teste TAPPI T-425		
Luminosidade	Superior a 89%, conforme o Método de Teste TAPPI T-452		
Brancura	106,7, com o Método de Teste ISO 11476		
Acabamento	Semi-lustroso		
Temperatura de funcionamento	15 até 35 °C		
Humidade de funcionamento	20 a 70% HR		
Tempo de Secagem	Secagem imediata (a 23 °C, 50% de HR)		
Período de Armazenagem	2 anos, por abrir na embalagem original		
Temperatura de armazenamento	10 até 30 °C		
Humidade de armazenamento	20 a 60% HR		
País de origem	Fabricado na Alemanha		
Informações para encomendas	**Números de Produtos**	**Tamanhos dos rolos**	**Códigos UPC**
	CG461A	330 mm x 483 mm	883585654994
	CG462A	458 mm x 30,5 m	883585655007
	CG463A	610 mm x 30,5 m	883585655014
	CG490A	1067 mm x 30,5 m	883585742509
Garantia	Os materiais de impressão de grande formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a encravamentos da impressora, quando adequadamente utilizados. Se por qualquer motivo os utilizadores não se encontrarem satisfeitos com os Materiais de Impressão de Grande Formato HP, deverão contactar o revendedor HP.		

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.
As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

Para obter mais informação acerca dos Materiais de Impressão em Grande Formato da HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 4AA1-7141 PTE