Software HP Digital Sending 4.0

hp

O HP DSS 4.0 funciona com MFPs e Digital Senders HP de modo a permitir-lhe integrar todo o tipo de documentos em papel nos seus processos electrónicos existentes, de forma rápida e segura, e, por conseguinte, aumentar a eficiência e reduzir os custos.

Destinado a organizações de média a grande dimensão com fluxos de trabalho de grandes volumes e à base de papel, que necessitam de um método descentralizado para converter documentos a cores e a preto e branco em ficheiros digitais que possam ser facilmente pesquisados, partilhados e arquivados.

Automatize a partilha de informação, digitalizando e enviando facilmente informações baseadas em papel.

- Diminua os seus custos de arquivo e armazenamento, gerindo a papelada electronicamente – reduza os requisitos de espaço físico.
- Atenue os custos relacionados com a distribuição física, ou seja, de correios e transportadoras.
- Aumente a eficiência, ao longo de toda a organização – a informação digitalizada é processada mais cedo, sendo mais facilmente partilhada e prontamente acessível a partir de arquivos digitais.
- Converta documentos em ficheiros de texto pesquisáveis, através do software de OCR Readiris, em formatos como, por exemplo, PDF, XML, RTF, HTML e TXT.

O design do software garante um funcionamento intuitivo e controlos de administração avançados.

- Gestão simples: o painel de controlo de ecrã táctil pode ser configurado para fazer solicitações ao utilizador, com vista a assegurar a indexação correcta de documentos e o envio para os destinos correctos.
- Automatize as instruções de processamento e encaminhamento predefinidas.
- Localize documentos para uma detecção e resolução de problemas inteligente; o ficheiro de registo (LOG) fornece registos de eventos.
- Receba avisos por correio electrónico relativamente a erros gerados por utilizadores ou pelo sistema.
- Utilize o Utilitário de Configuração para gerir o HP DSS 4.0 em vários MFPs e dispositivos de transmissão digital autónomos.

Incorpore integralmente e com segurança na infra-estrutura de TI existente.

- O software potencia a infra-estrutura de TI existente – serviços de autenticação de rede, endereços electrónicos e fax – para um rápido retorno do investimento.
- Faça uso das informações do directório da empresa, tais como listas de distribuição, para auto-preenchimento de endereços electrónicos.
- Utilize a segurança de rede LDAP ou NTLM, Novell™ ou Kerberos existente para verificar a identidade dos utilizadores.
- Controlos de segurança avançados, incluindo tecla de transmissão segura, encaminhamento controlado e a possibilidade de limpar o disco rígido do dispositivo após a transmissão.

hp invent

Especificações técnicas

Características do DSS 4.0	Enviar para pastas de rede, ftp e impressoras, criar e enviar metadados, possibilidade de criar teclas personalizadas para pastas ou fluxos de trabalho, OCR básico (ISIS); autenticação Windows® NT, Kerberos, LDAP e Novell™; fax por LAN, Internet e do Windows 2000/XP
Fornecedores de fax por LAN/ Internet comportados	Any Way, AccPac, Biscom, Captaris, Castelle, Cycos-mrs, Esker, FAXSys, Intercope, Fenestrae, GFI, Gold Fax, Imecom, Interstar, Omtool, RedRock, RTEFax, Tobit, Topcall, Zetafax, NET SatisFAXtion
Metadados	Ficheiro de pesquisa de texto comportado: XML e .HPS Número de códigos de índice: Até 20 (o nome do ficheiro pode ser seleccionado no painel de controlo)
Tipos de livro de endereços	Exchange Global Address Book, LDAP v3, livros de endereços públicos, livros de endereços privados, suporte de lista de distribuição
Listas de distribuição privadas por utilizador	100
Formatos de transmissão digital	PDF, TIFF, JPEG, MTIF (formatos adicionais disponíveis utilizando OCR: PDF pesquisável, .RTF, .TXT, .HTML, .XML)
Compressão de imagem	JPEG
Sistemas operativos de rede	Requisitos do sistema operativo do servidor: Windows® 2000 Professional (Server ou Advanced) ou Windows XP Professional; Windows 2003 Standard Server ou Enterprise Server[1]; computador Pentium® III ou superior; 256 MB de RAM (512 MB em caso de produção OCR); 200 MB de espaço em disco; unidade CD-ROM; requisitos de suporte Fast Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T ou 10Base2 (BNC) Novell™: Novell NetWare versão 3.12, 3.2, 4.11, 4.2 ou 5 executada em servidor Novell NetWare, Novell NetWare Client versão 4.6 (ou posterior) instalada em computador Windows que execute o software HP DSS 4.0
Compatibilidade com modelos antecessores	O HP DSS 4.0 é compatível com os seguintes modelos MFP mais antigos: HP LaserJet 4100mfp series, HP LaserJet 9000mfp series. Os recursos do DSS 4.0 que se seguem não são retro-compatíveis: Pasta (Folder), Fluxo de Trabalho (Workflow), E-mail secundário (Secondary e-mail)
Tipo de licença	Opções de licença para 1, 5, 10, 50 e 250 dispositivos
Serviços e suporte	Assistência telefónica ilimitada para configuração básica, instalação e detecção e resolução de problemas na América do Norte, Europa e Pacífico Asiático; dia útil das 9:00 às 18:00

[1] Serviços de Agrupamento Windows® também comportados.

Informações para encomendas

T1936AA	CD do Software HP Digital Sending 4.0, assistência e manual do utilizador Opção UA0 – licença para 1 dispositivo Opção 0AD – licença para 5 dispositivos Opção 0A9 – licença para 10 dispositivos Opção 0AA – licença para 50 dispositivos Opção UD6 – licença para 250 dispositivos









http://www.hp.com, http://www.hp.pt http://www.hp.com/go/digitalsending

Para obter mais informações, contacte a HP local ou um seu representante: **África do Sul:** 0800 118 883. **Alemanha:** 0180 532 6222 (EUR 0,12 por minuto). **Arábia Saudita:** 800 124 4646. **Argélia:** (0) 61 56 45 43. **Áustria:** 0800 242 242. **Barhain:** 800 728. **Bélgica:** (078) 15 20 30 (EUR 0,0496 por minuto). **Bulgária:** (+359) 2960 1940. **Cazaquistão:** +7 (3272) 980 824. **Croácia:** (+385 1) 60 60 200. **Dinamarca:** +45 4812 1000. **EAU:** 8004910. **Egipto:** 532 5222. **Eslováquia:** +421-2-50222111. **Eslovénia:** +3861 2307 420. **Espanha:** (91) 634 88 00. **Estónia:** (+372) 6813 823. **Finlândia:** (+358) 0205 350. **França:** 0 826 800 400. **Grécia:** (01) 678 96 00. **Holanda:** (020) 5476666. **Hungria:** (+36) 1 382-1111. **Irlanda:** + 353 1 61 58 200. **Islândia:** (354) 570 1000. **Israel:** (972) 9 830 4848. **Itália:** (02) 92121. **Letónia:** 800 80 12. **Lituânia:** 8 800 10000 ou +370 5 2103333. **Luxemburgo:** (+352) 263 160 34. **Marrocos (Região Africana):** +212 22 40 47 47. **Médio Oriente:** 00971 4 883 44 27. **Noruega:** +47 08800. **Polónia:** infolinia 0-800 122 622. **Portugal:** 808 206 001. **Reino Unido:** 08705 474747. **República Checa:** (00 420) 261 108 108 (Praga). **Roménia:** (+401) 205 3300. **Rússia:** +7 (095) 797 35 00. **Sérvia e Montenegro:** +381 11 201 99 00. **Suécia:** (08) 444 20 00. **Suíça:** 0848 88 44 66. **Tunísia:** 71 891 222. **Turquia:** +90 (212) 444 71 71. **Ucrânia:** +380 44 490 61 20.

©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas da garantia expresso que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada do que está contido neste documento deve ser alterado de modo a ser considerado uma garantia adicional. A HP não poderá ser responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou omissões relativas a este documento.

invent

Publicado em EMEA 11/04 5982-9080PTE