Серия HP Officejet Pro L7500/7600/7700 "всё в одном"

Затраты на цветные отпечатки профессионального качества на 50% ниже, чем у лазерных устройств[1] при скорости печати лазерного качества[2] до 12 стр./мин (ч/б) и до 10 стр./мин (цв). Более высокая скорость работы благодаря возможности работы в беспроводной сети, загрузчику на 50 листов и устройству двусторонней печати.

Принтер/факс/сканер/копир HP Officejet Pro L7590 "всё в одном"

Принтер/факс/сканер/копир HP Officejet Pro L7680 "всё в одном"

Принтер/факс/сканер/копир HP Officejet Pro L7780 "всё в одном"

Устройства HP Officejet Pro серий L7500/7600/7700 предназначены для небольших компаний и домашних офисов. Они обеспечивают высокую скорость работы, возможность выполнения печати профессионального качества в сети при значительно более низкой себестоимости страницы, чем аналогичные лазерные принтеры.

Цветная печать профессионального качества, себестоимость печатной страницы до 50% ниже, чем у лазерных принтеров[3].
Печать цветных документов, брошюр и графики профессионального качества с использованием струйного устройства HP Officejet, затраты на страницу до 50% ниже, чем у лазерных принтеров[3]. При печати чёрно-белых документов лазерного качества затраты на страницу до 40% ниже, чем у аналогичных лазерных принтеров[3]. В два раза больше страниц при чёрно-белой печати и снижение себестоимости с использованием опциональных струйных картриджей HP 88XL Officejet (не входят в комплект, приобретаются отдельно). Также более низкие начальные затраты, поскольку покупная цена ниже по сравнению с цветными лазерными принтерами [4].

Высокая скорость цветной печати при совместном использовании, набор средств и функций для повышения производительности.
Это мощное многофункциональное устройство обеспечивает более высокую производительность работы сети. Скорость печати лазерного качества - до 12 стр./мин (ч/б) и до 10 стр./мин (в цвете), что превышает скорость печати большинства лучших лазерных принтеров[5], скорость струйной печати - до 35 стр./мин (ч/б) и 34 стр./мин (в цвете). Печать, копирование и сканирование многостраничных документов с использованием автоматического устройства подачи на 50 листов, а также широкий набор современных средств работы с факсом. Быстрое высыхание и стойкость к смазыванию при использовании бумаги со знаком ColorLok.

Более рациональное выполнение важных бизнес-задач при снижении влияния на окружающую среду.
При печати данное устройство потребляет значительно меньше энергии, чем другие аналогичные устройства, что обеспечивает минимальное воздействие на окружающую среду[6]. Сокращение расхода бумаги почти в два раза благодаря автоматической двусторонней печати и копированию. Оцифровка документов, фотографий и более эффективное планшетное сканирование. Прямое сканирование документов в сетевые папки (без ПК) с помощью решения Direct Digital Filing (только для L7680/L7780). Минимизируйте перезагрузку бумаги с помощью опционального 2-го лотка (включён в комплект поставки L7780).

[1] Для большинства лазерных МФУ стоимостью до 750 USD, продукты OJ Pro с картриджами XL hp.com/go/OJProL7000

[2] Скорость лазерного качества – это метод измерения HP, определяющий скорость печати обычных офисных документов в режиме по умолчанию Применяются различные методики тестирования.

[3] Большинство лазерных МФУ (цветных - до 750 USD, моно - до 400 USD), продукты OJ Pro с картриджами XL См сайт hp.com/go/OJProL7000

[4] Из расчёта заявленной розничной цены производителей на сентябрь 2007 года

[5] По сравнению с цветными лазерными МФУ стоимостью до 750 USD, скорость лазерного качества - это метод измерения HP См сайт hp.com/go/OJProL7000

[6] По сравнению с цветными лазерными МФУ до 750 USD, на основании заявленных производителями показателей энергопотребления при печати на сентябрь 2007 года.

Технические характеристики

Печать				
Технология печати	Термальная струйная печать HP			
Дисплей	OJ Pro L7590: ЖК-дисплей (2-строчный), Oj Pro L7680: ЖК-дисплей с диагональю 6,1 см (цветная графика), Oj Pro L7780: ЖК-дисплей с диагональю 6,1 см (цветная графика)			
Типы чернил	На основе красителя (цветные), на пигментной основе (чёрные)			
Скорость печати	**Тип документа**	**Черновое**	**Обычный**	**Наилучший**
	Чёрный текст формата A4:	До 35 стр./мин.	До 12 стр./мин.	До 5 стр./мин.
	Смешанный текст/цветная графика формата A4:	До 34 стр./мин.	До 10 стр./мин.	До 5 стр./мин.
	Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага):			За 90 секунд
	*Скорость печати варьируется в зависимости от типа печатаемых документов.			
Качество печати	Черный: Передача с разрешением до 1200 т/д при чёрно-белой печати с компьютера, Цвет: Оптимизированное разрешение до 4800 x 1200 т/д при печати на фотобумаге HP повышенного качества; входное разрешение 1200 x 1200 т/д			
Печать без полей	Да (до 215 x 297 мм)			
Языки управления принтером	HP PCL 3 GUI			
Гарнитуры/шрифты	2 встроенных: Courier, Letter Gothic; масштабируемые шрифты отсутствуют			
Факс	Скорость модема: 33,6 Кбит в секунду	Быстрый набор номера: До 99	Отложенная передача факса: Да	
	Память: До 150	Автонабор номера: Да		
	Цветной факс: Да			
	*По тесту № 1 Международного телекоммуникационного союза для устройств обработки изображений при стандартном разрешении. Страницы более сложных документов требуют больших ресурсов памяти.			
Сканирование	Разрешение: Оптическое: До 2400 т/д; Аппаратное обеспечение: До 2400 x 4800 т/д; Улучшенное: До 19200 т/д			
	Тип: Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF); Разрядность: 48 бит; Версия TWAIN-интерфейса: Версия 1.9; Технология сканирования: ПЗС; Серая шкала: 256			
Копирование				
Скорость копирования	**Тип документа**	**Черновое**	**Обычный**	**Наилучший**
	Чёрный текст формата A4:	До 35 копий в минуту	До 16 копий в минуту	До 5 копий в минуту
	Смешанный текст/цветная графика формата A4:	До 34 копий в минуту	До 15 копий в минуту	До 5 копий в минуту
	Разрешение: Черный: До 1200 x 600 т/д; Множественное копирование: До 99; Уменьшение/Увеличение: 25 - 400%			
Нагрузка	До 7500 страниц в месяц			
Ёмкость автоматического устройства подачи документов (ADF):	В стандартной комплектации, 50 листов			
Типы печатных носителей	Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага, плакаты), конверты, наклейки, карточки (индексные, поздравительные открытки), прозрачные плёнки			
Автоматический датчик типа бумаги	Да			
Форматы материалов для печати	Стандартное: A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5 (176 x 250 мм), C5 (162 x 229 мм), C6 (114 x 162 мм), 100 x 150 мм, Нестандартные: от 76 x 127 до 216 x 356 мм			
Макс. диапазон плотности печатных носителей	Лоток 1: от 60 до 105 г/м² (обычный носитель), от 60 до 200 г/м² (специальный носитель), до 200 г/м² (карточки); Лоток 2: от 60 до 105 г/м² (обычный носитель)			
Управление печатными носителями/подача	Листы: До 600, Конверты: До 30, Открытки: До 80, Прозрачные плёнки: До 70, фотография 10 x 15 см: До 55			
Питание	Требования: Напряжение на входе – от 100 до 240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 1,8 А, Источник: Внешний			
Потребляемая мощность	Максимум: Максимальное потребление:10 Вт (в "спящем" режиме), 16 Вт (в состоянии готовности), 28 Вт (в режиме печати), 33 Вт (факс/копирование)			
Интерфейс соединения	OJ Pro L7590: Порт Hi-Speed USB - совместим со спецификациями USB 2.0, Ethernet-порт 10/100 Base-T, цветной факс V.34, Oj Pro L7680: 10/100BT Ethernet, Hi-Speed USB - совместим со спецификациями USB 2.0, V.34 Colour Fax, Oj Pro L7780: 802.11g WLAN, 10/100BT Ethernet, Hi-Speed USB - совместим со спецификациями USB 2.0, V.34 Colour Fax			
Память	64 Мб; Максимум: 64 Мб			
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки: OJ Pro L7590: 525 x 466 x 356 мм, Oj Pro L7680: 531 x 402 x 356 мм, Oj Pro L7780: 531 x 485 x 444 мм, , в упаковке: OJ Pro L7590: 580 x 449 x 560 мм, Oj Pro L7680: 620 x 449 x 560 мм, Oj Pro L7780: 620 x 640 x 560 мм			
Вес	Без упаковки: OJ Pro L7590: 15,54 кг, Oj Pro L7680: 15,85 кг, Oj Pro L7780: 18,49 кг, в упаковке: OJ Pro L7590: 22.2 кг, Oj Pro L7680: 22,6 кг, Oj Pro L7780: 26,6 кг			
Сетевые возможности	OJ Pro L7590: Со встроенным Ethernet 10/100BT, Oj Pro L7680: Со встроенным Ethernet 10/100BT, Oj Pro L7780: Со встроенным Ethernet 10/100BT или WLAN 802.11g			
Совместимость с сетевыми операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Vista™ Ready, Novell NetWare 5.x, 6, 6.5, Apple Mac OS X v 10.3.9 или выше, v 10.4.9 или выше, совместимость с Bonjour (Rendezvous); в Windows Vista™ некоторые функции могут оказаться недоступными			
Совместимость с операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Сертифицировано для Windows Vista™; Mac OS X v 10.3.9 и выше; Mac OS X v 10.4.6 и выше; В Windows Vista® некоторые функции могут оказаться недоступными			
ENERGY STAR	Отсутствует			
Ресурс расходных материалов	За информацией о ресурсе картриджей обращайтесь по адресу http://www.hp.com/go/pageyield или смотрите упаковку.			
Гарантия	Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.			

Информация о заказе

CB822A	Устройство HP Officejet Pro L7590 "всё в одном": принтер, факс, сканер, копир, устройство HP для автоматической двусторонней печати C9278A, картриджи HP 88 Officejet (чёрный, голубой, пурпурный, жёлтый), печатающие головки HP 88 Officejet (чёрная и жёлтая, пурпурная и голубая), кабель Ethernet, ПО принтера и справочник пользователя на CD-ROM, руководство по началу работы с устройством, плакат по настройке, кабель питания, телефонный шнур, комплект образцов носителей
CB038A	Принтер/факс/сканер/копир HP Officejet Pro L7680 "всё в одном" Как у L7590, плюс оцифровка документов
CB039A	Принтер/факс/сканер/копир HP Officejet Pro L7780 "всё в одном" Как для L7590, плюс лоток для бумаги HP CB007A на 350 листов, ПО Readiris Pro, оцифровка документов, работа в беспроводной сети

Дополнительные принадлежности

C9278A	Модуль для двусторонней печати HP Duplexer
CB007A	Дополнительный лоток HP на 350 листов

Расходные материалы

C9388AE	Картридж HP 88 с жёлтыми чернилами Vivera
C9385AE	Картридж HP 88 с чёрными чернилами Vivera
C9386AE	Картридж HP 88 с голубыми чернилами Vivera
C9391AE	Картридж с голубыми чернилами Vivera HP 88XL
C9387AE	Картридж HP 88 с пурпурными чернилами Vivera
C9392AE	Картридж с пурпурными чернилами Vivera HP 88XL
C9393AE	Картридж с жёлтыми чернилами Vivera HP 88XL
C9381A	Чёрная и жёлтая печатающая головка HP 88
C9382A	Пурпурная и голубая печатающая головка HP 88
C9396AE	Картридж с чёрными чернилами Vivera HP 88XL

Серверы печати и сетевое программное обеспечение

J6035G	Внешний сервер печати HP Jetdirect 175x (USB, 10/100BaseTX)

Обслуживание и поддержка

UG075E HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года
UG198E HP Care Pack, обмен (стандартное время обработки заказа), 3 года
UG248E HP Care Pack, возврат на склад, 3 года. (UG248E: только для Греции, Польши, Турции, Словении, Чешской Республики, Словакии, Венгрии, а также стран Балтии и ЕЕМ). UG075E/UG198E: для остальных стран Европы).

Полный перечень расходных материалов, печатных носителей и дополнительных принадлежностей содержится на сайте HP http://www.hp.com

http://www.hp.com
http://www.hp.ru

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007-2008.Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 01/08 4AA1-7138RUE