Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact valonsäädin LED 4-400W valkoinen

Sähkönumero: 2622225 WDE002299

GTIN-koodi : 3606480686092

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote tai komponentti tyyppi	Säädin
Värisävy	Valkoinen (RAL 9003)
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Laitteen esitys	Koje asennuskehyksellä
Laitteen asennus	Uppo
Laitteen sovellus	Light control
Kytkin toiminto	1-napainen 2-osainen
Säädintyyppi	Yleis
Säädinohjaus	Kääntökytkin
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Nimellisvirta	10 A
[Ue] Käyttöjännite	230 V
Verkon tyyppi	AC
Verkon taajuus	50 Hz
Pinnan laatu	Kiiltävä
Pakkasutapa	Laatikko
Kuorman tyyppi	Halogeenilamppu: 4...400 W 230 V AC Hehkulamppu: 4...400 W 230 V AC LED valaisin: 4...40 W 230 V AC (RL LED tila) LED valaisin: 4 W...200 VA 230 V AC (RC LED mode) Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 4...400 W 12 V AC Pienjännite halogeeni lamppu rautasydänmuuntajalla: 4 W...400 VA 12 V AC
Suojaustyyppi	Oikosulkusuojaus Automaattinen ylijännitesuojaus
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	−5…35 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	−5…35 °C
Kytkentä - liittimet	Ruuviliitin
Ruuvin kannan tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kiristysmomentti	0,5 N.m
Puristusliitosten määrä	1 x 2,5 mm² Kiinteä tai joustava Kaapeli(t) 2 x 1,5 mm² Kiinteä tai joustava Kaapeli(t)
Johtimen kuorintapituus	6 mm
Materiaali	ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni)
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm
Syvyys	51 mm
Upotussyvyys	29 mm
Tuotteen paino	0,099 kg
Tuote sertifiointi	CE

Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP20
IK-suojausluokka	IK02
Standardit	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	128,0 g
Pakkaus 1 korkeus	6,6 cm
Pakkaus 1 leveys	7,4 cm
Pakkaus 1 pituus	7,8 cm
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	16
Pakkaus 2 paino	2,19 kg
Pakkaus 2 korkeus	16,4 cm
Pakkaus 2 leveys	16,8 cm
Pakkaus 2 pituus	27,2 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACh-asetus	REACh-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.