PHILIPS

Prožektorius

ProjectLine

150 W

6500K šalta balta šviesa



8719514954632



Profesionali kokybė jūsų projektui

Atsparūs vandeniui, tvirti šviesos diodai, skirti naudoti lauke. „Projectline“ prožektoriai padeda taupyti energiją ir yra tvirti, nes yra pagaminti iš metalo ir apsaugoti nuo atmosferos poveikio. Idealiai tinka apšviesti teritorijas prie (visuomeninių) pastatų, pavyzdžiui, automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimus, sodus ar darbo vietas.

Pasirinkite aukštos kokybės apšvietimą

- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės

Ilgaamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

Ypatybės

Patikima kokybė:
„Philips“ laikosi savo pažadų dėl šviestuvų efektyvumo. Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės apie šviesos galią, eksploatavimo laiką ir galią, atitinkančią kaitinamąsias lempas.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų
„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 35 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila
- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas
- Optinio dangtelio / lęšio apdaila: Skaidrus
- Optinio dangtelio / lęšio medžiaga: Grūdintas stiklas
- Optinio dangtelio / lęšio forma: Plokščias
- Optinio dangtelio / lęšio tipas: Stiklas

Ilgaamžiškumas
- Aplinkos temperatūra: Nuo -40 iki +50 °C

Aplinkosauga
- Tvarumo įvertinimas: Unclassified

Papildoma funkcija / priedas
- Integruota LED: Taip

Šviesos savybės
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvų kodas: Šalta dienos šviesa
- Koreliuota spalvos temperatūra: 6500
- Prad. spalvų perteikimo indekso leistinas nuokrypis: 0
- Pradinės spalvos: (0.313, 0.337) SDCM <6
- Šviestuvų šeimos kodas: LED
- Šviesos šaltinio variklio tipas: LED
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviestuvo šviesos pluošto sklaida: 110°
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 95
- Šviesos srautas: 14 250
- Šviesos srauto leistinas nuokrypis: +/-10%
- Optinė medžiaga: Stiklas
- Optinis lauko tipas: Simetriškas spindulys
- Reflektoriaus medžiaga: Polikarbonatas
- Veikimo aplinkos temperatūra, Tq: 25 °C
- Aukštyn nukreiptos šviesos srauto santykis: 0

Kita
- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa, Viešbutis, Restoranas
- Papildomos funkcijos: ProjectLine, Atsparūs vandeniui

Kitos savybės
- CE ženklas: Taip
- ENEC ženklas: -
- Atitinka ES RoHS: Taip
- Fotobiologinė sauga: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobiologinės rizikos specifikacija: 0,2 m

Maitinimas
- Įvesties įtampa: nuo 220 iki 240
- Įsiveržimo srovė: 2,25
- Įsiveržimo laikas: 0,093
- Galios koeficientas (dalis): 0.9

Energijos sąnaudos
- Maitinimas: 150
- Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis: +/-10%

Gaminio matmenys ir svoris
- Bendras aukštis: 41
- Bendrasis ilgis: 385
- Bendras plotis: 298

Techninė priežiūra
- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys
- Lemputės technologija: LED
- IP kodas: IP65
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Kabelis: Kabelis 0,6 m be kištuko
- Jungimas: Neprijungtieji laidai
- Valdymo reduktoriaus gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val.: 5
- Pritemdoma: Ne
- Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius: -
- Su tvarkykle: Taip
- Efektyvus projektuojamas plotas: 0,07
- Tvirtinimo medžiaga: Plienas
- Degumo ženklas: Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
- Linijos dažnis: 50 or 60
- Mech. apsaugos nuo smūgio kodas: IK06 | 1 J
- Montavimo įtaisas: Reguliuojamas montavimo laikiklis
- Reduktorių skaičius: 1 vienetas
- Gaminių skaičius ant 16 A, B tipo MCB: 14
- Apsauga nuo viršįtampio (bendra / diferencinė): EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV)

Lemputė
- Atnaujinama programinė įranga: Ne

Palaiko
- Suderinama su efektų funkcija: No
- Apibrėžtas aptarnavimo laikotarpis: Not applicable
- Suderinamos operacinės sistemos: Not applicable
- Ryšio protokolas: Netaikoma
- Suderinamumas su trečiųjų šalių sistemomis: Not applicable

Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8719514954632
- Grynas svoris: 2,53 kg
- Grynasis svoris: 2,66 kg
- Aukštis: 4,4 cm
- Ilgis: 39,3 cm
- Plotis: 32,6 cm

Išleidimo data:
2026-10-08
Versija: 0.169

© 2026 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.