PHILIPS

Prožektor

ProjectLine

150 W

6500 K külm valge valgus



8719514954632



Professionaalne kvaliteet teie projekti jaoks

Veekindlad vastupidavad LED-id väljas kasutamiseks. Prožektor ProjectLine on energiasäästlik ning vastupidav tänu oma metallmaterjalile ja ilmastikukindlusele. Ideaalne (avalike) hoonete esise/taguse ala valgustamiseks, kus asuvad parklad, sõiduteed, aiad või töökohad.

Valige kvaliteetseks valgustuseks

- Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 35 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Usaldusväärne kvaliteet
Philips peab oma lambi näitajate osas antud lubadusi. Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas hõõglampide valgusvoo, eluea ja võimsuse kohta.

Pikk tööiga – kuni 35 000 tundi
Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 35 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus
- Värvus: Must
- Materjal: Metall
- Optilise katte/klaasi viimistlus: Värvitu
- Optilise katte/klaasi materjal: Karastatud klaas
- Optilise katte/klaasi kuju: Lame
- Optilise katte/klaasi tüüp: Klaas

Kestvus
- Ümbritseva õhu temperatuur: –40 kuni +50 °C

Keskkonnahoidlik
- Sustainability rating: Unclassified

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Integreeritud LED: Jah

Valgusti omadused
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Color Code: 865 külm päevavalgus
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 6500
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Algne värvsus: (0.313, 0.337) SDCM <6
- Lambiperekonna kood: LED
- Light source engine type: LED
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusti valgusvihu levik: 110°
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 95
- Valgusvoog: 14 250
- Valgusvoo lubatud hälve: +/-10%
- Optika materjal: Klaas
- Optika tüüp, välistingimused: Sümmeetriline
- Reflektori materjal: Polükarbonaat
- Töökeskkonna temperatuur Tq: 25 °C
- Ülespoole suunatud valguse osatähtsus: 0

Mitmesugust
- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed, Terrass, Hotell, Restoran
- Lisafunktsioonid: ProjectLine, Veekindel

Muud omadused
- CE-märgis: Jah
- ENEC-märgis: -
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah
- Fotobioloogiline ohutus: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobioloogilise riski spetsifikatsioon: 0,2 m

Võimsus
- Sisendpinge: 220–240
- Tõukevool: 2,25
- Tõukeaeg: 0,093
- Võimsustegur (fraktsioon): 0.9

Võimsustarve
- Võimsus: 150
- Energiatarbe tolerants: +/-10%

Toote mõõtmed ja kaal
- Kogukõrgus: 41
- Kogupikkus: 385
- Kogulaius: 298

Hooldus
- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusallika tehnoloogia: LED
- IP-kood: IP65
- Kaitseklass: I klass
- Kaabel: Kaabel, 0,6 m, ilma pistikuta
- Ühendus: Lendjuhtmed/-traadid
- Juhtseadmestiku tõrgete sagedus keskmise kasuliku eluea juures 35 000 h: 5
- Hämardatav: Ei
- Ajam/toiteüksus/trafo: -
- Kaasas juht: Jah
- Tegelik valgustatud ala: 0,07
- Fixation material: Teras
- Süttivuse tähis: Paigaldamiseks tavalistele süttivatele pindadele
- Line Frequency: 50 or 60
- Mehaanilise löögikaitse kood: IK06 | 1 J
- Paigaldusseade: Kinnitusklamber, reguleeritav
- Juhtseadiste arv: 1 seade
- Toodete arv 16 A tüüp B MCB-l: 14
- Surge Protection (Common/ Differential): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

Lambipirn

- Uuendatav tarkvara: Ei

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: No
- Määratletud toeperiood: Not applicable
- Ühilduvad juhtimissüsteemid: Ei kohaldata
- Sideprotokoll: Ei kohaldata
- Ühilduvus kolmandae osapoole süsteemidega: Not applicable

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514954632
- Netokaal: 2,53 kg
- Brutokaal: 2,66 kg
- Kõrgus: 4,4 cm
- Pikkus: 39,3 cm
- Laius: 32,6 cm

Väljalaske kuupäev: 2026-10-08
Versioon: 0.169

© 2026 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com