Poly Voyager 4310-M Microsoft Teams Certified USB-C Headset +BT700-dongel +laddningsställ

*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten

Dra ner på mängden kablar. Dra ner på kostnader.

Låt medarbetare vara fria från skrivbordet med det trådlösa Bluetooth®-headsetet på instegsnivå. Vi presenterar Voyager 4300 UC-serien. Det är allt som teamen behöver för att vara produktiva och ansluta till alla enheter – oavsett om de befinner sig hemma eller på kontoret.

Friheten att jobba

Gå runt fritt mellan olika arbetsytor med det här bärbara headsetet. Var enkelt på språng med upp till 50 m trådlös räckvidd. Reducera bakgrundsbrus och kontrollera samtal med Acoustic Fence-teknik.

Effektivitet dygnet runt

Öka produktiviteten med kontinuerlig komfort, upp till 24 timmars samtalstid och anslutningsmöjligheter till flera enheter. Förläng samtalstiden med laddningsstället eller genom att använda headsetet i trådat USB-läge.[1,2]

Höjdpunkter

Lämna skrivbordet

Gå och tala enkelt med upp till 50 meter trådlös Bluetooth®-räckvidd med den inkluderade BT700 USB-adaptern.

Alla samtal är unika

Var produktiv med upp till hela 24 timmars trådlös taltid.[3]

Samtalsindikator

Ge de som befinner sig i närheten en visuell upptagetsignal – en samtalsindikator blinkar på öronkåpan när ett samtal är aktivt.

Ingen mer batteriångest

Använd laddningsstället och se till att headsetet alltid är laddat. Förläng även batteritiden genom att använda headsetet med sladd och i USB-läge.

Enkel hantering via Poly Lens

Ta kontroll över användningen med fjärrstyrning med Poly Lens och molnbaserad programvara för enhetshantering.

Certifierat för Microsoft Teams

Komplett Microsoft Teams-certifiering tar Microsoft Teams-upplevelsen till nästa nivå med en enkel knapptryckning för omedelbar åtkomst till appen och mycket mer.

Poly Voyager 4310-M Microsoft Teams Certified USB-C Headset +BT700-dongel +laddningsställ

*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten

Specifikationer

Kompatibel med

Kompatibla operativsystem: Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS

Anslutningar och kommunikation

Räckvidd för trådlös anslutning: Upp till 50 m; Upp till 91 m (med Voyager Office-bas)
Parkopplade enheter: Upp till 8
Bluetooth-version: 5.1
Bluetooth-profiler som stöds: A2DP; AVRCP; HFP; HSP
Anslutningstyp: Wireless: Bluetooth®, USB Type-C® BT700
Öronkuddar: Konstläder (ytmaterial)
Typ av hörlurar: On-ear (stereo)
Röstassistent: Siri; Google
Röstmeddelanden: Maximal volym; Minimal volym; Tysta på; Tysta av: Tystat; Anslutningsstatus; Samtalstid; Låg batterinivå

Funktioner i användargränssnittet

Knappkontroller: Ström på/av; Svara/avsluta samtal; Tysta; Volym +/-; Parkoppla

Ljud

Ljudfunktioner:
Microsoft Teams Open Office certified
Microphone noise cancellation with Acoustic Fence technology
Ljudskyddsteknik: SoundGuard Digital[1,2]
Mikrofontyp: Noise cancelling
Mikrofonens bandbredd: 100 Hz till 6,8 kHz
Högtalarens bandbredd: 20 Hz till 20 kHz
Högtalarens storlek: 32 mm
Laddningstid: <1,6 timmar

Nätenhet

Batteridriftstid: Upp till 24 timmar (samtalstid, onlineindikator inaktiverad); Upp till 18 timmar (samtalstid, onlineindikator aktiverad); Upp till 47 timmar (musiktid); Upp till 50 dagar (tid i standby-läge)[3]
Batterityp: Laddningsbart litiumjonbatteri
Batterikapacitet: 350 mAh
Laddningstyp:

Certifikat

Certifierad samarbetsprogramvara: Microsoft Teams; Zoom
Miljöcertifikat: TCO Certified

Poly Voyager 4310-M Microsoft Teams Certified USB-C Headset +BT700-dongel +laddningsställ

Specifikationer

Administration
Administrationsprogramvara:
Poly Lens

Vikt och dimensioner
Primär färg på produkten: Svart
Vikt: 0,162 kg
Produktmått: 15,5 x 6,7 x 18,2 cm
Vikt inklusive emballage: 590.73 g
Förpackningens yttermått: 188 x 210 x 115 mm
Kvantitet i huvudkarton: 5
Huvudförpackningens mått: 19.7 x 59.4 x 22.5 cm
Huvudkartongens vikt: 1.12 kg
Kartonger per lager: 10
Pall (lager): 8
Kartonger per pall: 80
Produkter per lager: 50
Produkter per pall: 400
Pallvikt: 89.76 kg
Palldimensioner: 101.6 x 121.9 x 190 cm
Kabellängd: 1,5 m
UPC-nummer: 17229174238
Produktnummer: 77Y97AA
Produktnamn: Poly Voyager 4310-M Microsoft Teams Certified USB-C Headset +BT700-dongel +laddningsställ

Garanti
Poly standard two-year limited warranty

Ursprungsland
Ursprungsland: Made in China or Mexico

Medföljer
USB Type-C®-laddningskabel
Snabbstarthandbok
Bärfodral
USB Type-A-adapter
Laddningsställ
Trådlöst headset

Poly Voyager 4310-M Microsoft Teams Certified USB-C Headset +BT700-dongel +laddningsställ

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

[1] Anslutningsmöjligheterna inkluderar: Dator via inkluderade BT700 Bluetooth®-adaptern eller en USB-kabel; smarttelefon via Bluetooth v5.2; bordstelefon med Voyager Office-bas finns tillgängligt som tillbehör och säljs separat. [2] Laddningsställ för stationär dator inkluderas med vissa modeller eller säljs separat. [3] Onlineindikator släkt. Kräver ändringar i inställningarna via Poly Lens.

Fotnoter med tekniska specifikationer

[1] SoundGuard Digital Plantronics owns sophisticated algorithms including: Protects against Acoustic Shock by limiting sounds to below 118 dBA; G616 anti-startle protection that limits the noise level to below 102 dB SPL and is therefore compliant to the Australian Communications Industry Forum (ACIF) G616 recommendation; Average daily noise exposure measures and controls sound to prevent the average daily sounds exposure from exceeding 80 dBA or 85 dBA time-weighted average (TWA). [2] Voyager Office base available as an accessory, sold separately. [3] Requires setting change via Poly Lens or Plantronics Hub.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. Bluetooth® är ett registrerat varumärke som ägs av dess innehavare och används av HP Inc. under licensavtal.

April 2025
se-sv