WL B6860 NE/S

12NC: 859991572040

Kod EAN: 8003437238123

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE





- Technologia 6th Sense
- Indukcyjne strefy gotowania 4
- Łatwy montaż
- FlexiCook
- Wykrywanie patelni
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Blokada przed przypadkowym uruchomieniem
- Funkcja utrzymywania ciepła
- Przełącznik WŁ./WYŁ.
- Funkcja gotowania na wolnym ogniu
- Funkcja rozpuszczania
- Płyta grzejna 60 cm
- Minutnik
- Łatwa wymiana
- Szklana płyta grzejna Srebrny
- Strefy szybkiego podgrzewania 4
- Wskaźnik uruchomienia płyty 4

Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B6860 NE/S

4 pola grzewcze. technologia stref FlexiCook umożliwia połączenie kilku palników w jedną strefę grzewczą do gotowania i smażenia w większym naczyniu. Cechy płyty indukcyjnej szklano-ceramicznej Whirlpool: Wspaniała technologia, podgrzewająca patelnię a nie płytę, zmniejsza rozpraszanie energii i zapewnia doskonałe rezultaty gotowania. Zasilanie elektryczne.

PROGRAMY AUTOMATYCZNE 6.ZMYSŁ
Ustawienie prawidłowego poziomu grzania nie stanowi już problemu dzięki 4 specjalnym wstępnie ustawionym funkcjom — do 4 dla każdej strefy gotowania. Wystarczy wybrać program, a płyta automatycznie ustawi najlepszy poziom ciepła dla żądanej metody gotowania.

FlexiCook
Elastyczność i wydajność. Funkcja FlexiCook pozwala połączyć strefy gotowania tak, by na płycie zmieściły się garnki i patelnie o dowolnym kształcie.

Zarządzanie mocą
Wyjątkowa klasa energetyczna. Dzięki funkcji zarządzanie mocą możesz ustawić moc płyty grzejnej i uniknąć przeciążenia obwodu w swoim domu.

Funkcja Rozpuszczanie
Perfekcyjne gotowanie na małym ogniu. Funkcja Rozpuszczanie pozwala Ci gotować w bardzo niskich temperaturach – to idealne rozwiązanie, gdy rozpuszczasz czekoladę, masło lub przygotowujesz lekkie, delikatne sosy.

Utrzymywanie w cieple
Ciepłe potrawy w każdej chwili. Wymagająca niewielkiej mocy funkcja utrzymywania w cieple chroni Twoje potrawy przed stygnięciem w czasie, gdy przygotowujesz resztę posiłku.

Funkcja Gotowanie na wolnym ogniu
Idealne gotowanie na wolnym ogniu. Funkcja powolnego gotowania umożliwia perfekcyjne przygotowanie potraw wymagających długiego czasu gotowania.

Wyjątkowe wzornictwo
Nasze płyty grzejne zaprojektowano tak, by były jednocześnie piękne i funkcjonalne. Wyjątkowe wzornictwo Filo naszych płyt grzejnych do zabudowy sprawia, że czyszczenie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Booster 3 kW
Ciesz się jeszcze szybciej doskonałymi rezultatami. Płyta grzejna Whirlpool ma palnik o mocy 3 kW dla szybszego, bardziej wydajnego podgrzewania.

WL B6860 NE/S

12NC: 859991572040

Kod EAN: 8003437238123

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

DANE OGÓLNE

Grupa produktowa	Płyta grzejna
Typ budowy	Do zabudowy
Sterowanie	Elektroniczne
Elementy obsługi i sygnalizacji	-
Liczba palników gazowych	0
Liczba elektrycznych pól grzewczych	4
Liczba żeliwnych elektrycznych pól grzewczych	0
Liczba promieniowych pól grzewczych	0
Liczba halogenowych pól grzewczych	0
Liczba indukcyjnych pól grzewczych	4
Liczba elektrycznych pól podtrzymywania ciepła	0
Lokalizacja panelu sterowania	Front
Materiał wykonania powierzchni	Szklana
Dominujący kolor produktu	Srebrny
Moc przyłączeniowa	7200
Podłączenie gazu	0
Rodzaj gazu	Nie dotyczy
Natężenie	31,3
Napięcie	220-240
Częstotliwość	50/60
Długość przewodu zasilającego	120
Rodzaj wtyczki	Brak
Rodzaj podłączenia gazu	Nie dotyczy
Szerokość urządzenia	590
Wysokość urządzenia	54
Głębokość urządzenia	510
Minimalna wysokość niszy	28
Minimalna szerokość niszy	560
Głębokość niszy	480
Waga netto	9.8
Programy automatyczne	Tak

DANE TECHNCZNE

Wskaźnik włączenia urządzenia	Tak
Sygnalizator działania płyty	4
Typ regulacji	Płynna regulacja temperatury
Rodzaj pokrywy	Brak
Wskaźnik ciepła resztkowego	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Wyłącznik główny	Tak
Zabezpieczenie	-
Timer	Tak

EFEKTYWNOŚĆ

Rodzaj zasilania	Elektryczne