EcoTank ET-18100

FICHA TÉCNICA





Perfecta para cualquier persona que busque una impresora fotográfica de alta capacidad, este modelo A3+ de inyección de tinta incorpora un sistema de tinta de 6 colores para fotos de alta calidad

Esta rápida impresora de inyección de tinta sin cartuchos, con impresión móvil y un muy bajo coste por foto, es perfecta para la impresión de grandes volúmenes de fotografías en A3+. La ET-18100 ofrece un diseño compacto y fácil de usar, gracias a los accesibles depósitos de tinta frontales y las botellas con bloqueo para evitar derrames. Además, es compatible con multitud de soportes e imprime en tarjetas de identificación de PVC, así como en CD y DVD.

Say goodbye to cartridges
El sistema frontal integrado de depósito de tinta ofrece impresiones fotográficas rentables. El depósito de tinta de alta capacidad, que funciona mediante botellas de tinta de 70 ml, puede imprimir hasta 2100 fotos de 10 × 15 cm a color de alta calidad con un set de botellas de tinta*. La recarga de la tinta es rápida y sencilla gracias a las botellas con sistema de bloqueo e inyectores antigoteo.

Keep on saving
Aprovéchate de las impresiones de muy bajo coste. Gracias a la tecnología de cabezal de impresión Micro Piezo Sin Calor, EcoTank tiene un bajo consumo energético, lo que puede reducir el importe de las facturas de electricidad. También incorpora depósitos de tinta de gran capacidad que se rellenan con botellas muy económicas. Gracias a su diseño compacto, la ET-18100 se adapta fácilmente a la mayoría de los espacios.

Easy-to-use and reliable
Este modelo es ideal para la impresión de fotos de alta calidad en grandes volúmenes a un bajo coste por foto. La ET-18100 también ofrece impresión inalámbrica de fotografías e impresión sobre tarjetas de identificación de PVC, CD y DVD. Evita las interrupciones con la caja de mantenimiento sustituible de fácil acceso y el rodillo de recogida de papel. Con una garantía estándar de 1 año o de 50 000 páginas*, la ET-18100 te aporta tranquilidad, para que puedas centrarte en sacar buenas fotos y olvidarte de lo demás.

Print from almost anywhere
Con la ET-18100, es fácil imprimir desde móviles, tablets y ordenadores portátiles. Con Wi-Fi y Wi-Fi Direct, puedes enviar documentos para imprimirlos desde dispositivos inteligentes mediante la aplicación Epson Smart Panel*.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Imágenes A3+ de alta calidad en color y en blanco y negro**
  Incorpora el sistema de tinta de 6 colores de Epson
- **Impresión de coste ultrabajo con depósitos de tinta rellenables**
  Imprime hasta 2100 fotos de alta calidad con un solo juego de botellas de tinta de repuesto*
- **Sencillo sistema de depósito rellenable con botellas tinta**
  Además, el sistema de botellas EcoTank con llave de cierre garantiza además que no te ensucies
- **Conectividad inalámbrica para imprimir desde cualquier lugar**
  Utiliza la aplicación Epson Smart Panel para configurar, monitorizar, imprimir y mucho más desde tu móvil
- **La marca de impresoras con depósito de tinta n.º 1 en el mundo***
  Más de 100 millones de impresoras EcoTank vendidas en todo el mundo*

EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Impresora de inyección de tinta de 6 colores
Configuración inyectores	180 Inyectores negro, 900 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	1,5 pl
Tecnología de tinta	Dye Ink
Resolución de impresión	5.760 x 1.440 ppp
Categoría	Foto
Multifunción	Impresión

IMPRESIÓN

Number of colours	6 colour
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	8 páginas/minuto Monocromo, 8 páginas/minuto Color
Máxima velocidad de impresión	22 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 22 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²), 25 segundos por foto de 10 x 15 cm (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Tiempo de salida de primera página	Monocromo14 segundos, Color14 segundos, According to IEEE/ISO 17629
Fuente de impresión	Mobile Device
Colores	Negro [Dye], Cian [Dye], Cian claro [Dye], Amarillo [Dye], Magenta [Dye], Magenta claro [Dye]
Colours Capacity	Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]

Para obtener más detalles sobre las velocidades de impresión, visita http://www.epson.eu/testing.

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Número de bandejas de papel	1
Formatos papel	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, No. 10 (sobre), DL (sobre), C6 (sobre), C4 (sobre), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Carta, Legal
Capacidad de la bandeja de salida	100 Hojas
Capacidad de la bandeja de papel	80 Hojas Estándar
Peso del papel adecuado	64 - 300g/m² La compatibilidad del papel puede variar según la impresora. Es posible que los soportes de impresión de otras marcas no sean compatibles. Consulta la Guía de usuario online de la impresora para ver qué papeles Epson son los adecuados y ten en cuenta que el gramaje de 300 g/m², cuando corresponda, se basa en el Epson Ultra Glossy Photo Paper
Gestión de soportes	Impresión sin márgenes, Impresión en CD/DVD

EcoTank ET-18100

INCLUYE

- 6 botellas de tinta sueltos de 70 ml (Bk, C, Y, M, Lc, LM)
- Cable de alimentación
- Impresora
- Guía rápida

EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL	
Número recomendado de usuarios	Desde1 a2
consumo de energía	0,6 vatio (modo de ahorro), 19 vatio (impresión), 4,4 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC 0,13 kWh por semana
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	523 x 369 x 150 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	8 kg
nivel de ruido	5 B (A) con Epson Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM. - 40 dB (A) con Epson Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM.
Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Interfaces	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Servicios de impresión móvil y en nube	Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Alimentación	220 V, 240V
PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto.
OTROS	
Garantía	12 meses Reparación en taller, 50.000 páginas Ampliación de garantía opcional disponible

EcoTank ET-18100

INCLUYE

- 6 botellas de tinta sueltos de 70 ml (Bk, C, Y, M, Lc, LM)
- Cable de alimentación
- Impresora
- Guía rápida

EPSON®

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CK38401
Código de barras	8715946702957
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	2 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Para obtener más información, consulta en epson.es/ecotankfootnotes

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2026-02-12