EB-L210SW

DATOVÝ LIST





Všestranná laserová projektorová technologie 3LCD je ideální pro poskytování kvalitního obsahu v zasedacích místnostech a učebnách.

Projektor EB-L210SW standardně poskytuje kvalitní obraz a množství funkcí, které uživatelům poskytují více možností. Výsledkem je jasný a živý obraz. Díky své kompaktní a lehké konstrukci je dokonalým mobilním zobrazovacím řešením pro schůzky, nebo jej lze namontovat na stěnu či strop jako trvalé řešení a uvolnit tak pracovní prostor.

Objektiv EB-L210SW s krátkou projekční vzdáleností umožňuje blízké umístění projektoru k projekční ploše, což je ideální pro malé místnosti a snižuje riziko stínů vytvářených na projekční plochu.

Projektor EB-L210SW je na rozdíl od jiných výrobců projektorů vybaven technologií 3LCD, která umožňuje dosáhnout barevného a bílého světelného výstupu o jasu 4 000 lumenů pro jasný a živý obraz. Tento zážitek je nejen skvělý, ale i uživatelsky přívětivý.

Díky možnosti škálování od 53 do 150" lze velikost displeje optimalizovat pro každou místnost pomocí jednoho produktu a za fixní náklady. Lze tak vytvořit velký displej až 150", který je dobře viditelný ze všech úhlů a na velkou vzdálenost.

Projektor EB-L210SW může být přenosný a není zde žádný skleněný plochý panel, který by z určitých úhlů vytvářel rušivé odrazy světel na projekční plochu.

Všestranné možnosti kabelového a bezdrátového připojení, včetně screen mirroring Miracast™, zajišťují snadné sdílení obsahu z více zařízení a s připojeným volitelným vizualizérem Epson lze promítat dokumenty, prezentace nebo 3D objekty s neuvěřitelnými detaily do celé místnosti. Díky výstupu napájení USB 2A lze připojit také streamovací flash disky HDMI a další pokročilé příslušenství.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Škálovatelný přenosný projektor**
  53-120" projektor ST pro neomezené sledování bez odrazů
- **Jasný a energeticky úsporný laser**
  4 000 lm CLO s technologií 3LCD pro jasnější barvy pouze při 201W
- **Možnosti snadné konektivity**
  Automatické zapnutí, kabelový/bezdrátový displej s výstupem USB 2A pro inteligentní disky
- **Jednoduché použití a vysoká odolnost**
  Prakticky bezúdržbové řešení s pětiletou zárukou v délce až 12 000 hodin
- **Kompatibilní s vizualizéry**
  Vytvořte a nahrajte živou, naprosto pohlcující přednášku nebo prezentaci

EPSON®

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE	
Projekční systém	Technologie 3LCD, Skládá se z LCD/podsvícení
LCD panel	0,59 palců s C2 Fine
OBRAZ	
Barevný světelný výstup	4.000 lumenů- 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.000 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	WXGA 2
Vylepšení rozlišení	HD ready
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	Over 5.000.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ±15 °, Manuální horizontální ±15 °
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	100 Hz - 120 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev
OPTIKA	
Projekční poměr	0,48 - 0,65:1
Zoom	Digital, faktor:1 - 1,35
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	53 palců - 300 palců
Ohnisková vzdálenost	9,5 mm
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY	
Rozhraní	USB 2.0, USB 2.0 typ B (pouze servis), RS-232C, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (2x), vstup pro mikrofon
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
POKROČILÉ FUNKCE	
Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
2D barevné režimy	dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule
Funkce a vlastnosti	Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Snadné předvolby nabídky OSD, Email notification, domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, okamžité zap./vyp., Dlouhá životnost zdroje světla, Mail notification function, Vstup pro mikrofon, síťová správa, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, Quick Corner, zrcadlové zobrazování, Průvodce nastavením, funkce rozdělení obrazovky, Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Interaktivita	No
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB
Řízení projektoru	via: AMX, Crestron (síť), Extron, Crestron (pouze RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L210SW

OBSAH DODÁVKY

- Kabel HDMI 1,8 m
- Úvodní příručka
- dálkové ovládání vč. baterií
- napájecí kabel
- Záruční dokumenty

EPSON®

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

EB-L210SW

OBECNÉ INFORMACE	
Power consumption	201 W (Normal On-Mode), 144 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 191 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Odvod tepla	884 BTU/hour (max)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	325 x 337 x 90 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	4,6 kg
Max. hladina hluku	Normální režim:37 dB (A) - úsporný režim:27 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
Obsažený software	EasyMP Multi PC Projection, Software Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Doplňky	Držák na strop, Připojovací a ovládací jednotka, Externí reproduktor, Kamera vizualizéru, Držák na stěnu
Reproduktory	16 W
Typ místnosti / aplikace	Konferenční místnost / učebna
Umístění	Instalace na strop, Instalace na stůl, Instalace na stěnu
Barva	Bílá
Certifikace TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf
OSTATNÍ	
Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h

OBSAH DODÁVKY

- Kabel HDMI 1,8 m
- Úvodní příručka
- dálkové ovládání vč. baterií
- napájecí kabel
- Záruční dokumenty

EPSON®

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Soft Carry Case - ELPKS71
  V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx
  V12HA39010
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
  V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
  V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
  V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
  V12H003P14
- ELPSP02
  V12H467040
- Ovládací a připojovací jednotka ELPCB03N
  V12HB11040
- Ovládací skříňka projektoru ELPCB04 a dokovací stanice USB-C
  V12HC49040

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11HA76080
Čárový kód	8715946715209
Země původu	Filipíny
Velikost palety	2 ks

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
  V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
  V12H759040
- ELPDC13
  V12H757040
- ELPDC21
  V12H758040
- ELPDC30
  V12HB09080

TÜVRheinland CERTIFIED
Eye Comfort
★★★★★
www.tuv.com
ID 0217010921

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.