Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1

ID prodotto: MDP2DPDVHD



L'adattatore multifunzione Mini DisplayPort® a DisplayPort®, DVI o HDMI® MDP2DPDVHD converte un ingresso mini DisplayPort (mDP®) in segnali di output DisplayPort, DVI o HDMI: tutto in un solo adattatore compatto.

Questo adattatore multifunzione offre la possibilità di collegare praticamente qualsiasi display a un PC o Mac dotato di Mini DisplayPort fornendo la soluzione perfetta per ambienti aziendali con hardware di visualizzazione misto, risparmiando la spesa per l'acquisto di nuovi display compatibili. Soluzione plug-and-play che non richiede software o driver, questo versatile adattatore mDP offre un'installazione rapida e semplice per la massima comodità.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O.

L'adattatore consente il pass-through audio se supportato dalla sorgente video. Controllare il manuale della sorgente video per confermare il supporto.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

• Consente l'impiego di schermi DVI, HDMI® o DisplayPort® esistenti con un moderno dispositivo Mini DisplayPort®

• Ideale per i professionisti IT che desiderano una soluzione per il collegamento di hardware di visualizzazione misto a computer dotati di Mini DisplayPort

Caratteristiche

• Adatta Mini DisplayPort a DisplayPort, HDMI o DVI

• Supporta risoluzioni fino a 2560x1600 utilizzando DisplayPort, 1920x1200 utilizzando HDMI/DVI

• Nessun software/driver necessario

• Design compatto

• Compatibile con Intel® Thunderbolt™

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passivo
	N. di display supportati	1
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Uscita AV	DisplayPort - 1.2
		HDMI - 1.4
		DVI-D - Single-Link
	Audio	Sì
Prestazioni		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Risoluzioni digitali massime	DisplayPort: 2560x1600
		DVI/HDMI; 1920x1200
	Specifiche audio	Audio surround 5.1
		HDMI - 7.1 Channel Audio

		DVI - No Audio Support
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)
		1 - DVI-D (25 pin)
		1 - HDMI (19 pin)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10~85% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	5.9 in [150 mm]
	Lunghezza prodotto	10.0 in [25.4 cm]
	Larghezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	1.7 oz [49.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.1 in [12.9 cm]
	Larghezza del Pacco	5.1 in [13.0 cm]
	Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]

	Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [56.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore MDP a DP/DVI/HDMI
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.