Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Cable Ethernet UTP Moldeado Cat6 Gigabit en Ángulo a la Izquierda (RJ45 M en Ángulo a la Izquierda a RJ45 M), Azul, 3.05 m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: **N204-010-BL-LA**

Destacado

- Diseño ahorrador de espacio
- Conector de Ángulo hacia la Izquierda a Recto
- Especificación de Cat6 Gigabit

Requisitos del Sistema

- Use con redes Cat6, Cat5e, Cat5 o VoIP

El Paquete Incluye

- Cable Patch Cat6, de ángulo a la izquierda a recto, RJ45 - RJ45 de 3.05 m [10 pies], azul

General

Los cables Patch Cat6 en Ángulo de Tripp Lite son ideales en donde las conexiones están en espacios limitados. Elija entre cables en ángulo hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, dependiendo de su situación. Reduce la tensión y el doblado excesivo en el cable. Excelente para interruptores y paneles de empalme en racks de red o detrás de escritorios y conexiones de pared. Cumple o supera las especificaciones Cat6. Extremos completamente moldeados para un uso de por vida. Garantía Tripp Lite de por vida.

Características

- Cable Patch Cat6, de ángulo a la izquierda a recto, RJ45 - RJ45 de 3.05 m [10 pies], azul
- Conductores trenzados de 4 pares en PVC, 24AWG
- Terminales completamente moldeadas
- Verificado por ETL para TIA/EIA -568-B
- Especificación de Velocidad Gigabit de 550Mhz
- Garantía de por vida

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332167590
Tecnología	Cat6
FÍSICAS	

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Color	Azul
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	CM
Cable Shielding	UTP
Diámetro Exterior de Cable (OD)	6.0mm
Number of Conductors	4 Pair
Material del Conductor	Cobre Trenzado
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable (pies)	10
Longitud del Cable (m)	3.05
Longitud del Cable (pulgadas)	120
Longitud del Cable (cm)	304.8
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.13
Peso de Envío (lb)	0.29
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 50 °C [14 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 60 °C [5 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Ancho de Banda Según el Estándar TIA	250 MHz
Máximo Ancho de Banda Probado	500 MHz
Compatibilidad de Red	1 Gbps (Gigabit)
Permite Estándares IEEE	802.3an
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	RJ45 (MACHO)
Lado B - Conector 1	RJ45 (MACHO) - ÁNGULO A LA IZQUIERDA
Crossover Wiring	No

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Enchapado del Contacto	Oro
Tipo de Conector	Moldeado
Configuración del Cableado	EIA/TIA 568B
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
Snagless Connector	No
Antibacterial	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.