UNIFIED COMMUNICATIONS

INFORMATION

Stylowa i dyskretna profesjonalna kamerka internetowa 4K z wbudowanym mikrofonem, 5-krotnym zoomem cyfrowym, polem widzenia 120° (FoV) i funkcją automatycznego śledzenia

Ta stylowa, profesjonalna kamera internetowa 4K z 5-krotnym zoomem cyfrowym i wbudowanym mikrofonem przeniesie Twoje wideokonferencje na nowy poziom. Dzięki polu widzenia 120° i 5-krotnemu zoomowi, UC-CAM10PRO-1 zapewnia rewelacyjny, płynny i szczegółowy obraz. Posiada 2 wbudowane mikrofony, które wykrywają dźwięk z odległości do 4 metrów, dzięki czemu możesz mieć pewność, że podczas spotkań wszyscy będą dobrze słyszani.

Ta kompaktowa kamera z osłoną zapewniającą prywatność będzie idealnie pasować do każdej przestrzeni - niezależnie od tego, czy jest to małe pomieszczenie, czy sala konferencyjna. A dzięki funkcji regulacji nachylenia w zakresie 14°, kamerę można dostosować do własnych potrzeb i przestrzeni.

Pole widzenia 120 stopni

Pole widzenia oznacza obszar, który widoczny jest przez obiektyw kamery. Ma on bezpośrednie przełożenie na to, jak dużo z miejsca spotkania będzie widoczne dla uczestników biorących udział zdalnie. Kąt 120 stopni to odpowiednie rozwiązanie dla większości standardowych sal konferencyjnych.

Cyfrowa redukcja szumów 2D & 3D

Zapewniające wysoką jakość obrazu, te dwie, połączone technologie odszumiania obrazu zapewniają ostry i wyraźny obraz wideo i zdjęć.



Automatyczne kadrowanie

Dzięki inteligentnemu wykrywaniu twarzy i lokalizacji głosu kamera śledzi osobę, która mówi i płynnie przełącza się między prezenterami, automatycznie dostosowując się do lokalizacji i liczby uczestników spotkania. Nie tylko rozpoznaje i przybliża mówców, ale także śledzi ich, gdy poruszają się po sali.

Czysty, wyraźny i naturalny dźwięk

Wyposażone w zaawansowane algorytmy redukcji szumów, dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają głos z odległości do 4 metrów i zapewniają wysokiej jakości dźwięk wolny od irytujących szumów tła lub zniekształceń.

SPECYFIKACJA

01 KAMERA

Pixels	8,46M
Rozdzielczość fizyczna	4K UHD
Obsługiwane rozdzielczości	2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
Pole widzenia po przekątnej (dFoV)	120°
Fokus	stały
Fokus - odległość	8m
Apertura	2.5
Zoom	5x digital zoom
Balans bieli	tak
Ekspozycja	tak
Kompensacja podświetlenia	tak
Automatyczne kadrowanie	tak

02 AUDIO

Ilość mikrofonów kierunkowych	2
Zasięg mikrofonu	4m
Zasięg mikrofonu (kąt)	180°
Redukcja szumów	tak
Automatyczna kontrola wzmocnienia	tak

03 ZŁĄCZA

Camera	USB Type-C
Host	USB v.3.0

04 MIKROFON

Ilość mikrofonów kierunkowych	x2
Zakres odbioru głosu	4m (promień)

05 ŁĄCZNOŚĆ I OBSŁUGA PRZYCISKÓW

USB Type C	x1

06 MECHANICZNE

Kąt pochylenia	≤14°
Rotacja	360°
Migawka prywatności	yes

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	USB 2.0 (typ A do C)
Osłona antyszpiegowska	tak
Pilot	tak (baterie w zestawie)
Zasilacz	tak

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

09 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	80 x 75 x 53mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	162 x 124 x 90mm
Waga (bez pudła)	0.21kg
Waga (z pudłem)	0.5kg
Kod EAN	4948570033140

10 POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty	UC CAM120ULB-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC SPK01M

GALERIA



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**