PHILIPS

Zapuštěné svítidlo
Meson 23,5 W, 215 mm

Zapuštěná svítidla

3 000 K

Bílá

8720169231023

# Příjemné světlo v tenkém provedení

Osvětlete svůj prostor LED downlightem Philips s technologií EyeComfort, pohodlným světelným zdrojem šetrným pro oči.

### Jednoduše zážitek
- Ideální pro místnosti s nízkým stropem, umožňuje realizovat nepřekážející a subtilní upevnění.

### Odolnost
- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

### Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí
- Menší oslnění, větší pohodlí

# Přednosti

**Vhodné pro místnosti s nízkým stropemŠtíhlý design**
**Dlouhá životnost – až 15 000 hodin**
Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

**Řada EyeComfort s technologií Interlaced Optics**
Technologie Interlaced Optics vylepšuje celkový světelný zážitek ve vašem běžném životě. Technologie mikročoček potištěných 3D vzorem, který pomáhá rozptylovat světlo a tím vytváří rovnoměrné rozložení světla, které významně snižuje oslnění. Osvětlení není jen měkké a rovnoměrné, ale také příjemné pro oči. Chytře světlo distribuuje, takže osvětlené oblasti jsou méně přesvícené a oslňující.

# Specifikace

### Charakteristika zdroje
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Kulaté

### Design a provedení
- Barva: White
- Materiál: Plast

### Odolnost
- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 7 500
- Nominální životnost: 15 000

### Ochrana životního prostředí
- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

### Obsahuje funkce/příslušenství navíc
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

### Charakteristika světla
- Vyzařovací úhel: 100 stupňů
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 74 lm/W

### Různé
- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ano

### Další charakteristiky
- Proud žárovky: 165 mA

### Spotřeba elektrické energie
- Účiník: 0.5

### Rozměry a hmotnost výrobku
- Čistá hmotnost: 0,154 kg
- Vzdálenost zapuštění: 117 mm
- Celková výška: 35 mm
- Celková délka: 215 mm
- Celková šířka: 215 mm
- Recessed Ceiling cutout: 20.0 cm x 20.0 cm

### Servis
- Záruka: 2 roky

### Technické údaje
- Průměr: 215 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2450
- Barva světla: 3000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Příkon žárovky: 23.5
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169231023
- Čistá hmotnost: 0,15 kg
- Hrubá hmotnost: 0,22 kg
- Výška: 22 cm
- Délka: 4,3 cm
- Šířka: 21,8 cm

Datum vydání:
2025-09-03
Verze: 0.351

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

**www.lighting.philips.com**