
Epson **AcuLaser CX29NF-reeks**

DATASHEET





BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Hoge afdruksnelheden van 23 ppm
- Afdrukresolutie van 600 × 600 dpi
- Hoogwaardig afdrukken en kopiëren met uitstekende kleuren
- Standaardgeheugen van 256 MB; optionele uitbreiding van 512 MB

De speciaal voor veeleisende microbedrijven en kleine bedrijven ontwikkelde Epson AcuLaser CX29NF-reeks voldoet aan alle zakelijke behoeften op het gebied van printen, kopiëren, scannen en faxen.

Alle modellen uit deze multifunctionele reeks kunnen eenvoudig grote afdruk- en kopieertaken aan en leveren een van de hoogste snelheden in hun klasse: 23 pagina's per minuut voor zowel zwart-wit als kleur. Ze leveren professionele printkwaliteit met een resolutie van 600×600 dpi en levendige, realistische kleuren dankzij Epsons AcuBrite-inktpatronen.

Daar ze speciaal ontworpen zijn voor complexe IT-omgevingen, zijn alle modellen in deze reeks netwerkklaar en voorzien van tal van interfaces en emulaties. Gigabit Ethernet als standaard, IPv6, Adobe® PostScript 3® en PCL 5c/6 emulaties bieden meer flexibiliteit en maken integratie in uw bedrijf eenvoudig.

Met een automatische documentinvoer verhoogt u de scan- en kopieersnelheid, terwijl u met een extra papierlade voor 250 vellen de papiercapaciteit verdubbelt en uw productiviteit verbetert. En voor nog meer efficiëntie is het model CX29NF uit te breiden met een functie voor dubbelzijdig printen, die uw papierverbruik en kosten tot wel 50% verlaagt. Deze duplexfunctie is standaard opgenomen in de CX29DNF.

Het standaardgeheugen van 256 MB is een van de grootste in zijn klasse. Bovendien kunt u het nog uitbreiden met 512 MB extra geheugen.

Omdat het een van de meest concurrerend geprijsde reeksen in zijn klasse is, bieden de CX29NF-printers veel waar voor uw geld. Dankzij het ENERGY STAR-gecertificeerde lage stroomverbruik kunnen bedrijven hun totale gebruikskosten en ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden.



Een extra papierlade voor 250 vellen vergroot de papiercapaciteit naar 500 vellen.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUCTSPECIFICATIES

	AL-CX29NF	AL-CX29DNF
TECHNOLOGIE		
Afdrukresolutie	Laser 600 × 600 dpi	
AFDRUKKEN		
Afdruksnelheid zwart-wit/kleur	Tot 23 ppm	
Tijd tot eerste afdruk zwart-wit/kleur	15,5 seconden of sneller	
Maximumvolume per maand	Tot 40.000 pagina's	
AANSLUITMOGELIJKHEDEN		
Printeraansluiting	Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX) USB 2.0-compatibel, Fax RJ11	
USB-host	USB 2.0-compatibel: direct afdrukken (PDF 1.4, JPEG) alleen uit USB-geheugen	
Netwerkafdrukprotocollen	TCP/IP: IPP, LPD/LPR, FTP, WSD, Port9100	
Netwerkbeheerprotocollen	TCP/IPv4, TCP/IPv6, IP/Sec, DHCP, SNMP v1/v2c/v3, BootP, RARP, HTTP, HTTPS, SMTP v1, SNTP, DDNS, AutoIP, Ping, WINS, Bonjour (mDNS), LDAP	
PAPIERBEHEER		
Standaardpapierinvoer	250 vellen + 1 pagina uit de invoer voor losse vellen	
Papierformaat	A4, B5, A5, LT, EXE, US Folio, LGL, GLT, Com-10, Monarch, DL, C5, door gebruiker gedefinieerd: 76,2 tot 220 mm breed en 127 tot 355,6 mm lang, etiketten, enveloppen	
Duplex	Optioneel	Standaard
Papiergewicht	60 tot 216 g/m²	
Papieruitvoer	150 vellen (met beeldzijde onder)	
Maximale papierinvoer	Tot 501 vellen	
Optioneel papierbeheer	1 × papierlade voor 250 vellen	
Automatische documentinvoer	Tot 35 vellen	
SCANNEN & KOPIEREN		
Scansnelheid zwart-wit/kleur	Tot 16 spm/tot 8 spm	
Optische resolutie	1200 × 1200 dpi	
Scangebied / documentformaat	Flatbed: tot 215,9 × 297 mm, automatische invoer: tot 215,9 × 355,6 mm	
Scannen-naar-functies	Scannen naar e-mail, scannen naar SMB, scannen naar FTP, scannen naar USB-geheugen (PDF, JPEG, TIFF)	
Compatibiliteit	Twain, WIA	
Kopieerresolutie	Tot 600 × 600 dpi	
Kopieersnelheid zwart-wit/kleur	1-tot-N kopieën: tot 23 kpm, 1-naar-1 kopie (automatische invoer): tot 16 kpm/8 kpm	
Zoom	25%–400%	
FAX		
Faxprotocoloverdrachtsnelheid	Tot 33,6 Kbps, ECM, Super G3-compatibel	
Geheugen	4 MB	
Kiesfuncties	6 snelkeuzegroepen	
Snelkeuzenummers voor faxen	200 nummers	
Faxfuncties	Adresboek, snelkeuzeknoppen (8 knoppen), automatisch opnieuw kiezen, verkleinen/splitsen, automatisch fax ontvangen	
Pc-naar-faxfuncties	Fax vanaf een pc versturen (lokaal en netwerk)	
STROOMVEREISTEN		
Stroomverbruik	Max: 1.100 W, afdrukken: 410 W/u, klaar: 60 W/u, slaapstand: 35 W, stroom uit: 0 W	
Spanning	220–240 V wisselstroom ± 10%	
Stroom	5 A of minder	
Frequentiebereik	50 Hz/60 Hz ± 3 Hz	
AFMETINGEN (B×D×H)	430 × 544,2 × 584,4 mm	
GEWICHT (incl. verbruiksmaterialen)	28,6 kg	29,8 kg
NORMEN		
EMC-normen	IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 IEC61000-4-11, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3	
Veiligheidsnormen	IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1-1, IEC60825-1-2, EN60825-1-1, EN60825-1-2	
ALGEMEEN		
Geluidsvermogen	Afdrukken: 67,9 dB, klaar: 43,0 dB	
Geluidsdruk	Afdrukken: 53 dB(A), klaar: 28 dB(A)	
Bedrijfstemperatuur	In bedrijf: 10–32 °C, opslag: 10–35 °C	
Bedrijfsvochtigheid	In bedrijf: 10–85% RV, opslag: 15–80% RV	
Windows-ondersteuning	Windows XP (32 bit/64 bit), Vista (32 bit/64 bit), 7 (32 bit/64 bit), Server 2003 (32 bit/64 bit) Server 2008 (32 bit/64 bit), Server 2008 R2 (64 bit)	
Mac-ondersteuning	Mac OS X 10.4.11 of hoger	
Stuurprogramma's	Printerstuurprogramma (PCL6/Sc, PS3), scannerstuurprogramma, faxstuurprogramma	
ANDERE FUNCTIES		
Milieumaatregelen	ENERGY STAR-gekwalificeerd	
Processor	533 MHz	
Geheugen	Standaard: 256 MB, max: 768 MB	
Emulaties printerbesturingstaal	Adobe PostScript 3, PCL 5c/6 emulatie	
Interne lettertypen	Schaalbaar: 81 PCL, 136 PostScript	
LCD	4 regels	
GARANTIE		
Standaard	1 jaar on-site	
Optioneel	3 jaar on-site (ECPGRP50)	

Better Products for a Better Future™
http://eco.epson.com

BESTELCODES PER MODEL

- **AcuLaser CX29NF** C11CB74021
- **AcuLaser CX29DNF** C11CB74021BY

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Printer
- Voedingskabel
- Software-cd
- Handleiding
- Garantieblad

VERBRUIKSMATERIALEN

- Zwart inktpatroon (3.000 pagina's*) C13S050630
- Dubbelpak zwarte inktpatronen (6.000 pagina's*) C13S050631
- Geel inktpatroon (2.500 pagina's*) C13S050627
- Magenta inktpatroon (2.500 pagina's*) C13S050628
- Cyaan inktpatroon (2.500 pagina's*) C13S050629
- Afdrukmodule (CMYK) (36.000 pagina's**) C13S051211
- Eerste inktpatronen CMYK (1.000 pagina's*)

* ISO/IEC19798 en ISO/IEC24712 testrapporten over rendement

** De levensduur van de afdrukmodule is bepaald op basis van voortdurend afdrukken maar kan afwijken bij andere afdrukomstandigheden.

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Papierlade voor 250 vellen C12C802681
- Duplex-eenheid C12C802661
- 512 MB geheugen C12C822121

INZAMELSERVICE VOOR INKTPATRONEN

Met deze gratis service kunnen we verbruikte Epson-inktpatronen op een veilige en milieuvriendelijke manier inzamelen en recyclen. U kunt uw lege inktpatronen op drie manieren eenvoudig afvoeren en zo actief bijdragen aan het beperken van afval:

- Doe ze in een speciale inzameldoos die wordt opgehaald zodra deze vol is
- Stuur ze kosteloos per post terug
- Breng ze naar een Epson Express Centre

Bezoek voor meer informatie over de inzamelservice **www.epson.com/recycle**

Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.