Spec Sheet

25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

StarTech ID: 4POSTRACK25



Das offene 25HE Open Frame Rack mit 4 Pfosten 4POSTRACK25 ist ein strapazierfähiges offenes Gehäuse für Rack-Montage-Server und Netzwerkgeräte. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das Server-Rack ist mit stabilen Montageschienen ausgestattet, um eine sichere Installationsplattform zu gewährleisten. Die Montagetiefe kann eingestellt werden (60 bis 80cm), sodass Rack-Montage-Geräte flexibel eingepasst werden können.

Dieses 25U-Rack entspricht den EIA-RS-310C-Standards und verfügt somit über eine universelle Konstruktion, die mit Geräten beliebter Hersteller kompatibel ist. Zudem ist das Rack flach verpackt, um Versandkosten zu reduzieren und den Transport zu vereinfachen.

Für zusätzliche Vielseitigkeit bietet StarTech.com einen optionalen 4-teiligen Rollensatz (4POSTCASTER), der an der Unterseite des Racks installiert werden kann. So kann der Schrank/das Rack leichter umgestellt werden.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Applications

- Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte
- Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind
- Perfekte Lösung für Technikgeschäfte und Reparaturzentren mit beschränkten Platzverhältnissen und Einbaugeräten
- Einbaugeräte für Audio/Video-Bearbeitung, Radio- oder Fernsehstudioübertragungen

Features

- Offene 25U-Rahmenkonstruktion
- Einstellbare Montagetiefe von 23,5 bis 31,5 Zoll
- Geeignet für eine Traglast von bis zu 450 kg
- Stabile Montageschienen
- Vorgebohrte Löcher zur Verankerung des Racks direkt am Boden
- Ungehinderte Belüftung und Kabelführung
- Flach verpackt für einfachen Transport
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Frontdoor-Typ	Offen
Lüfter	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
Rollen	Optional
U-Höhe	25U
Wandmontierbar	Nein
Gewichtskapazität	994.5 lb [450 kg]
Externe Breite	22.5 in [571 mm]
Externe Höhe	48.2 in [1224 mm]
Externe Tiefe	31.5 in [800 mm]
Farbe	Schwarz
Interne Breite	18.3 in [466 mm]
Max. Montagetiefe	31.5 in [800.1 mm]
Min. Montagetiefe	23.5 in [596.9 mm]
Produktgewicht	86.2 lb [39 kg]
Flache Verpackung	Ja
Versandgewicht (Verpackung)	93.9 lb [42.5 kg]
Im Paket enthalten	2 - Vordere/hintere Rahmen
Im Paket enthalten	2 - Bodenplatten
Im Paket enthalten	6 - Verstellbare, horizontale Arme
Im Paket enthalten	2 - Bodenmontagehalterungen
Im Paket enthalten	1 - M8-Sechskantschraubenschlüssel
Im Paket enthalten	8 - M8x25-Sechskant-Socket-Schrauben
Im Paket enthalten	42 - M5x15-Flachrundkopfschrauben
Im Paket enthalten	16 - Buchsenkappen
Im Paket enthalten	24 - Schrankschrauben
Im Paket enthalten	24 - Käfigmuttern

Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available

CE