PHILIPS



Philips 5000 Series Smart keramisk värmefläkt

CX5120/11

- Snabb uppvärmning på två minuter
- Temperaturvisning
- AI-driven för energibesparing
- Ansluten till appen Air+

Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet

Sparar upp till 50 % energi jämfört med vanliga värmefläktar (1)

- Omedelbar komfort med snabb uppvärmning på två minuter
- Temperaturdisplay för enkel kontroll
- Eco AI sparar upp till 50 % energi (1)
- Styr värmefläkten när som helst och var som helst med appen Philips Air+.
- Fem avancerade säkerhetsfunktioner för sinnesro
- Anpassa din upplevelse med fyra mångsidiga lägen
- Sov behagligt, utan att frysa
- Maximera värmespridningen i rummet med 60° svängning
- Tunn och kompakt design
- Lätt att bära med ett inbyggt handtag
- Testad för hållbarhet och kvalitet

*(1) Den här apparaten med AI-drivet Auto Plus-läge kan spara upp till 50 % kWh jämfört med samma apparat med manuell kontroll, och upp till 25 % kWh med endast temperaturreglering. Besparingarna varierar baserat på vädret, geografisk plats, rummets layout och användningsmönster.

**(2) Enheten har uppdaterats så att den mer exakt återspeglar temperaturen i rummet. Den temperatur som visas på enheten kan dock skilja sig något från rumstemperaturen eftersom den återspeglar temperaturen runt värmefläkten.

***(3) Ljudnivå vid hastighet 1, baserat på IEC 60704-2-2

Höjdpunkter

Omedelbar komfort med snabb uppvärmning på två minuter



Upplev kraftfull, omedelbar värme på bara två sekunder med justerbar effekt upp till 2 000 W. Perfekt för rum upp till 20 m2.

Temperaturdisplay för enkel kontroll



Temperaturdisplayen på enheten ger enkel och snabb kontroll så att du enkelt kan övervaka och justera värmeinställningarna till önskad komfortnivå. Den uppgraderade temperaturdisplayen ger förbättrad noggrannhet (2). För ytterligare komfort kan du stänga av displaybelysningen för en fridfull stämning.

Eco AI sparar upp till 50 % energi (1)



Världens första sortiment med elektrisk uppvärmning som använder AI för att spara energi samtidigt som de värmer upp rummet. Vår Eco AI-teknik anpassar sig efter rummets temperatur, analyserar användningsvanor och övervakar omgivningen för att optimera energiförbrukningen. Aktivera Auto+-läget i Air+-appen och upptäck fler funktioner och få anpassad komfort för energibesparingar på upp till 50 % (1).

Ultimat kontroll med appen Philips Air+



Anslut värmefläkten till appen Air+ så att du kan övervaka luftkvaliteten inomhus och utomhus, fjärrstyra enheten och använda röstkommandon via Google och Alexa. Välj Auto+-läget i appen för att använda AI-teknik som anpassar sig efter dina rutiner samtidigt som oljud och energiförbrukning minimeras.

Fem avancerade säkerhetsfunktioner för sinnesro



5000 Series är konstruerad med fem avancerade säkerhetsfunktioner: (1) tippskydd, (2) 85 °C överhettningsskydd, (3) en VDE-certifierad säkerhetskontakt, (4) flamsäkra material och (5) automatisk avstängning efter 24 timmars inaktivitet. Värme som du kan lita på.

Anpassa din upplevelse med fyra mångsidiga lägen



Ställ in den automatiska måltemperaturen från 1 till 37 °C och anpassa värmen med två effektlägen – 1 200 W och 2 000 W (2). Under varmare dagar kan du få en mild bris med ventilationsläget för extra komfort. För optimal energieffektivitet kan du aktivera läget Auto+ som använder vår energibesparande Eco AI-teknik för att effektivt värma upp rummet.

Sov behagligt, utan att frysa



Få härlig värme med låga ljudnivåer på 40,5 dB (A), vilket är lägre än på ett tyst bibliotek (3). Perfekt för en god natts sömn, en fokuserad kontorsmiljö eller en fridfull omgivning i vardagsrummet.

Maximera värmespridningen i rummet med 60° svängning



En svängningsvinkel på 60° säkerställer att varm luft cirkulerar i hela rummet. Inga fler kalla områden, bara en behaglig och varm upplevelse.

Tunn och kompakt design



5000 Series kombinerar kraftfull värme med en snygg, stilren design som passar i alla rum. Med en höjd på 58 cm och en bredd på 21 cm får den enkelt plats överallt.

Specifikationer

Allmänna specifikationer

Produkttyp: Värmefläkt
Teknik: EcoAI-teknik
Färg: Mörkgrå, svart
Primärt material: Plast
Internetanslutning: Ja
Wi-Fi-intervall: 2,4 GHz
Kompatibilitet med smart hem: Ja (Alexa och Google Voice)

Tekniska specifikationer

Maximal kraft: 2 000 W
Effektinställningar: 2 (1 200 W, 2 000 W)
Temperaturreglage: 1–37 °C
Temperaturvisning: Ja (på enheten)
Ventilationsläge: Nej
Svängningsintervall: 60°
Min. ljudnivå: 40,5 dB(A)
Max. ljudnivå: 55 dB(A)

Säkerhetsfunktion

Överhettningsskydd: Ja
Vältskydd: Ja
Automatisk avstängning: Ja
Flamsäkert hölje: Ja
Certifierad kontakt: CE, UKCA, IEC

Energieffektivitet

Strömförbrukning i standbyläge: < 2 W
Spänning: 220–240 V
Frekvens: 50/60 Hz

Underhåll

Garanti: 2 år

Ursprungsland

Producerad i: Kina

Prestanda

Rekommenderad rumsstorlek: 20 m²

Användbarhet

Sladdlängd: 1,7 m
Schemaläggare: Ja
Timer: 1–12 timmar
Gränssnitt: Tryck, gränssnitt, LED

Vikt och mått

Produkthöjd: 580 mm
Produktvikt: 2,40 kg
Produktbredd: 196 mm
Produktlängd: 212 mm
Förpackningens längd: 232 mm
Förpackningens bredd: 213 mm
Förpackningens höjd: 620 mm
Förpackningens vikt: 3,30 kg

Publiceringsdatum
2026-03-01
Version: 68.68.1
EAN: 8720389030697
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Alla rättigheter reserverade.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens.