PHILIPS



Philips Philips Serie 5000 Calefactor cerámico

CX5120/11

- Habitaciones de hasta 20㎡
- Potencia ajustable de hasta 2000 W
- Calienta en 2 segundos
- 5 funciones de seguridad
- Conectado a la app Air+

Potente calefacción con óptima eficiencia energética

Consume hasta un 50 % menos que calefactores convencionales (1)

- Comodidad con calentamiento en 2 s
- Pantalla de control de temperatura
- Eco AI consume hasta un 50 % menos (1)
- Controla el calefactor en cualquier momento y desde cualquier lugar con la app Philips Air+.
- 5 funciones de seguridad avanzadas
- Personalización con 4 modos versátiles
- Duerme cómodamente sin frío
- Máxima cobertura con 60° de oscilación
- Diseño elegante y compacto
- Transporte fácil con el asa integrada
- Durabilidad y calidad probadas

*(1) Este aparato con modo Auto Plus con IA puede ahorrar hasta un 50 % de kWh en comparación con el mismo aparato con control manual y hasta un 25 % de kWh solo con control de temperatura. El ahorro varía en función del tiempo, la ubicación geográfica, la distribución de la habitación y los patrones de uso.

**(2) El dispositivo se ha actualizado para reflejar con mayor precisión la temperatura de la habitación. Sin embargo, la temperatura mostrada en el dispositivo puede diferir ligeramente de la temperatura ambiente, pues refleja la temperatura en torno al calentador.

***(3) Nivel de ruido a la velocidad 1, de acuerdo con la norma IEC 60704-2-2

Reflejos

Comodidad con calentamiento en 2 s



Disfruta de una calidez intensa e inmediata en solo dos segundos con una potencia ajustable hasta 2000 W. Ideal para habitaciones de hasta 20 m².

Pantalla de control de temperatura



La pantalla de temperatura del dispositivo te brinda un control rápido y sin esfuerzo de los ajustes de calor al nivel de confort deseado. La pantalla de temperatura renovada ofrece una precisión mejorada (2). Para disfrutar de mayor comodidad y un ambiente tranquilo, solo tienes que apagar la luz de la pantalla.

Eco AI consume hasta un 50 % menos (1)



La primera gama de calefactores eléctricos del mundo que utiliza IA para ahorrar energía mientras calientan la habitación. Nuestra tecnología Eco AI se ajusta a la temperatura de la habitación, analiza los hábitos de uso y supervisa el entorno para optimizar el consumo de energía. Solo tienes que activar el modo Auto+ en la aplicación Air+ para descubrir más funciones y disfrutar de una comodidad personalizada con un ahorro de energía de hasta el 50 % (1).

Máximo control con la app Philips Air+



Conecta el calefactor a la app Air+ para controlar la calidad del aire interior y exterior, controlar el dispositivo de forma remota y usar comandos de voz a través de Google y Alexa. Selecciona el modo Auto+ en la app para beneficiarte de la tecnología de IA que se adapta a tu rutina y minimiza el ruido y el consumo de energía.

5 funciones de seguridad avanzadas



La serie 5000 cuenta con 5 características de seguridad avanzadas: (1) protección antivuelco, (2) protección contra el sobrecalentamiento a más de 85 °C, (3) un enchufe de seguridad con certificación VDE, (4) materiales ignífugos y (5) apagado automático de seguridad tras 24 horas de inactividad. Una calidez en la que puedes confiar.

Personalización con 4 modos versátiles



Ajusta tu temperatura deseada automáticamente entre 1 y 37 °C, y personaliza la calidez con 2 modos de potencia (1200/2000 W) (2). En los días más cálidos, disfruta de una brisa suave con el modo de ventilación, que añade un toque adicional de comodidad a tu entorno. Para obtener una eficiencia energética óptima, activa el modo Auto+, que utiliza nuestra tecnología Eco AI de ahorro de energía para calentar la habitación de forma eficiente.

Duerme cómodamente sin frío



Disfruta de la calidez con un nivel de sonido de 40,5 dB (A), inferior al de una biblioteca (3). Ideal para una noche de sueño reparador, un entorno de oficina en el que se necesita concentración o un ambiente tranquilo en el salón.

Máxima cobertura con 60° de oscilación



El ángulo de oscilación de 60° garantiza que el aire caliente circule por toda la habitación. Ya no habrá puntos fríos, solo una experiencia cómoda y cálida.

Diseño elegante y compacto



La serie 5000 combina una calidez intensa con un diseño elegante que queda bien en cualquier habitación. Con sus dimensiones de 58 cm de alto y 21 cm de ancho, cabe perfectamente en cualquier rincón.

Especificaciones

Especificación general

Tipo de producto: Calefactor
Tecnología: Tecnología Eco AI
Color: Gris oscuro, negro
Material principal: Plástico
Conectividad a Internet: Sí
Rango Wi-Fi: 2,4 GHz
Compatibilidad con hogar inteligente: Sí (Alexa y Google Voice)

Especificaciones técnicas

Máxima potencia: 2000 W
Ajustes de potencia: 2 (1200 W, 2000 W)
Control de temperatura: 1-37 °C
Pantalla de temperatura: Sí (en el dispositivo)
Modo de ventilación: No
Rango de oscilación: 60°
Mín. nivel de sonido: 40,5 dB (A)
Máx. nivel de sonido: 55 dB (A)

Medidas de seguridad

Protección contra el sobrecalentamiento: Sí
Protección antivuelco: Sí
Desconexión automática: Sí
Ignición retardada: Sí
Enchufe certificado: CE, UKCA, IEC

Eficiencia energética

Consumo de energía en espera: < 2 W
Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz

Mantenimiento

Garantía: 2 años

País de origen

Fabricada en: China

Rendimiento

Tamaño de la sala recomendado: 20 m^2

Facilidad de uso

Longitud del cable: 1,7 m
Programar: Sí
Temporizador: 1-12 horas
Interfaz: Táctil, interfaz, LED

Peso y dimensiones

Altura del producto: 580 mm
Peso del producto: 2,40 kg
Anchura del producto: 196 mm
Longitud del producto: 212 mm
Longitud del embalaje: 232 mm
Anchura del embalaje: 213 mm
Altura del embalaje: 620 mm
Peso del embalaje: 3,30 kg

Fecha de publicación
2026-03-01
Versión: 68.68.1
EAN: 8720389030697
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Todos los derechos reservados.
Philips y el emblema de Philips Shield son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia.