Ficha de informação do produto

Marca comercial ou nome do fornecedor	AEG
Endereço do fornecedor	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Identificador de modelo	LWR7194M2B 914610318

Parâmetros gerais do produto

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor	
Capacidade nominal (kg)	Capacidade nominal ([c])	5,0	Dimensões (cm):	Altura	85
	Capacidade nominal de lavagem([b])	9,0		Largura	60
				Profundidade	58
Índice de eficiência energética	IEE_L ([b])	51,8	Classe de eficiência energética	IEE_L ([b])	A ([e])
	IEE_{LS} ([c])	66,8		IEE_{LS} ([c])	D ([e])
Índice de eficiência de lavagem	I_L ([b])	1,031	Eficácia de enxaguamento (g/kg de têxteis secos)	I_E ([b])	4,9
	J_L ([c])	1,031		J_E ([c])	4,9
Consumo de energia, expresso em kWh por ciclo, no ciclo de lavagem da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, no programa «eco 40-60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial (o consumo real de energia depende do modo de utilização do aparelho)	0,493		Consumo de energia, expresso em kWh por ciclo, no ciclo «lavar e secar» da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, determinado para uma combinação de carga plena e de meia carga (o consumo real de energia depende do modo de utilização do aparelho)	2,653	
Consumo de água, expresso em litros por ciclo, no programa «eco 40-60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial (o consumo real de água depende do modo de utilização do aparelho e da dureza da água)	45		Consumo de água, expresso em litros por ciclo, no ciclo «lavar e secar» da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, determinado para uma combinação de carga plena e de meia carga (o consumo real de água depende do modo de utilização do aparelho e da dureza da água)	64	
Temperatura máxima no interior do tecido tratado (°C) para o ciclo de lavagem da máquina de lavar e secar roupa doméstica, utilizando o programa eco 40-60	Capacidade nominal de lavagem	37	Temperatura máxima no interior do tecido tratado (°C) para o ciclo de lavagem da máquina de lavar e secar roupa doméstica, utilizando o ciclo de lavagem e secagem	Capacidade nominal	35
	Metade da capacidade nominal de lavagem	30			
	Um quarto da capacidade nominal de lavagem	24		Metade da capacidade nominal de lavagem	32

<table>
<tr><td rowspan="3">Velocidade de centrifugação([b]) (rpm)</td><td>Capacidade nominal de lavagem</td><td>1400</td><td rowspan="3">Teor de humidade restante ponderado ([b]) (%)</td><td colspan="2" rowspan="3">53,9</td></tr>
<tr><td>Metade da capacidade nominal de lavagem</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Um quarto da capacidade nominal de lavagem</td><td>1400</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Duração do programa «eco 40-60» (h:min)</td><td>Capacidade nominal de lavagem</td><td>3:48</td><td rowspan="3">Classe de eficiência de perda de humidade por centrifugação ([b])</td><td colspan="2" rowspan="3">B ([e])</td></tr>
<tr><td>Metade da capacidade nominal de lavagem</td><td>2:53</td></tr>
<tr><td>Um quarto da capacidade nominal de lavagem</td><td>2:50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Emissão de ruído aéreo durante a fase de centrifugação do ciclo de lavagem do programa «eco 40-60», à capacidade nominal de lavagem (dB(A) re 1 pW)</td><td colspan="2" rowspan="2">72</td><td rowspan="2">Duração do ciclo «lavar e secar» (h:min)</td><td>Capacidade nominal</td><td>6:05</td></tr>
<tr><td>Metade da capacidade nominal de lavagem</td><td>4:20</td></tr>
<tr><td>Tipo</td><td colspan="2">LFL T5 HE</td><td>Classe de emissão de ruído aéreo da fase de centrifugação do programa «eco 40-60», à capacidade nominal de lavagem</td><td colspan="2">A ([e])</td></tr>
<tr><td>Modo desligado (W) (se for o caso)</td><td colspan="2">0,50</td><td>Modo de espera (W) (se for o caso)</td><td colspan="2">0,50</td></tr>
<tr><td>Início diferido (W) (se for o caso)</td><td colspan="2">4,00</td><td>Modo de espera em rede (W) (se for o caso)</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

Duração mínima da garantia do fornecedor 24 meses

Produto preparado para libertar iões de prata no ciclo de lavagem	**CFLni**

Informações adicionais -

Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 9, do Regulamento (UE) 2019/2023: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914610318

([a]) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.
([b]) for the eco 40-60 programme
([c]) Ciclo «lavar e secar». ([d]) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
([e]) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.