Zestaw słuchawkowy Poly Savi 8210 UC DECT 1880–1900 MHz USB-A

*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Perfect calls, now portable

Pracownicy hybrydowi – czas na prawdziwą bezprzewodową wolność. Przenośne, wygodne zestawy słuchawkowe Poly Savi 8200 UC z funkcją redukcji szumów i wyciszania odgłosu pobliskich rozmów oferują najlepszą technologię DECT™ o dalekim zasięgu z wygodą łączności USB typu plug-and-play.

Swoboda łączności bezprzewodowej

Stay productive while enjoying the freedom to move. Long-range DECT™ technology allows you to move up to 137 m/450 ft.[1] away from your desk.

Utrzymuj klarowność rozmów

Tune out nearby noise and keep every conversation secure, private, and clear with close conversation limiting noise cancellation.

Obejmuje

Łatwe podłączanie

Łączenie z komputerem za pomocą adaptera USB.

Krystalicznie czyste rozmowy

Mikrofon z redukcją szumów i funkcją wyciszania odgłosu pobliskich rozmów.

Uproszczenie pracy hybrydowej

Przenośny: używaj w domu i w biurze.

Zapewniona prywatność

Zestaw słuchawkowy z certyfikatem bezpieczeństwa DECT™.

Proste szkolenia

Możliwość połączenia do 4 zestawów słuchawkowych w ramach jednego adaptera USB.

Platformy komunikacyjne

Ten zestaw słuchawkowy jest zoptymalizowany i posiada certyfikaty umożliwiające współpracę z czołowymi dostawcami spotkań wirtualnych.

Zestaw słuchawkowy Poly Savi 8210 UC DECT 1880–1900 MHz USB-A

*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Specyfikacje

Zgodność z

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11; Windows 10; macOS

Łączność i komunikacja

Zasięg sieci bezprzewodowej: Do 180 m w otwartej przestrzeni; Do 55 m w typowych warunkach biurowych
Sparowane urządzenia: Do 2
Wersja Bluetooth: 4.2
Rodzaj połączenia: DECT™
Poduszki słuchawek: Sztuczna skóra (materiał powierzchniowy)
Typ słuchawek: Nauszna (jednouszna)
Alerty głosowe: Maksymalna głośność; Minimalna głośność; Wyciszenie włączone; Wyciszenie wyłączone; Wyciszono; Stan połączenia; Czas rozmów; Niski poziom naładowania akumulatora

Funkcje interfejsu użytkownika

Przyciskowe elementy sterujące: Przycisk odbioru/zakończenia połączenia; Wyciszenie; Regulacja głośności; Włączanie/wyłączanie zasilania; ANC włączone/wyłączone

Karta dźwiękowa

Funkcje audio:
Redukcja hałasu i echa
Technologia ochrony akustycznej: SoundGuard[1]
Typ mikrofonu: Redukcja szumów
Szerokość pasma mikrofonu: 35 Hz do 21 kHz
Szerokość pasma głośników: 20 Hz do 20 kHz (tryb multimediów)
Wielkość głośnika: 32 mm
Czas ładowania: 3 godzin
Stosunek sygnał/szum: >53 dB
Zakres częstotliwości (mikrofon): 100 Hz do 6,8 kHz
Czułość (mikrofon): –40 ±3 dB

Zasilacz

Czas pracy akumulatora: Do 50 dni (czas czuwania); Do 13 godzin (czas rozmów)
Akumulatora: Polimerowy akumulator litowo-jonowy
Pojemność akumulatora: 490 mAh
Typ ładowania:
Impedancja: 32 Ω

Certyfikaty

Certyfikowane oprogramowanie do współpracy: Zoom
Etykiety ekologiczne: TCO Certified

Zestaw słuchawkowy Poly Savi 8210 UC DECT 1880–1900 MHz USB-A

Specyfikacje

Zarząd
Oprogramowanie do zarządzania:
Poly Lens
Poly Lens app (desktop)

Masa i wymiary
Główny kolor produktu: Czarny
Waga: 115 g
Wymiary: 15,5 × 16,6 × 6,7 cm
Waga w opakowaniu (brutto): 300 g
Wymiary opakowania: 21 × 18,5 × 11,5 cm
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym: 5
Wymiary kartonu zbiorczego: 24,5 × 44 × 29,5 cm
Waga kartonu zbiorczego: 7,12 kg
Kartony w warstwie: 10
Paleta (warstwy): 8
Kartony na palecie: 80
Produkty w warstwie: 50
Produkty na palecie: 400
Waga palety: 357 kg
Wymiary palety: 101,6 × 121,9 × 149 cm
Numer UPC: 196548579631
Numer produktu: 8D3E9AA
Nazwa produktu: Zestaw słuchawkowy Poly Savi 8210 UC DECT 1880–1900 MHz USB-A

Gwarancja
Standardowa dwuletnia ograniczona gwarancja Poly

Kraj pochodzenia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Meksyku

Zawartość opakowania
Stacja ładująca
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
Kabel do ładowania USB-A
Futerał podróżny
Adapter USB-A DECT™
Przejściówka USB-A na USB-C®

Zestaw słuchawkowy Poly Savi 8210 UC DECT 1880–1900 MHz USB-A

Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości

[1] Linia widzenia od komputera.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

[1] Chroni przed udarem akustycznym poprzez ograniczanie dźwięków do poziomu poniżej 118 dBA.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Styczeń 2025
pl-pl