Stereofonní náhlavní souprava Poly Blackwire 8225 USB-C s certifikací Microsoft Teams + adaptér USB-C/A



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Nenechte se při hovorech rozptylovat

Ovlivňuje okolní hluk vaši produktivitu? Díky náhlavní soupravě Poly Blackwire 8225 s mikrofonem s potlačením šumu vylepšeným technologií Acoustic Fence a pokročilým hybridním aktivním potlačením šumu (ANC) omezíte hluk a zvýšíte soustředěnost.

Vítěz na plné čáře
S headsetem Blackwire 8225 je slyšet pouze váš hlas, nikoli okolní chaos.

Buďte v obraze
Není žádným tajemstvím, že potlačení okolního hluku zvyšuje produktivitu.

Dlouhotrvající pohodlí
Headset je vyrobený ze špičkových materiálů a má lehkou konstrukci, takže vám skvěle padne.

Funkce

Pokročilá hybridní technologie ANC
Pokročilé hybridní aktivní potlačení šumu (ANC) s třemi režimy podtrhuje kvalitní podání zvuku.

Technologie Acoustic Fence
Flexibilní mikrofon s technologií Acoustic Fence pro potlačení šumu.

Možnosti připojení
Připojte se snadno k zařízením pomocí kabelu USB Type-C® a připojeného adaptéru USB-A.

Lehké provedení
Polstrovaný hlavový oblouk a měkké koženkové náušníky poskytují celodenní pohodlí.

Řadové ovládání
Špičkový širokopásmový zvuk pro počítače a zpracování digitálního signálu (DSP) pro přirozenější zvuk hlasu.

Certifikace pro Microsoft Teams
Intuitivní integrované ovládání hovorů s tlačítky pro přijetí/ukončení hovoru, ztlumení, zvýšení/snížení hlasitosti a přepínačem ANC se třemi režimy.

Technické specifikace

Stereofonní náhlavní souprava Poly Blackwire 8225 USB-C s certifikací Microsoft Teams + adaptér USB-C/A

Technické údaje

Kompatibilní s

Kompatibilní operační systémy: Windows 11; Windows 10; macOS

Připojitelnost a komunikace

Typ připojení: Drátový: USB Type-C®, USB Type-C®/A adaptér
Ušní polštářky: Umělá koženka (povrchový materiál)
Typ sluchátek: Na uši (stereofonní)

Funkce uživatelského rozhraní

Tlačítkové ovládání: Přijetí/ukončení hovoru; Ztlumení; Hlasitost +/-; Microsoft Teams; ANC: vypnuto, nízké, vysoké

Audio

Zvukové funkce:
Hybrid Active noise cancellation (ANC)
Microsoft Teams Open Office certified
Microphone noise cancellation with Acoustic Fence technology
Technologie akustické ochrany: SoundGuard Digital[1,2]
Typ mikrofonu: Redukce šumu
Šířka pásma mikrofonu: 100 Hz až 10 kHz
Šířka pásma reproduktoru: 200 Hz až 6,8 kHz (hlasový režim); 20 Hz až 20 kHz (režim médií)
Velikost reproduktoru: 32 mm
Poměr signálu k šumu: >24 dB
Frekvenční odezva (mikrofon): 100 Hz až 10 kHz
Citlivost (mikrofon): 10 dB SLR
Citlivost (reproduktor): 6 dB RLR

Zdroj napájení

Impedance: 32 ohmů

Certifikáty

Certifikovaný software pro spolupráci: Microsoft Teams
Ekoznačky: Certifikace TCO

Stereofonní náhlavní souprava Poly Blackwire 8225 USB-C s certifikací Microsoft Teams + adaptér USB-C/A

Technické údaje

Správa

Software pro správu:
Poly Lens

Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Černá
Hmotnost: 186 g
Rozměry produktu: 155 x 32 x 18 mm
Hmotnost balení: 300 g
Rozměry balení: 183 x 209 x 55 mm
Množství hlavní krabice: 10
Rozměry hlavní krabice: 19,5 × 59,4 × 22,8 cm
Hmotnost hlavní krabice: 0,34 kg
Počet kartonů na vrstvu: 10
Paleta (vrstvy): 8
Počet kartonů na paletu: 80
Počet produktů na vrstvu: 100
Produkty na paletě: 800
Hmotnost palety: 357 kg
Rozměry palety: 101,6 × 121,9 × 194 cm
Délka kabelu: 63 cm (od integrovaného modulu k náhlavní soupravě); 149 cm (od USB k integrovanému modulu); 219 cm (od všech USB k náhlavní soupravě)
Produktové číslo: 8X225AA
Název produktu: Stereofonní náhlavní souprava Poly Blackwire 8225 USB-C s certifikací Microsoft Teams + adaptér USB-C/A

Záruka

Standardní dvouletá omezená záruka Poly

Země původu

Země původu: Vyrobeno v Číně nebo Mexiku

Obsah balení

Přepravní pouzdro
Uživatelská příručka
Headset
Adaptér USB Type-C® na USB Type-A

Stereofonní náhlavní souprava Poly Blackwire 8225 USB-C s certifikací Microsoft Teams + adaptér USB-C/A

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Březen 2025
cz-cs