Datablad

HP Color LaserJet Pro 3202dn

Snabba. Klara färger. Professionell prestanda.

Utformad för arbetsgrupper som behöver professionell prestanda med snabba dubbelsidiga färgutskrifter av hög kvalitet, laserproduktivitet och prisbelönt tillförlitlighet i en utrymmesbesparande design. [11]





Skrivare med dynamisk säkerhet. Innehåller teknik som såväl idag som i framtiden kan förhindra användning av kassetter med chipp eller kretsar från andra tillverkare. Mer: http://www.hp.com/learn/ds



Fast two-sided printing



Time saving



Printer security settings



Environmental globe

Professionell färg och hastighet

- Dra nytta av automatiska dubbelsidiga färgutskrifter med hög hastighet på 25 sidor per minut. [1]
- Ge liv åt företaget med nästa generations TerraJet-toner som är utformad för mer verklighetstrogna, livfulla färger. [8]
- Effektivisera arbetsplatsen och öka teamets effektivitet med den här kompakta laserskrivaren.

Tryggt och säkert med prisbelönt tillförlitlighet[11]

- Prestanda att räkna med sida efter sida med prisbelönt tillförlitlighet. [11]
- Håll företaget uppkopplat med pålitliga nätverksutskrifter.
- Förlita er på utskrifter med lågt underhållsbehov för att undvika driftsstopp och behåll fokus på verksamheten.

Säkerhet på proffsnivå som hjälper till att skydda företaget

- Skydda verksamheten med proaktiv, inbäddad säkerhet som är redo att användas direkt samt manipuleringssäker toner. [12]
- Skrivarsäkerhet på professionell nivå med förkonfigurerade inställningar innebär att den är redo att sättas i arbete.
- Stärk och förenkla efterlevnad. Vid uppgraderingen av HP Security Manager tillämpas policyer i hela skrivarnätverket. [10]

Kompakt och energisnål design

- Designad i kompakt format med energibesparande auto-on/auto-off-teknik för att optimera skrivarens energianvändning.
- HP TerraJet-toner med specialsammansättning som utvecklats för låg energiförbrukning vid utskrift. [7]
- Begränsa pappersförbrukningen. Förinställd dubbelsidig inställning skriver ut på bägge sidor av varje ark.
- Återvinn enkelt förbrukade HP-originaltonerkassetter kostnadsfritt via HP Planet Partners-programmet. [9]

Produktrundtur

HP Color LaserJet Pro 3202dn

1. Snabb automatisk dubbelsidig utskrift
2. High-Speed USB-portar och Ethernet
3. Utskriftshastighet upp till 25/26 sid/min (Letter/A4)
4. Inmatningsfack för 250 ark med MP-fack för 1 ark
5. Tidsbesparande genvägar
6. Hybrid kontrollpanel med enkel och vägledd installation
7. Automatisk återställning av papperstrassel
8. Wolf Pro Security



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	**W2190A** HP 219A svart LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1300 sidor svart)
	W2190X HP 219X svart LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 3200 sidor svart)
	W2191A HP 219A cyan LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1200 sidor cyan)
	W2191X HP 219X cyan LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 2500 sidor cyan)
	W2192A HP 219A gul LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1200 sidor gult)
	W2192X HP 219X gul LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 2500 sidor gult)
	W2193A HP 219A magenta LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1200 sidor magenta)
	W2193X HP 219X magenta LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 2500 sidor magenta)
Service och support	**UH761E** – HP 3 års standardutbyte för HP Color LaserJet Pro 3201–3203-, 3288-skrivarserien **UH757E** – HP 3 års Next Business Day Exchange för HP Color LaserJet Pro 3201–3203-, 3288-skrivarserien **UH764E** – HP 3 års Return to Depot för HP Color LaserJet Pro 3201–3203-, 3288-skrivarserien (UH761E – tillgänglig i alla EMEA-länder utom Adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, ME, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika, Turkiet, UH757E – tillgänglig i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, UH764E – tillgänglig i Adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, ME, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika, Turkiet)

Tekniska specifikationer

Modell	**HP Color LaserJet Pro 3202dn**
Produktnummer	8D7L0A
Funktioner	Utskrift
Kontrollpanel	2-tums MGD-skärm; 4 knappar (Tillbaka, Hem, Avbryt och OK); 1 styrkors (Upp, Ned, Vänster och Höger)
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet[5]	**Svart (A4, normal)**: Upp t 25 sid/min **Färg (A4, normal)**: Upp t 25 sid/min ; **Svart (A4, dubbelsidig)**: 15 bilder/min **Färg (A4, dubbelsidig)**: 15 bilder/min
Första sidan ut[8]	**Svart (A4, startklar)**: Så snabbt som 10,9 sek **Färg (A4, startklar)**: På bara 11 sek ; **Svart (A4, viloläge)**: På bara 11 sek **Färg (A4, viloläge)**: På bara 11,1 sek.
Utskriftsupplösning	**Svart (bästa)**: Upp till 600 x 600 dpi **Färg (bästa)**: Upp till 600 x 600 dpi
Kapacitet per månad	Upp till 40 000 sidor A4; **Rekommenderad sidvolym per månad**[9]: 150 till 2 500
Standardutskriftsspråk	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, JPEG
Teckensnitt och typsnitt	111 skalbara TrueType-teckensnitt;
Utskriftsområde	**Utskriftsmarginaler** Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde : 216 x 356 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); Automatisk Ethernet-korskoppling; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX-nätverk
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; Mobilappar; Mopria™-certifierad; HP-app
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP direktläge; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Nätverksfunktioner	Inbyggt 10/100Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk crossover Ethernet; Autentisering via 802.1X
Minne	**Standard**: 256 MB ; **Maximal**: 256 MB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	**Standard**: 2 ;**Maximal**: 2
Medietyper	Papper (brevpapper, broschyr, färgat, glättat, tungt, brevhuvud, lätt, vanligt, förtryckt, förhålat, återvunnet, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, kartong
Mediestorlek	**Anpassad (metrisk)**: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm **Stöds (metrisk)**: 102 x 127 mm till 216 x 356 mm
Mediekapacitet	**Standardinmatning:** Huvudinmatningsfack för 250 ark; Prioriterat fack för 1 ark **Standardutmatning:** Utmatningsfack för 100 ark
Medievikt	60 till 163 g/m² papper; Upp till 176 g/m² med vykort; Upp till 200 g/m² glättat papper
Inmatningskapacitet	**Fack 1:** Fack för alla medietyper för 1 ark **Fack 2:** Ark: upp till 250; OH-film: upp till 10 mm; Kuvert: upp till 10 **Maximal:** Upp till 251 ark
Utmatningskapacitet	**Standard:** Upp till 100 ark @ 75 gsm (eller upp till en 15 mm bunt) **Kuvert:** Upp till 10 kuvert OH-film: Bunt på upp till 10 mm **Maximal:** Upp till 100 ark @ 75 gsm (eller upp till en 15 mm bunt)
Kompatibla operativsystem[11]	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Lägsta systemkrav	**Windows**: Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bitars eller 64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme och internetanslutning **Mac**: Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2 GB hårddisk; Internetanslutning krävs
Medföljande program	HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app
Säkerhetshantering	Unikt enhetslösenord, aktivera/inaktivera USB-portar, EWS-sessionstimeout, åtkomstkontroll för enhetsfunktioner, aktivering/inaktivering av skanning på distans
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)[4]	**Lägsta** 390 x 419,12 x 254,19 mm; **Maximal**: 390 x 472 x 266 mm
Skrivarens vikt[13]	13,8 kg
Driftsmiljö	**Temperatur**: 15 till 30 °C **Luftfuktighet**: 30 till 70% RH
Lagringsvillkor	**Temperatur**: -20 till 60°C
Akustik[5]	**Ljudeffekt**: 6,2 B(A) **Ljudtryck**: 51 dB(A)
Strömförsörjning[1]	**Krav**: 220 V spänning: 220–240 V (±10 %) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz; 110 V spänning: 110–127 V (±10 %) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (inte dubbel spänning, produkten varierar beroende på artikelnummer med #-alternativkod som identifierare); **Energiförbrukning**: 415 W (utskrift), 6,1 W (redo), 0,63 W (viloläge), 0,05 W (automatisk avstängning), 0,05 W (manuell avstängning); **Typisk elförbrukning (TEC)**[10]: 0,272 kWh/vecka (Energy Star); **Nätaggregatstyp**: Inbyggd strömförsörjning
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik
Certifikat	RCM (Australien), TUV och GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Sydkorea), SIRIM (Malaysia), Kambodja, Ukraina, EAC, Österuropa-godkännanden, CE-märkning, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Indonesien, Singapore, Filippinerna osv. **Elektromagnetisk emission standard**: EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 avsnitt 15B; ICES-003, utgåva 6:2019; Ändra godkännanden av telekomföretag enligt krav från enskilda länder Blue Angel **Blue Angel-anpassad** Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Specifikationer för hållbar inverkan	Innehåller återvunnen plast efter konsumentprodukter
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnamn
Medföljer[2]	8D7L0A HP Color LaserJet Pro 3202dn; Strömkabel; Tonerkassett; Användarhandbok; Flygblad 4 förinstallerade HP LaserJet-starttonerkassetter (svart: 600 sidor, cyan, magenta, gult: 500 sidor)
Garanti	Ett års begränsad garanti. Besök https://www.support.hp.com[12]. 3 års HP-kommersiell garanti utan extra kostnad (registrera er inom de första 60 dagarna på https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).

Fotnoter

[1] Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte med i beräkningen. Mer information finns i https://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[2] Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. Trådlös användning är endast kompatibelt med 2,4 och 5 GHz. Stödjer både 5,0 GHz och 2,4 GHz med 12 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Stödjer 5,0 GHz-band (upp till 150 mbps) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 mbps). Läs mer på: www.hp.com/hp-app
[5] HP Web Jetadmin kan laddas ned utan extra kostnad vid https://www.hp.com/go/webjetadmin
[7] HPs beräkningar baseras på normaliserade data om typisk elförbrukning från Energy Star® beträffande HP LaserJet Pro- och Enterprise-serien med HP TerraJet-kassetter, jämfört med dess föregångare. Se https://www.hp.com/TerraJet/energysaving
[8] Standardutskriftsläge för HP Color LaserJet Pro-serierna med HP TerraJet-tonerkassetter, jämfört med dess föregångare. Se https://www.hp.com/TerraJet/colors
[9] Återvinning: Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i över 60 länder, territorier och regioner i Europa, Asien, Afrika samt Nord- och Sydamerika via programmet HP Planet Partners. Mer information finns i https://www.hp.com/recycle
[10] HP Security Manager måste köpas separat. Mer information finns i https://www.hp.com/go/securitymanager
[11] Buyers Lab (BLI) 2022–2024 Most Reliable A4 Brand Award baserat på enheter testade av Keypoint Intelligence från 2017 till 2021. Se https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680
[12] HPs kontorsklassade skrivarsystem är utvalda Managed- och Enterprise-enheter med den inbyggda programvaran FutureSmart 4.5 och senare, Pro-enheter, LaserJet-modeller 200 och uppåt, med respektive HP-originaltonerkassetter, -PageWidepatroner och -originalbläckpatroner. Inkluderar inte HPs tonerkassetter med integrerade skrivhuvuden. Funktioner för digital spårning av leveranskedjan, hårdvara, chipp och förpackningssäkerhet varierar lokalt per produkt. Se https://www.hp.com/cartridgesecurity
[13] Baserat på leveranser 2023 Q2 i IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, utgåva 2023.Q2 Inkluderar leveranser för alla skrivarenheter (bläckskrivare, laserskrivare, kopiatorer och multifunktionsenheter inklusive produktionsenheter).
[18] HP-konto krävs för full funktionalitet.
[19] Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; och kan kräva uppgradering av inbyggd programvara.

Avsägelser angående tekniska specifikationer

[1] Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energiförbrukningsvärden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.
[2] Se https://www.hp.com/go/toneryield för mer information om kapaciteten hos kassetterna som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.
[3] Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på https://www.hp.com/go/toneryield.
[4] Yttermåtten när skrivaren är konfigurerad och i vänteläge
[5] Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4- papper med en snitthastighet på 25 sid/min.
[6] Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se https://www.hp.com/go/printerclaims för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[7] Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se https://www.hp.com/go/printerclaims för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[8] Uppmätt med ISO/IEC 17629. Se https://www.hp.com/go/printerclaims för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[9] HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
[10] Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.
[11] Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (Se https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing för mer information)
[12] Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning
[13] Produktens vikt inklusive förbrukningsmaterial för konfiguration

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

se-sv September 2025