HP Series 5 31,5 inç FHD Monitör - 532sf

Geniş ekran alanının tadını çıkarın

HP Series 5 31,5 inç FHD Monitör ile tutkuyla üstlendiğiniz projelerin sürükleyiciliğine kendinizi kaptırın. Şık, ince ve hafif tasarımı eğlenceyi her yere taşımanızı sağlarken canlı renkleri ve yüksek kontrast oranı sayesinde her şeyi olması gerektiği gibi görebilirsiniz. Görüntü yırtılması olmayan bir ekran için daha yüksek yenileme hızları[1] ile ekran başında geçirdiğiniz süre çok daha keyifli olur.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

100 Hz

Sevdiğiniz içeriklerin keyfini rengarenk detaylarla sürün

Arkanıza yaslanın ve bu olağanüstü 31,5" FHD monitörle sevdiğiniz tüm içeriklerin tadını çıkarın. %99 sRGB renk, derin 3000:1 kontrast oranı ve 300 nit parlaklık ile renkli görüntüleri ve canlı detayları tam da olması gerektiği gibi görün.[1] 100Hz yenileme hızıyla sorunsuz kaydırın ve takılmayan akıcı görüntüler elde edin.

HP Eye Ease

Konforunuza öncelik veren tasarım

Bu 31,5" FHD monitör, yeni bir beceri kazanmak veya yeni bir hobiye başlamak gibi tüm dikkatinizi vermenizi gerektiren her türlü etkinlik için idealdir. Eğimi ayarlanabilen ayak ve HP Display Center içindeki Ergonomik Kurulum Kılavuzu[2] ile bu monitörü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Eyesafe® sertifikalı HP Eye Ease[3] renk doğruluğundan ödün vermeden mavi ışığı azaltarak daha yüksek konfor sunar ve daha uzun süre ekran başında gözlerinizin rahat etmesini sağlar.

İnce. Hafif. Tam gerektiği gibi.

Bu ince ve hafif 31,5 inç FHD monitör kullanıldığı her ortamda güzel görünür. Öğrenme, oynama veya izleme gibi aktivitelerde, ultra ince 3 tarafı kenarlıksız tasarım sayesinde iki monitörü yan yana getirerek kesintisiz çift monitör kurulumu hazırlayın ve sadeleştirilmiş kablo yönetimiyle kablo dağınıklığını azaltın. Ayrıca, bir VGA ve iki HDMI 1.4 girişiyle kolayca bağlanabilirsiniz.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Daha iyi bir gelecek için üretildi

Daha parlak bir gelecek için daha iyi bir seçim: Kullandığımız ham madde miktarını azaltmamıza yardımcı olmak için bu HP Series 5 monitörler %85 geri dönüştürülmüş plastik ve %5 okyanusa giden plastikten[4] üretilir. %100 sürdürülebilir kaynaklı ambalaj[5] ve EPEAT® Silver Tescilli ve ENERGY STAR® Sertifikalı[6] tasarım ile gezegene iyi bakan ve size harika özellikler sunan bir monitörünüz olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

eyesafe CERTIFIED 2.0 | ENERGY STAR | works with chromebook | epeat SILVER

HP Series 5 31,5 inç FHD Monitör - 532sf







Özellikler

Works With Chromebook Sertifikalı
Chromebook'unuz ile sorunsuz çalışır.[7,8]

Küçük, Şık Tasarım
Her yere yakışan ve kesintisiz çift monitör kurulumu elde etmenize olanak tanıyan şık, ince ve hafif profilli güzel bir monitör. Kablo dağınıklığını azaltan entegre kablo kutusu.

FHD Çözünürlük
Bu 31.5" diyagonal monitörün 1920 x 1080 Full FHD çözünürlüğüyle en ince detaylara odaklanın ve kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın[9]

%99 sRGB Renk Gamı
Minimum çabayla ideal ve tutarlı renk üretimi.

3 Tarafı Mikro Kenarlı Çerçeve
Daha fazlasını görmek ve yapmak için maksimum görüş alanı.

Daha Yüksek Kontrast
3000:1 kontrast oranıyla daha canlı renkler, gölgeler ve vurgular.[1]

300 Nit
300 nit parlaklık daha net görmenizi sağlar. Çalışırken veya eğlencenin tadını çıkarırken daha iyi bir görsel performans elde edin.[1]

100 Hz Yenileme Hızı
Bu monitör 100 Hz yenileme hızıyla daha detaylı görüntüler üretir, kareden kareye geçiş çok akıcıdır ve anlık tepki süresi çok daha kısadır.[1]

Ayarlanabilir Eğim
Eğimi ayarlanabilen ayağı, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve konforlu çalışmak için kusursuz görüş açısını bulmanıza olanak tanır.

Eyesafe® Sertifikalı HP Eye Ease
Her zaman açık ve gerçek renkleri üreten azaltılmış mavi ışık filtresiyle gözlerinizin rahat etmesine yardımcı olur.[3]

Ergonomik Kurulum Kılavuzu
Gün boyu optimum konfor sağlayan birinci sınıf ergonomik uygulamalar.[2]

Çift HDMI
Çift HDMI girişi sayesinde, büyük ekranda HD görüntüler için daha fazla seçenek sunar ve daha fazla cihaz bağlanabilir.

Entegre Kablo Yönetimi
Çalışma alanınızı temiz ve düzenli tutmanıza yardımcı olur.

HP Ekran Merkezi
Kolay ve sezgisel HP Display Center yazılımı ile ekranınızı özelleştirin.[10]

Fark Yaratan Malzemeler
%85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik ve %5 okyanusa giden plastikten üretilmiştir.[4]

Duyarlı Ürün Ambalajı
%100 sürdürülebilir ambalajı, daha döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunur.[5]

Artırılmış Enerji Tasarrufu
ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Tescilli bu ekran en yüksek enerji tasarruf standartlarını karşılar.[6]

HP Series 5 31,5 inç FHD Monitör - 532sf

Özellikler

Görüntü özellikleri

Ekran boyutu	80 cm (31,5")
Görüntülenebilir diyagonal boyut	31,5" (80 cm)
En boy oranı	16:9[1]
Kavis	Düz
Gerçek çözünürlük	FHD (1920 x 1080)[1,2]
Çözünürlük (maksimum)	FHD (1920 x 1080, 100 Hz)
Desteklenen çözünürlükler	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Panel türü	VA; LCD
çerçeve	3 tarafı mikro kenarlı
Etkin panel alanı	69,84 x 39,29 cm
Panel bit derinliği	Gerçek 8 bit[1]
Ekran renkleri	16,7 milyona kadar renk desteği
Ekran Renk Gamı	99% sRGB
Yenileme hızı (maksimum)	100 Hz
Ekran tarama sıklığı	48-100 Hz (Dikey)[1]; 30-113 kHz (Yatay)[1]
Yanıt süresi	7 ms GtG (overdrive özelliği ile)[1]
Parklaklık	300 nit[1]
Kontrast oranı	3000:1 (Statik)[1] 10000000:1 (Dinamik)[1]
Piksel	0,36 x 0,36 mm
İnç başına piksel (ppi)	70 ppi
Izlenebilir açı	178° (Dikey) 178° (Yatay)
Arka ışık tipi	Kenar aydınlatmalı
Arkadan aydınlatma lambası ömrü	30,000 hours
Ekran özellikleri	Ekran denetim düğmeleri; Yansıma önleyici; HP Eye Ease
Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri	Yönetim; Bilgi; Çıkış; Giriş; Renkli; Görüntü; Güç; Menü; Parlaklık+
Yönetim yazılımı	HP Ekran Merkezi[11]
Düşük mavi ışık modları	Evet, HP Eye Ease (Eyesafe® Sertifikalı)
Titreşimsiz	Evet
Ekran işlemi	Yansıma önleyici
Sertlik	3H[1]
Gölgeli	40%
Ayarlanabilirlik	Eğim: -5 - +25°

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler	2 HDMI 1.4 1 VGA
HDCP	Evet, HDMI
Güç kaynağı	Giriş voltajı 100 – 240 VAC, 50/60 Hz (Harici)

HP Series 5 31,5 inç FHD Monitör - 532sf

Özellikler

Görünüm

Ürün rengi	Siyah
Sehpa rengi	Gümüş
Sökülebilir stant	Yes
Fiziksel güvenlik	Güvenlik kilidi özellikli[10]
Temel alan ayak izi	24.17 X 21.66 cm
Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)	71,03 x 4,02 x 41,46 cm
Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)	71,03 x 21,66 x 49,48 cm
Ağırlık	5,1 kg
Ambalaj Boyutları (G x D x Y)	82,3 x 14 x 52,7 cm
Ambalajlı ağırlık	9 kg

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimlilik sınıfı	D 
Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi	20 W
Enerji verimliliği	ENERGY STAR® onaylı
Ekolojik etiketler	EPEAT® tescilli[3]
Sürdürülebilir etki özellikleri	Düşük halojen; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; %5 okyanusa giden plastik[4,5,6,7]
Sertifikalar	Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL 1. Sınıf; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Ukrayna Enerji etiketi; Kaliforniya Enerji Komisyonu (CEC); Güney Afrika Enerji; WW application; Güney Afrika NRCS; Eyesafe® Sertifikalı; TÜV Titremesiz Ekran sertifikalı; UAE ECAS; UAE RoHS; Works with Chromebook sertifikalı; Microsoft WHQL Sertifikası (Windows 11 ve Windows 10); KMEPS; Ukraine CoC; Ukraine NSoC
Microsoft WHQL sertifikası	Windows 11; Windows 10
Çevresel	Çalışma ısısı aralığı: 5°C - 35°C Çalışma nemi: %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)

Ek bilgiler

Parça Numarası	P/N: 94F50E9#ABB:; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ; UPC Kodu: 197498945118
Üretici Garantisi	HP iki yıllık sınırlı garanti
Destek hizmeti dahil	Tüketici Monitörleri için HP 2 Yıllık Teslim Alma ve İade Hizmeti. Şartlar ve koşullar için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA3-8281TRE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123EETR.pdf
Kutunun içeriği	Monitör; HDMI kablosu; Güç adaptörü; AC güç kablosu; Belge seti[8]
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir

Lojistik bilgiler

Palet Boyutları (U x G x Y)	115 x 83,5 x 224,5 cm
Palet ağırlığı	308 kg
Palet (katman)	4
Katman başına ürün	8
Palet başına ürünler	32

HP Series 5 31,5 inç FHD Monitör - 532sf

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

[1] Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
[2] Ergonomik Kurulum Kılavuzuna, HP Display Center üzerinden erişilebilir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
[3] Eyesafe ile birlikte kullanıldığında renk doğruluğunu etkilemeyen HP Eye Ease donanımı. Eyesafe® sertifikalı monitörler web sitesi: https://eyesafe.com/
[4] Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 EPEAT® standardında belirlenen tanıma dayanır. Kullanılan plastiğin %90'ı, Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş malzemedir: %85 Geri Dönüştürülmüş Bilgi Teknolojisi Ekipmanı (ITE) + %5 Okyanusa Giden Plastik (PET).
[5] Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir. Fiber yastıklar %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilir. Tüm plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten imal edilir. Plastik poşetler ve plastik ambalaj köpüğü dahil değildir.
[6] IEEE 1680.1-2020 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
[7] Chromebook uyumluluk standartları için Google testlerinden geçmiştir.
[8] Bu ürün, en son Chrome OS sürümünü çalıştırabilen cihazlarla çalışır ve Google uyumluluk standartlarını karşıladığı onaylanmıştır. Google, bu cihazın nasıl çalıştığından veya güvenlik gereksinimleri ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Chromebook ve Works With Chromebook rozeti, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
[9] Tam FHD görüntü için FHD içerik gerekir.
[10] Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.

Teknik Özellikler Altbilgileri

[1] Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
[2] Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için HDMI 1.4 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının HDMI veya VGA kullanılarak 60 Hz'de (yerel) 8 bit renk ile 1920 x 1080 çözünürlüğü desteklemesi gerekir.
[3] Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT® tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net. IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
[4] Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 standardında belirlenen tanıma dayanır.
[5] Tüm plastik parçalar okyanusa giden plastik içerir. Her bileşendeki okyanusa giden plastik yüzdesi üründen ürüne değişir.
[6] Dış kutu ambalajının ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden imal edilir.
[7] Harici güç kaynakları, WWAN modülleri, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri hariçtir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
[8] Birlikte gelen kablolar ülkeden ülkeye değişebilir.
[9] Kilit ayrı sayılır.
[10] Ana bilgisayar için Windows 10 ve üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. ENERGY STAR® ABD hükümetine ait tescilli bir markadır. EPEAT®, Green Electronics Council kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

Nisan 2025

tr-tr