Philips Ultinon Classic Fahrzeugscheinwerferlampe

Lampentyp: H11

Warmweißes Licht mit 3500 K
Über 80 % mehr Helligkeit
Easy-Fit-LED-Lampe

11362U2510C2

Farblich passend zu Ihrem Style

Klassische, warmweiße LED-Lampen

Schalten Sie die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs auf Philips Ultinon Classic LED um, und erleben Sie die Wärme klassischer Halogenbeleuchtung mit der Leistung von LEDs! Mit diesen einfach zu installierenden Lampen können Sie jetzt ohne großen Aufwand auf LEDs aufrüsten!*

Klassisches weißes Licht mit 3500 K
- Genießen Sie die Wärme von klassischem Licht mit 3500 K

Bessere Lichtleistung
- 80 % mehr Helligkeit für hohe Sichtbarkeit**

Schnelle und einfache Installation
- Plug & Play-Installation

Zuverlässige Philips Qualität
- Konform mit Automobilstandards
- Lang anhaltende Leistung

PHILIPS

Besonderheiten

Warmweißes Licht mit 3500 K

Rüsten Sie Ihre Scheinwerfer auf, ohne Kompromisse bei Ihrem Look einzugehen! Philips Ultinon Classic LED-Lampen erzeugen ein elegantes, warmweißes Licht, das mit anderen Halogenscheinwerfern vergleichbar ist und Ihrem Auto einen zeitlosen Look verleiht. Passen Sie sie farblich an Ihre anderen Frontscheinwerfer an und profitieren Sie gleichzeitig von der verbesserten Helligkeit der LEDs. Erleben Sie die perfekte Mischung aus klassischem Stil und moderner Technologie.

Der Strahl übertrifft die Leistung von Halogenlampen



Philips Ultinon Classic LED-Lampen wurden entwickelt, um eine hochwertigere Lichtstrahlleistung im Vergleich zu Halogenlampen in einem kompakten, universellen Format zu bieten. Mit den neuesten Innovationen in der LED-Technologie bieten sie den gleichen Lichtstrom wie Standard-ECE-Halogenlampen, verbessern jedoch die Strahlleistung bei einem geringeren Energieverbrauch deutlich. Mit bis zu 80 % zusätzlicher Helligkeit* bieten die Philips Ultinon Classic LED-Lampen Fahrern eine bessere Sicht auf die Straße, erleichtern die Erkennung von Hindernissen und sorgen so für mehr Fahrsicherheit.

Plug & Play-Installation

Mit den Philips Ultinon Classic LED-Lampen geht der Einbau so schnell und einfach, dass das Nachrüsten zum Kinderspiel wird! Es sind keine Kompatibilitätsprüfungen oder Adapterringe erforderlich: Die Philips Ultinon Classic LED-Lampen sind mit einem ultrakompakten Gehäuse und einer integrierten IEC 60061-kompatiblen Basis ausgestattet. Ihr Direkteinbau-Design hat die gleichen Eigenschaften wie Halogenlampen und ermöglicht so eine einfache Installation an schwer erreichbaren Stellen. Sie passen problemlos in Fahrzeuge mit H3-Scheinwerfern und gewährleisten eine umfangreiche Kompatibilität mit den meisten Fahrzeugmodellen*.

Konform mit Automobilstandards

Die fortschrittlichen Fahrzeugsbeleuchtungsprodukte von Philips finden in der Automobilbranche seit über 100 Jahren Einsatz. Wir sind uns bewusst, dass die Leistung unserer Produkte von ihrer Kompatibilität mit den Anforderungen des heutigen Automobilumfelds zusammenhängt. Daher entwickeln wir unsere Produkte so nah wie möglich an Industriestandards. Unsere Philips Ultinon Classic LED-Lampen erfüllen die EMI-Standards für elektromagnetische Störungen. Unsere Lampen sind so konstruiert, dass sie den Anforderungen moderner Automobilanwendungen standhalten und den Betrieb anderer Fahrzeugkomponenten nicht stören.

Lang anhaltende Leistung

Philips Ultinon Classic LED-Lampen werden gründlich getestet und geprüft, um eine lange Lebensdauer und Leistung sicherzustellen. Unser Sortiment bietet eine bis zu dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Halogenlampen und homogenes Licht während der gesamten Lebensdauer der Lampen. Für das Philips Ultinon Classic Produktsortiment gilt eine Garantie von Philips von 2 Jahren***. Mit den Philips Ultinon Classic LED-Lampen profitieren Sie vom Besten, was die heutige Technologie zu bieten hat.

Fahrzeugscheinwerferlampe
Lampentyp: H11 Warmweißes Licht mit 3500 K, Über 80 % mehr Helligkeit, Easy-Fit-LED-Lampe

LUM11362U2510C2/10

Daten

Marketing-Spezifikationen
- Produktmerkmale: Klassisches, warmweißes Licht
- Zu erwartende Vorteile: Klassische, weiße LED, farblich passend zu vorhandenen Lampen

Produktbeschreibung
- Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer
- Sockel: PGJ19-2
- Bezeichnung: LED H11 11362 12V U2510 X2
- Bezeichnung des LED-Typs: [≈H11]
- Betriebstemperatur: -40 °C/+85 °C.
- Produktreihe: Ultinon Classic
- Technologie: LED
- Typ: H11
- Homologation ECE R37: Nein
- Homologation ECE R10
- Polaritätsfrei

Lebensdauer
- Lebensdauer: 1.500 Stunden

Lichteigenschaften
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lumen: 1800 lm

Elektrische Eigenschaften
- Wattleistung: 20 W
- Spannung: 12 V

Bestellinformationen
- Bestellnummer: 11362U2510C2
- Bestellcode: 2721431
- Bruttogewicht pro Stück: 88 g

Verpackungsdaten
- EAN1: 8719018027214
- EAN3: 8719018027221
- Verpackungsart: C2

Produktinformationen
- Länge: 9.15 cm
- Breite: 4.6 cm
- Höhe: 7.65 cm
- Packungsmenge: 2 Stk.
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 4 Sets/8 Stück

Umverpackungsinformationen
- Länge: 20.2 cm
- Breite: 10.5 cm
- Höhe: 10 cm

Ausstellungsdatum
2024-09-30

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02721 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* * Entspricht nicht den ECE-R37-Vorschriften. Nur für den Einsatz im Gelände.
* ** Im Vergleich zum gesetzlichen Standard für Halogenlampen.
* *** 2 Jahre Garantie. Besuchen Sie philips.com/auto-warranty, um mehr über unsere Garantierichtlinien zu erfahren. Die Garantie von Philips deckt Herstellungsfehler ab und ist nur für nicht kommerzielle Zwecke bestimmt.