Barra de video USB Poly Studio V52

Mantenga la vara alta en cada reunión.

Para que pueda disfrutar de lo último en tecnología avanzada para conferencias con la simplicidad de un USB, sumamos la barra de video USB Poly Studio V52 Premium. Realice conexiones nítidas sin esfuerzo en cualquier sala mediana gracias a los impactantes efectos visuales y a las funciones de inteligencia artificial de última generación.

*La imagen del producto puede diferir del producto real

Transpórtese

Siéntase como si estuvieran todos en la misma sala gracias a conferencias realistas pensadas para espacios medianos. La nítida cámara 4K de 20 MP con 95° de campo de visión y zoom 5X captura todos los detalles, mientras que los altavoces de 4 vías ofrecen sonido envolvente.

Encuadre mejor sus conversaciones

Si tiene mejor enfoque, la colaboración puede ser mayor. La tecnología de inteligencia artificial de última generación, como Poly DirectorAI, permite que todas las personas estén automáticamente en el cuadro, el foco y la acción, mientras que Poly NoiseBlockAI y Acoustic Fence garantizan que se puedan escuchar y que no haya distracciones.

Conferencias elevadas, listas para cualquier reunión

Logre que las reuniones sean productivas de más maneras y en más salas gracias a la conectividad USB flexible. Disfrute de experiencias sólidas en las salas gracias a la tecnología de Poly mientras utiliza su plataforma de videoconferencia favorita. Agregue los accesorios que necesite para que todos entren en acción.

Ficha técnica

Barra de video USB Poly Studio V52

Características

Óptica nítida y clara

Amplíe la imagen y vea los detalles más pequeños con la cámara 4K UltraHD de 20 MP y 95 grados de campo de visión, cuidadosamente diseñada para espacios medianos. Colabore siempre con la mejor luz gracias a la óptica nítida y clara, el color verdadero y la compensación de poca luz.

Todos se ven en la mesa

Ayude a que todos los participantes se sientan conectados e involucrados con la tecnología de cámara inteligente Poly DirectorAI y su variedad de modos de encuadre ideales para cualquier tipo de reunión. Para mantener la reunión centrada, defina qué área encuadrar con DirectorAI Perimeter.

Póngase en marcha en minutos

Las salas medianas pueden ponerse en marcha en cuestión de minutos con una configuración USB simple. Y con la potente cámara, los micrófonos, los altavoces y el encuadre impulsado por inteligencia artificial, tendrá todo lo que necesita para cubrir espacios de conferencia.

Escuche y sea escuchado

Rodee a los participantes en la reunión con sonido intenso e inmersivo gracias a los altavoces estéreo integrados. Capte claramente las voces en el otro extremo de la mesa y elimine las distracciones de su reunión con las tecnologías Poly NoiseBlockAI y Acoustic Fence.

Trabajamos donde usted lo haga

Esta barra de video USB hace que las reuniones sean muy sencillas. Utilícela sin problemas con sus plataformas de videoconferencia favoritas para disfrutar de una experiencia completa con todas las funciones que ya conoce y le gustan.

Fácil administración mediante Poly Lens

Controle su implementación desde cualquier lugar a través de la administración remota con el software de administración de dispositivos basado en la nube Poly Lens.

Barra de video USB Poly Studio V52

Especificaciones

Cámara
Resolución de la cámara: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Campo de vista en diagonal (dFoV): 110°
Campo de visión horizontal: 95°
Megapíxeles totales de la cámara: 20 MP
Capacidad de zoom: Digital 5x
Tipo de cámara: Una sola lente
Funciones de privacidad de lente: Montable
Rango de cámara (métrico): Hasta 6,1 m
Smart camera technology: Poly DirectorAI con encuadre de oradores; Encuadre de personas; Encuadre de grupo; Perímetro DirectorAI

Video
Estándares de video: UVC 1.1, hasta 4K NV12 30 fps, 4K MJPEG 30 fps

Conectividad y comunicaciones
Puertos externos de Entrada/Salida:
1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gbps
2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gbps
1 RJ-11
2 salidas HDMI 2.0 (sólo para soporte de aprovisionamiento)
1 puerto Ethernet RJ-45
1 entrada HDMI 1.4 (no compatible)
Interoperatividad:
Modo de dispositivo USB
Tecnología inalámbrica:
Simultaneidad multicanal Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO); Bluetooth® 5.0 (receptor de audio no compatible)

Audio
Funciones de audio:
Audio dúplex completo
Cancelación del eco acústico
Tecnología Poly NoiseBlockAI
Tecnología Poly Acoustic Fence
Tipo de micrófono: Dos micrófonos MEMS; Dos micrófonos de segundo orden
Rango de captación del micrófono (métrico): Hasta 6,09 m
Potencia de salida del altavoz: 2 x 20 W (40 W máximo)
Estándares de audio: Hasta 48 kHz/16 bits/sonido estéreo; UAC 2.0
Sensibilidad (altavoz): 79 dB
Tipo de altavoz: Altavoces estéreo

Fuente de alimentación de energía
Tipo de fuente de alimentación: Externo
Características de alimentación:37 VA, 120 V 60 Hz
37 VA, 230 V 50/60 Hz
Refrigeración por disipación de calor: 65 BTU/h

Ambiental
Altitud operativa (sistema imperial)/altitud operativa (sistema métrico): 16,000 ft / 4877 m
Intervalo de humedad en funcionamiento: 15 a 80%
Rango de humedad fuera de operación: De 15 a 95%
Rango de temperatura operativa (Celsius)/rango de temperatura operativa (Fahrenheit): 0 a 40 °C /
Temperatura no operativa: Celsius: -40 a 70 ºC

Gestión
Software de gestión:
Poly Lens Cloud

Seguridad
Ranura de bloqueo Kensington estándar
Gestión de seguridad:
Cifrado AES de 128 bits
Cifrado AES de 256 bits
Acceso autenticado a los menús de administración, interfaz web y API
BFCP
Configuración de la política de contraseñas de cuentas locales

Red
Capacidades de red: IPv4; IPv6; 1 Ethernet 10/100/1G; Compatible con proxy web: basic, digest y NTLM

Peso y medidas
Color principal del producto: Blanco
Peso (métrico): 2540 g
Dimensiones del producto (sistema métrico): 769,5 x 115,2 x 103 mm
Dimensiones del paquete (sistema métrico): 850 x 205 x 145 mm
Peso del empaque: ; 3000 g
Cantidad en cajas maestras: 1
Dimensión de la caja principal (métrico): 85 x 20.5 x 14,5 cm
Peso de la caja principal (métrico): 5,5 kg
Cartones por capa: 9
Cantidad de capas (filas) en pallet: 10
Cartones por pallet: 90
Productos por capa: 9
Productos por pallet: 90
Peso del pallet: ; 513,3 kg
Peso del paquete (sistema métrico): 3000 g
Número UPC: 198122618293
Nº de producto: A09D4AA
Nombre del producto: Barra de video USB Poly Studio V52

Garantía
Garantía limitada estándar de un año de Poly

País de origen
País de origen: Hecho en Laos

Contenido de la caja
Cable Ethernet
Abrazadera para monitor
Cubierta de privacidad
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía
Aviso sobre el producto
Adaptador de potencia de CA
Cable HDMI
Cable de alimentación
Cable USB Tipo-A a USB Tipo-C®
Poly Studio V52
Documentos de seguridad
Documentos de cumplimiento[1]

Notas al pie de especificaciones técnicas
[1] El cable de alimentación incluido puede variar según el país.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Julio 2024

Barra de video USB Poly Studio V52

Accesorios y servicios (no se incluyen)

Montaje Poly Studio X52 de pared	Nº de producto: 875L8AA
Montaje VESA Poly Studio X52	Nº de producto: 875L9AA
Base Poly Studio X52 de mesa	Nº de producto: 875M0AA
Paquete extensor de cable de micrófono de expansión Poly Studio X50/X52/X70/USB	Nº de producto: 875M4AA
Micrófono Poly Studio X50/X52/X70/USB de mesa	Nº de producto: 875M6AA
Soporte de adaptador Poly Studio X52 para montaje VESA o para pared Studio X50	Nº de producto: 8L532AA
Poly Studio X52 Front Panel Replacement	Nº de producto: 977L8AA