Zestaw słuchawkowy Poly Voyager Focus 2 z certyfikatem Microsoft Teams USB-C-C + przejściówka USB-C/A + podstawka ładująca

*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Słodki dźwięk focusa

Stwórz wokół siebie strefę skupienia, wykorzystując zestaw słuchawkowy stereo Voyager Focus 2 z obsługą łączności Bluetooth®. Inteligentnie zaprojektowany z myślą o perfekcji dźwięku – będziesz słyszeć tylko swoje połączenie. Natomiast uwaga pozostanie skupiona jest na Tobie, dokładnie tam, gdzie trzeba.

Twoja strefa skupienia
Poznaj akustyczną doskonałość marki Poly. Trzy poziomy zaawansowanej, cyfrowej i hybrydowej funkcji ANC redukują głośne i rozpraszające hałasy w tle.

Krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów
Dyskretny wysięgnik mikrofonu nie tylko tłumi głośne dźwięki, ale dzięki technologii Acoustic Fence dosłownie tworzy przed Tobą wirtualną bańkę, której nie przebije żaden hałas.

Noś go tak, jakby go nie było
Wygodny pałąk z wyściełaną konstrukcją i pluszowe gąbki okrywające przetworniki pozwalają na pełne zaangażowanie oraz skupienie podczas noszenia słuchawek.

Obejmuje

Realistyczne wrażenia
Dźwięk stereo dla rozmów i multimediów/muzyki.

Łatwość obsługi
Inteligentne czujniki zapewniają intuicyjną i łatwą obsługę. Inteligentny system obracania wysięgnika intuicyjnie wykrywa jego pozycję i utrzymuje odpowiedni podział stref dźwięku na lewą i prawą.

To Twoja rozmowa
Do 19 godzin rozmów w trybie bezprzewodowym bez ładowania (funkcja ANC włączona). Wydłuż czas pracy akumulatora, korzystając z niego w trybie przewodowym, w którym dźwięk jest przesyłany przez USB.

Wybierz urządzenie
Zestaw słuchawkowy współpracuje z komputerem poprzez dołączony adapter BT700 USB Type-C Bluetooth® oraz z telefonami komórkowymi poprzez Bluetooth® .

Opcje łączności
Opcje dla urządzenia: kabel ładujący USB Typ C® z przejściówką na USB A do tetheringu.

Inteligentne czujniki
Dynamiczny alert dotyczący wyciszenia informuje Cię o mówieniu do wyciszonego mikrofonu. Natomiast wskaźnik na słuchawce miga, aby poinformować osoby w Twoim otoczeniu o tym, że prowadzisz rozmowę.

Zestaw słuchawkowy Poly Voyager Focus 2 z certyfikatem Microsoft Teams USB-C-C + przejściówka USB-C/A + podstawka ładująca

*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Specyfikacje

Zgodność
Compatible with PCs and smartphones via Bluetooth®, USB Type-C® BT700 adapter or USB Type-C®/A adapter
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS

Wygląd
Kolor produktu: Czarny
Typ słuchawek: Nauszne (stereo)
Długość kabla: 1,5 m

Łączność i komunikacja
Zasięg sieci bezprzewodowej: Maks. 50 m; Do 91 m (z bazą Voyager do zastosowań biurowych)
Sparowane urządzenia: Do 8
Wersja Bluetooth: Rdzeń Bluetooth® 5.1
Obsługiwane profile Bluetooth: A2DP; AVRCP; HFP; HSP;
Rodzaj połączenia: Bezprzewodowy: Adapter Bluetooth®, USB Type-C® BT700, USB Type-C®/A
Asystent głosowy: Siri; Google

Funkcje interfejsu użytkownika
Przyciskowe elementy sterujące: Przycisk odbierania połączeń; Wyciszenie; Regulacja głośności; ANC: wyłączona, niska, wysoka; Włączanie/wyłączanie zasilania; Parowanie Bluetooth®
Światło wskaźnika: Łączność; Połączenie głosowe
Alerty głosowe: Maksymalna głośność; Minimalna głośność; Wyciszenie włączone; Wyciszenie wyłączone; Wyciszono; Stan połączenia; Czas rozmów; Niski poziom naładowania akumulatora

Karta dźwiękowa
Funkcje audio:
Hybrydowa aktywna redukcja szumów (ANC)
Wyciszanie poprzez obrót wysięgnika mikrofonu
Mikrofon z funkcją tłumienia hałasu dzięki technologii Acoustic Fence
Technologia ochrony akustycznej: SoundGuard Digital[1,2]
Typ mikrofonu: Szumów
Liczba mikrofonów: 6
Szerokość pasma mikrofonu: 100 Hz do 6,8 kHz
Szerokość pasma głośników: 20 Hz do 20 kHz
Wielkość głośnika: 32 mm
Czas ładowania: <2 godzin
Zakres częstotliwości (mikrofon): Maks. 7 kHz (rozmowy telefoniczne); Od 20 Hz do 20 kHz (multimedia)

Inne funkcje
Specjalne cechy: Technologia Smart Sensor

Zasilacz
Czas pracy akumulatora: Maks. 25 godz. (czas rozmów, ANC i wskaźniki online wyłączone); Maks. 16 godz. (czas rozmów, ANC włączona i wskaźniki online włączone, ustawienie domyślne); Maks. 40 godz. (czas słuchania muzyki, ANC wyłączona); Maks. 24 godz. (czas słuchania muzyki, ANC włączona)
Akumulatora: Akumulator litowo-jonowy
Pojemność akumulatora: 560 mAh
Typ ładowania:

Certyfikaty
Certyfikowane oprogramowanie do współpracy: Microsoft Teams certified; Google Meet certified
Etykiety ekologiczne: TCO Certified
Certyfikat TCO:

Zestaw słuchawkowy Poly Voyager Focus 2 z certyfikatem Microsoft Teams USB-C-C + przejściówka USB-C/A + podstawka ładująca

Specyfikacje

Oprogramowanie do zarządzania
Poly Lens

Masa i wymiary
Waga: 175 g
Wymiary: 155 × 66 × 183 mm
Waga w opakowaniu (brutto): 382 g
Wymiary opakowania: 190 × 210 × 55 mm

Informacja logistyczna
Wymiary kartonu zbiorczego: 59.69 x 19.51 x 22.35 cm
Waga kartonu zbiorczego: 3.94 kg
Waga palety: 331 kg
Wymiary palety: 101.6 x 121.9 x 194.8 cm

Informacje dodatkowe
Numer UPC: 198122157242
Numer produktu: 9T9J6AA
Nazwa produktu: Zestaw słuchawkowy Poly Voyager Focus 2 z certyfikatem Microsoft Teams USB-C-C + przejściówka USB-C/A + podstawka ładująca

Gwarancja
Standardowa dwuletnia ograniczona gwarancja Poly

Kraj pochodzenia
Wyprodukowano w Meksyku

Zawartość opakowania
Kabel do ładowania USB-C®
Skrócona instrukcja obsługi
Stacja ładująca
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
Etui
Adapter Bluetooth® BT700 USB-C®
Przejściówka z USB-C® na USB-A

Zestaw słuchawkowy Poly Voyager Focus 2 z certyfikatem Microsoft Teams USB-C-C + przejściówka USB-C/A + podstawka ładująca

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Podstawka ładująca Poly Voyager USB-A		**Numer produktu: 783R6AA** Podstawka ładująca do zestawów słuchawkowych Voyager Focus 2 i Voyager 4300 UC.
Podstawka ładująca Poly Voyager Focus USB-C		**Numer produktu: 783R7AA** Podstawka ładująca do zestawów słuchawkowych Voyager Focus 2 i Voyager 4300 UC.
Poduszki słuchawkowe ze sztucznej skóry Poly Voyager Focus 2 (2 sztuki)		**Numer produktu: 783R8AA** Utrzymuj swoją produktywność dzięki całodziennej wygodzie.
Adapter Bluetooth Poly BT700 USB-A		**Numer produktu: 786C4AA** Odświeżony wygląd i kompaktowy współczynnik kształtu umożliwią pozostawianie go w laptopie lub komputerze PC, aby oszczędzać miejsce.
Adapter Bluetooth Poly BT700 USB-C		**Numer produktu: 786C5AA** Odświeżony wygląd i kompaktowy współczynnik kształtu umożliwią pozostawianie go w laptopie lub komputerze PC, aby oszczędzać miejsce.

Przypisy

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

[1] Technologia SoundGuard Digital firmy Plantronics ma zaawansowane algorytmy, w tym: ochronę przed udarem akustycznym poprzez ograniczanie dźwięków do poziomu poniżej 118 dBA; zabezpieczenie przed skokami natężenia dźwięku G616, ograniczające poziom hałasu do poziomu poniżej 102 dB SPL, które dzięki temu zapewnia zgodność z australijską normą Australian Communications Industry Forum (ACIF) G616; w ramach średniej dobowej ekspozycji na hałas mierzy się oraz kontroluje średnią dobową ekspozycję na hałas, aby nie przekraczała ona średniej ważonej w czasie (TWA) wynoszącej 80 dBA lub 85 dBA.
[2] Wymaga aplikacji Poly Lens Desktop do obsługi funkcji SoundGuard Digital.
[3] Requires downloadable software on Poly.com/lens. Host PC requires Windows 10 or higher.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancje na produkty i usługi HP są zawarte jedynie w stosownej dokumentacji gwarancyjnej dołączonej do tych produktów i usług. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za braki ani pomyłki techniczne lub redakcyjne występujące w niniejszym materiale.

Marzec 2026
pl-pl