PHILIPS

Kapsel 20 W kapsel G4

LED

2700 K

200 lm

15 000 tim.

8720169300491

A ↑ G F

Upplev varmvitt LED-ljus

Philips LED-ljuskällor ger ett vackert varmvitt ljus, extra lång livslängd och omedelbara, avsevärda energibesparingar. Med sin rena och eleganta design är den här ljuskällan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade traditionella ljuskällor.

Ljus av hög kvalitet
- Varmvitt ljus som liknar klassiska glödlampor

Välj en hållbar lösning
- Sparar upp till 80 % energi

Skapa rätt belysning för hemmet
- En enkel LED för daglig användning

Funktioner

Varmvitt ljus som liknar klassiska glödlampor

Ljuskälla med en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för avkoppling. Detta ljus på 2 700 K passar bra för all belysning för hemmet.

Sparar upp till 80 % energi

Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge kall på ljuskvalitet. Spara mer än 80 % i energi på direkten genom att byta ut dina befintliga glöd- eller halogenglödlampor.

En enkel LED för daglig användning

Philips LED för daglig användning är den perfekta ljuskällan för dina basbehov. Du får ett vackert ljus och pålitlig prestanda – till ett bra pris.

Specifikationer

null

- Lämplig för accentbelysning: Nej

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad kapsel
- Sockel: G4
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Material i lampan: Klar plast

Storlek

- Höjd: 3,75 cm
- Bredd: 0,95 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000
- Omgivningstemperatur: –20 till +45 °C

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 200 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700 K
- Ljusflöde: 200 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 117 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper
- Effektivitet: 117 lm/W
- CE-märkning: Ja
- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation
- EAN: 8720169300491
- EOC: 872016930049100
- Produkttitel: LED 20W G4 WW 12V ND micro SRT6

Effekt
- Effektfaktor (fraktion): 0.5

Strömförbrukning
- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: AC Electronic 12 V
- Wattmotsvarighet: 20 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effektförbrukning: 1,7 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 2

Produktens mått och vikt
- Längd: 3,75 cm

Tekniska specifikationer
- Frekvens: - Hz
- Diameter: 9,5 mm
- EPREL-registreringsnummer: 1879160
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Dimbar: Nej
- Sockel: G4

Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt: 8720169300491
- Nettovikt: 0 kg
- Bruttovikt: 0,01 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 2,5 cm
- Bredd: 6,3 cm

Publiceringsdatum:
2025-06-16
Version: 0.240

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com