HP Series 3 Pro 23,8 inç FHD Monitör - 324pv

Günlük Monitörünüz

Bu FHD monitörün sağladığı ekstra 23,8 inç çalışma alanıyla görüş alanınızı genişletin ve üretkenliğinizi artırın. Her gün daha fazlasını yapabilmenizi sağlayan net, akıcı bir ekran ve sade tasarımla konforlu çalışın.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

100 Hz

Günlük Deneyiminizi Üst Seviyelere Taşıyın

Projeler ve görevler için genişletilmiş çalışma alanıyla daha üretken ve keyifli bir günlük çalışma deneyimi yaşayın. Bu şık 23,8" FHD monitör net görüntüler ve akıcı hareketler için gelişmiş 3000:1 kontrast oranı ve 100 Hz'e varan yenileme hızları[1] sunar.

HP Eye Ease

Artırılmış Konfor. Geliştirilmiş Odaklanma.

Gün içinde daha fazlasını yapabilmek için titremesiz ekran ile gözlerinizi rahat ettirin. Ayrıca renk doğruluğunu etkilemeyen, her zaman açık düşük mavi ışık donanım filtresi HP Eye Ease ile sarı renk kaymasını önleyin ve konforunuzu koruyun.

Sade Tasarım. Açık Zihin.

Odaklanmanıza yardımcı olan bir monitörle çalışma masanızı düzenleyin. Düzenli kablo yönetimi, eğimi ayarlanabilen ince ayak ve çift monitörü düzgün bir şekilde eşleştirmek için 3 tarafı mikro kenarlı çerçeveyle masanızdaki dağınıklığı azaltın. Sezgisel joypad OSD düğmesiyle ayarlarınızı kolayca özelleştirin.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Daha İyi Bir Gelecek için Üretildi

Bu monitör güç tüketimini azaltmak için ENERGY STAR® sertifikası ve EPEAT® tescili[2] ile yüksek enerji tasarruf standartlarını karşılar. Gezegenimizi korumaya yardımcı olmak için geri dönüştürülmüş malzemelerden faydalanır ve %100 geri dönüştürülebilir dış kutu ambalajı kullanır.[3]

HP Series 3 Pro 23,8 inç FHD Monitör - 324pv





Özellikler

Geliştirilmiş Kontrast
Geliştirilmiş 3000:1 kontrast oranıyla renk, gölge ve vurguların ince farklarını daha da iyi görün.[1]

Her Zaman Açık Düşük Mavi Işık Filtresiyle Gerçek Renkler
Her zaman açık düşük mavi ışık donanım filtresi HP Eye Ease, sarı renk kayması olmadan mavi ışığı azaltarak gözlerinizin gün boyu rahat etmesine yardımcı olur.

100 Hz Yenileme Hızı
Kareden kareye akıcı hareket üreten 100 Hz yenileme hızıyla akıcı kaydırma, gerçekçi görüntüler ve net ayrıntılar deneyimleyin.[1]

Ayarlanabilir Eğim
Eğimi ayarlanabilen ince ayağı, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve konforlu çalışmak için doğru açıyı bulmanıza yardımcı olur.

Çok Sayıda Bağlantı Noktası
Bu monitör, net FHD görseller için 1 x VGA ve 1 x HDMI 1.4 girişiyle bağlanmaya hazırdır.[4,5]

3 Tarafı Mikro Kenarlı Çerçeve
Şık bir tasarım ve neredeyse kesintisiz çift monitörlü kurulumlar için görüntüleme alanınızı maksimuma çıkaran 3 tarafı mikro kenarlı bir çerçeve ile ekranınızda daha fazlasını görün ve yapın.

Sezgisel Joypad OSD Düğmesi
Monitör ayarlarınızı tek bir düğmeye dokunarak kolayca yapılandırın. Parlaklığı ve çözünürlüğü ayarlamak için joypad OSD düğmesiyle ekran menüsünde gezinmeniz yeterlidir.

Düzenli Kablo Yönetimi
Kolay bir kablo yönetim çözümüyle kablo karmaşasını ortadan kaldırarak daha düzenli bir çalışma alanında daha üretken olun.

Monitörünüzü Kolayca Kişiselleştirin ve Ayarlayın
Ayarları istediğiniz gibi düzenlemenize, ekranları bölmenize ve hatta ekranı karartmanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay ve sezgisel HP Display Center yazılımıyla tek bir ana bilgisayar üzerinden monitörünüzü özelleştirin.[6]

Enerji Verimli Tasarım
Bu monitörler EPEAT® tescili ve ENERGY STAR® ve TCO sertifikaları ile teknoloji ve BT için en son enerji verimliliği ve çevre standartlarını karşılar.[2]

Fark Yaratan Malzemeler
Bu monitördeki plastikler, kullandığımız ham madde miktarını azaltmak için %85 oranında geri dönüştürülmüş ITE plastikleri içerir. Tüm bunlar, ortak geleceğimizi korumaya yardımcı olma taahhüdümüzün bir parçasıdır.[7]

Duyarlı Ürün Ambalajı
Müşterilerin işi bittikten sonra atık sahasına giden plastik miktarını azaltmayı hedefleyen HP, geri dönüşüm gerekliliklerini karşılayan %100 geri dönüştürülebilir dış kutu ambalajları kullanır.[3,8]

HP Bilgisayar Montaj Braketi
B200 montaj braketini monitör ayağının tabanına ve bilgisayarınıza monte ederek alan kazanın ve masanızı daha düzenli tutun.[9]

Works With Chromebook Sertifikalı
Bir cihazın üzerindeki Works With Chromebook rozeti, Chromebook'unuz ve diğer Chrome OS cihazlar ile çalışması için optimize edildiği anlamına gelir. Works With Chromebook sertifikalı aksesuarlar genelinde sorunsuz bir deneyimin keyfini çıkarın.[10,11]

HP Series 3 Pro 23,8 inç FHD Monitör - 324pv

Özellikler

Görüntü özellikleri

Ekran boyutu	60,5 cm (23,8")[1]
Görüntülenebilir diyagonal boyut	23,8" (60,47 cm)
En boy oranı	16:9[1]
Kavis	Düz
Gerçek çözünürlük	FHD (1920 x 1080)[1,2]
Çözünürlük (maksimum)	FHD (1920 x 1080, 100 Hz)[1]
Desteklenen çözünürlükler	70 Hz'de 720 x 400; 60 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1440 x 900; 60 Hz'de 1600 x 900; 60 Hz'de 1680 x 1050; 60 Hz'de 1920 x 1080; 75 Hz'de 640 x 480 (yalnızca dijital girişler); 75 Hz'de 800 x 600 (yalnızca dijital girişler); 75 Hz'de 1024 x 768 (yalnızca dijital girişler); 75 Hz'de 1280 x 1024 (yalnızca dijital girişler); 50 Hz'de 1920 x 1080 (yalnızca dijital girişler); 75 Hz'de 1920 x 1080 (yalnızca dijital girişler); 100 Hz'de 1920 x 1080 (yalnızca dijital girişler)
Panel türü	VA; LCD[1]
çerçeve	3 tarafı mikro kenarlı
Etkin panel alanı	52,7 x 29,65 cm
Panel bit derinliği	8 bit (6 bit + FRC)[1]
Ekran renkleri	16,7 milyona kadar renk desteği[1,3]
Ekran Renk Gamı	72% NTSC
Yenileme hızı (maksimum)	100 Hz[1]
Ekran tarama sıklığı	50-60 Hz (VGA); 50-100 Hz (HDMI) (Dikey)[1]; 30-80 kHz (VGA); 30-115 kHz (HDMI) (Yatay)[1]
Yanıt süresi	5 ms GtG (overdrive özelliği ile)[1]
Parklaklık	250 nit[1]
Kontrast oranı	3000:1 (Statik)[1]
Piksel	0,27 x 0,27 mm[1]
İnç başına piksel (ppi)	93 ppi
Izlenebilir açı	178° (Dikey) 178° (Yatay)
Arka ışık tipi	Kenar aydınlatmalı; WLED
Arkadan aydınlatma lambası ömrü	30,000 hours
Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri	Parlaklık+; Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış
Yönetim yazılımı	HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı
Düşük mavi ışık modları	HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü sertifikalı)[1]
Titreşimsiz	Evet (TÜV sertifikalı)
Ekran işlemi	Yansıma önleyici
Sertlik	3H[1]
Gölgeli	25%
VESA montaj	100 x 100 mm
Ayarlanabilirlik	Eğim: -5 - +23°
Kamera	Entegre kamera yok

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler	1 HDMI 1.4 1 VGA
HDCP	Evet, HDMI
Güç kaynağı	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Dahili)

HP Series 3 Pro 23,8 inç FHD Monitör - 324pv

Özellikler

Görünüm

Ürün rengi	Siyah
Sehpa rengi	Siyah
Sökülebilir stant	Yes
Fiziksel güvenlik	Standart kilit yuvası[5]
Temel alan ayak izi	17.4 x 17 cm
Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)	53,89 x 5,14 x 32,36 cm
Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)	53,89 x 18,05 x 39,79 cm
Ağırlık	3,56 kg
Ağırlık Notu	ayaklı
Ambalaj Boyutları (G x D x Y)	59,5 x 12,4 x 39,1 cm
Ambalajlı ağırlık	5,54 kg

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimlilik sınıfı	D 
Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi	14 W
Bekleme modunda güç gereksinimi	0,5 W
Enerji verimliliği	ENERGY STAR® onaylı
TCO sertifikalı	TCO Certified, 10. nesil; TCO Certified, Edge[14]
EPEAT registered	CLIMATE+ ile EPEAT tescillidir[13]
Sürdürülebilir etki özellikleri	Düşük halojen; Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %85 ITE türevi kapalı döngü plastik; %10 geri dönüştürülmüş metal[7,8,9,10]
Sertifikalar	Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Kaliforniya Enerji Komisyonu (CEC); WW application; ICE; TÜV Titremesiz Ekran sertifikalı; BAE güvenlik; BAE RoHS; Works with Chromebook sertifikalı; Güney Afrika güvenlik; Ukrayna güvenlik
Microsoft WHQL sertifikası	Windows 11; Windows 10[12]
Çevresel	Çalışma ısısı aralığı: 5°C - 35°C Çalışma nemi: %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) Çalışmama nemi: %5 – 95

Ek bilgiler

Üretici Garantisi	HP üç yıllık sınırlı garanti
Kutunun içeriği	Monitör; HDMI kablosu; Garanti kartı; Hızlı Kurulum Posteri; AC güç kablosu[4]
Üretildiği ülke/bölge	Çin ve Tayland'da üretilmiştir

HP Series 3 Pro 23,8 inç FHD Monitör - 324pv

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

[1] Tüm performans teknik özellikleri, HP'nin parça üreticileri tarafından sağlanan genel teknik özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir. 100 Hz yenileme hızı yalnızca HDMI ile desteklenebilir. VGA ile 60 Hz yenileme hızı.
[2] IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. EPEAT® statüsü ülkeden ülkeye değişir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
[3] Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir. %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilmiş fiber yastıklar. Tüm plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten imal edilir. Plastik poşetler ve plastik köpük kaplamalar dahil değildir.
[4] FHD görüntü için FHD içerik gereklidir.
[5] HDMI 1.4 ve AC güç kablosu dahildir. Diğer tüm kablolar ayrı satılır.
[6] Ana Bilgisayar için Windows 10 veya üstü gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
[7] Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 EPEAT® standardında belirlenen tanıma dayanır. Kullanılan plastiğin %85'i, Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş Plastiktir (PCR).
[8] Geri dönüşüm tesisleri tüm konumlarda mevcut değildir.
[9] Tüm P G5 serisi, Series 3 Pro ve aşağıdaki mini bilgisayarlar ile uyumludur: Elite Mini 800 G9 UMA sku, Elite Mini 600 G9, Pro Mini 400 G9, Pro Mini 260 G9, EliteDesk 800 G8 UMA sku, EliteDesk 805 G8 UMA sku, EliteDesk 800 G6 UMA sku, EliteDesk 805 G6 UMA sku, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6, 260 G4 Desktop Mini.
[10] Chromebook uyumluluk standartları için Google testlerinden geçmiştir.
[11] Bu ürün en son ChromeOS sürümünü çalıştırabilen cihazlarla çalışır ve Google uyumluluk standartlarını karşıladığı onaylanmıştır. Google bu cihazın nasıl çalıştığından veya güvenlik gereksinimleri ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Chromebook ve Works With Chromebook rozeti, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Teknik Özellikler Altbilgileri

[1] Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
[2] Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için HDMI 1.4 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının, bir HDMI kullanılarak 100 Hz'de 8 bit renk ile 1920 x 1080 çözünürlüğü; bir VGA kullanılarak 60 Hz'de 8 bit renk ile 1920 x 1080 çözünürlüğü desteklemesi gerekir.
[3] A-FRC teknolojisi aracılığıyla elde edilen renk sayısı.
[4] Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.
[5] Kilit ayrı sayılır.
[6] Ana bilgisayar için Windows 10 ve üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
[7] Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 EPEAT® standardında belirlenen tanıma dayanır.
[8] Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklar %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilir.
[9] Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
[10] Harici güç kaynakları, WWAN modülleri, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri hariçtir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
[11] İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı, CMSL komutlarını çalıştırmak için bağlı bilgisayara indirilmelidir. Eski ekranlarda bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için hp.com adresini ziyaret edin.
[12] Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltilmesi ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows otomatik olarak güncellenir ve etkinleştirilir. Yüksek hızlı internet ve Microsoft hesabı gereklidir. Güncellemeler için İSS ücretleri uygulanabilir ve zaman içerisinde ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. http://www.windows.com.
[14] TCO Certified, BT ürünleri için ISO 14024 Tip 1 sürdürülebilirlik etiketidir. Tüm kriterler ile uyumluluk bağımsız olarak doğrulanmıştır.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler, bildirim yapılmadan değiştirilmeye tabidir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. EPEAT®, Green Electronics Council kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. ENERGY STAR®, ABD hükümetine ait tescilli bir markadır. © 2024 Google LLC Tüm hakları saklıdır. Chrome, Google LLC'nin ticari markasıdır.

Mayıs 2026

tr-tr