Epson **TM-U220IIB (101B0): USB, PS, NE sensor, ECW**

DATASHEET / BROCHURE



Udviklet til at være en hårdtarbejdende Impact kvitteringsprinter, der er nem at bruge og alsidig.

TM-U220II Impact kvitteringsprinter, der er nem at bruge, kompakt og alsidig, er perfekt til en lang række anvendelser. Den øgede bufferstørrelse gør det muligt at modtage flere ordrer på samme tid, mens udskrivningshastigheden giver en højeffektiv kapacitet.

Brugervenlig
TM-U220II er en robust, højtydende Impact kvitteringsprinter, som er utrolig nem at bruge. TM-U220II er meget pålidelig og udskriver på almindeligt papir i tre bredder med drop-in-papir, valgbar automatisk beskæring og klapdæksler for nem adgang og vedligeholdelse.

Øget hukommelse
En øget buffer gør det muligt at modtage flere ordrer på samme tid, hvilket gør den ideel til de travle miljøer, hvor ordresucces er afgørende. Den understøtter flere ordrer, der modtages fra flere enheder, hvilket betyder, at flere billetter kan behandles på kortere tid, så driften kan fortsætte.

Høj udskrivningshastighed
TM-U220II giver et højeffektivt gennemløb. Forhandlere kan aflevere kvitteringer hurtigere til kunderne. Restaurantkøkkener kan modtage ordrer hurtigt.

Overlegen alsidighed
TM-U220II passer til en lang række behov og anvendelser. Hver model i serien er kraftig, men alligevel kompakt nok til at passe ind i trange rum. Derudover frigør vægmonteringsmuligheden værdifuld diskplads i køkkener og andre snævre steder.

Fremragende kompatibilitet
TM-U220II-printerne er designet til at være kompatible med systemer, der er bygget op omkring tidligere modeller. Disse systemer kan opgraderes ved blot at tilføje en TM-U220II. Da de udvendige dimensioner er næsten identiske, er der desuden ingen grund til at ændre installationsmiljøet.

Karakteristisk lyd
TM-U220II's karakteristiske udskrivningslyd får den til at skille sig ud blandt lydbilledet i et støjende køkkenmiljø. Dette sætter fokus på indgående ordrer og reducerer kundernes ventetider.

NØGLEFUNKTIONER

- **Brugervenlig**
  Nem at opsætte og bruge med problemfri udskiftning af bånd
- **Øget bufferhukommelse**
  En øget buffer gør det muligt at modtage flere ordrer samtidigt
- **Høj hastighed**
  Højeffektivitetsoverførsel, hurtigere udskrivning af kvitteringer og ordrer
- **Alsidig**
  Kraftfuld, men kompakt, hvilket gør den velegnet til en lang række anvendelser
- **Kompatibel**
  Designet til at være kompatibel med systemer bygget op omkring tidligere modeller
- **Karakteristisk lyd**
  Karakteristisk lyd til støjende områder, hvor udskrifter er tidsfølsomme

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PRINT TYPE	
Udskriftsmetode	Serial impact dot matrix
Udskrifts-metode Receipt	Serial impact dot matrix
Teknologi	Nåleprintere
UDSKRIFT	
Printersprog	ePOS
Udskriftstegnsæt	Traditionelt kinesisk, Forenklet kinesisk, Japansk, Koreansk
Tegnsæt	95 alfanumeriske, 48 International, 128 x 12 Grafik, Traditionel / forenklet kinesisk, Koreansk, Thailandsk, Japansk
PAPER	
Papirtyper	Rulle
Papirformat papirrulle	76,00 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm, 69,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm
INTERFACER	
Tilslutninger	Skuffeudskubning, USB 2.0-B
GENERELT	
Mål	160 x 248 x 139 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	2,5 kg
Automatisk skærefunktion	Ja Medfølger
Farve	Epson Cool White
Støjniveau	Operation (Roll):64 dB (A)
Energiforbrug	Printing: Appx.31 Watt, på standby: Appx.2 Watt
Strømforsyning	AC adapter, C1
Luftfugtighed	Drift 10% - 90%, Opbevaring 10% - 90%
FONTS & STYLES	
Udskriftshastighed	4,70 lps (40 kolonner, 16,00 cpi)
Udskrifts-skrifttype Receipt	ANK, Traditionelt kinesisk, Forenklet kinesisk
DATABUFFER	
Databuffer	20 kB eller 40 Bytes
POWER	
Netaggregat	Strømadapter, C
Driftsspænding	24 V
ANDRE	
Garanti	12 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C31CL27101B0
Stregkode	8715946737461
Oprindelsesland	Kina
Pallestørrelse	8 Styk

Epson **TM-U220IIB (101B0): USB, PS, NE sensor, ECW**

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Betjeningsvejledning
- Farvebånd
- Rullepapir
- Strømadapter, C

FORBRUGSMATERIALE

- Epson ERC38B Kassette med stofbånd til TM-U200/U210/U220/U230/U300/U375, sort (C43S015374)
- Epson ERC38BR Kassette med stofbånd til TM-300/U300/U210D/U220/U230, sort/rød (C43S015376)

OPTIONAL ACCESSORIES

- AC Cable, EURO cable
  2119140
- Epson PS-180
  C32C825341
- Epson PS-190: Universal Power Supply w/o AC Cable
  C32C825381
- Epson UB-E04 (023):10/100BASE T ETHERNET I/F BOARD
  C32C881023
- Epson UB-P02II
  C32C823891
- Epson UB-R05 (511): IEEE802.11a/b/g/n/ac WIRELESS LAN I/F BOARD
  C32C881511
- Epson UB-S01
  C32C823361
- Epson UB-S09
  C32C823861
- Epson UB-U05
  C32C823991

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.