Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme

	Parametre	Parameter eller værdi og præcisering	Enhed
1.	Leverandørens navn eller varemærke	AOC	
	Leverandørens adresse	Product Department, Prins Berhardplein 200 1097, JB Amsterdam, NL	
2.	Modellens identifikationskode	C27G4ZXU	
3.	Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)	E	
4.	Effektforbrug i tændt tilstand i SDR	21,0	W
5.	Energieffektivitetsklasse i højt dynamikområde (HDR)	G	
6.	Effektforbrug i tændt tilstand i HDR, hvis gennemført	31,0	W
7.	Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant	0,3	W
8.	Effektforbrug i standbytilstand, hvis relevant	0,5	W
9.	Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant	ikke relevant	W
10.	Elektronisk skærmkategori	Monitor	
11.	Størrelsesforhold	16 : 9	
12.	Skærmopløsning	1 920 x 1 080	pixels
13.	Skærmdiagonal	68,6	cm
14.	Skærmdiagonal	27	tommer
15.	Synligt skærmareal	20,1	dm^2
16.	Anvendt panelteknologi	LED LCD	
17.	Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)	Nej	
18.	Stemmegenkendelsessensor	Nej	
19.	Tilstedeværelsessensor	Nej	
20.	Opdateringsfrekvens (standard)	60	Hz
21.	Garanteret minimumsadgang til softwareopdateringer (fra datoen for, hvornår produktet blev taget ud af omsætning)	8	År
22.	Garanteret minimumsadgang til reservedele (fra datoen for, hvornår produktet blev taget ud af omsætning)	7	År
23.	Garanteret minimumsadgang til produktsupport	8	År
	Mindstevarigheden af den almindelige garanti, som leverandøren tilbyder	3	År
24.	Strømforsyningstype	Intern	
25.	Ekstern strømforsyning (ikke standard og leveret med produktet)		
	i -		

	ii	Indgangsspænding	-	V
	iii	Udgangsspænding	-	V
26.	Standardiseret ekstern strømforsyning (standard, hvis ikke leveret med produktet)			
	i	-		
	ii	Påkrævet udgangsspænding	-	V
	iii	Påkrævet strømstyrke (minimum)	-	A
	iv	Påkrævet frekvens	-	Hz

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 15/07/2024

EPREL-registreringsnummer: 2040642

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2040642

Leverandør: AOC International (Europe) B.V. (Fabrikant)

Websted: https://eu.aoc.com

Kundeservice:

Navn: Product Department

Websted:

E-mail: kevin.yang@tpv-tech.com

Telefon: +31 (0)20 504 6962

Adresse:
Prins Berhardplein 200 1097
JB Amsterdam
Nederlandene