

H-HOB 300 INDUCCION

HID633C

- ✓ Gestor de Potencia
- ✓ Una zona de cocción para cada recipiente
- ✓ Booster

Características principales

Nombre del producto	HID633C
Código de producto	33803452
Código EAN	8059019091266
Tipo de estufa	Inducción
Número total de zonas que se pueden utilizar al mismo tiempo	3

Características técnicas

Conectividad	Ninguno
App IoT	Ninguna
Tensión (V)	220-240
Temporizador	Sí

Programas y funciones

Tipo del 1er elemento calefactor	Inducción
Tipo del 2do elemento calefactor	Inducción
Tipo del 3er elemento calefactor	Inducción

Estética

Color principal	Negro
Material de la superficie básica	Vitrocerámica
Tipo de dispositivo de control	Controles táctiles
Tipo de rejillas	Sin
Tipo de tapa	Sin

Rendimiento

Potencia del 1er elemento calefactor (W)	1500/2000
Potencia del 2do elemento calefactor (W)	1500/2000
Potencia del 3er elemento calefactor (W)	3000/3600

Dimensiones

Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm)	560x490x56
Dimensiones del producto (mm)	590x520x60
Altura del producto	60
Ancho del producto (mm)	590
Profundidad del producto (mm)	520
Altura del producto embalado (mm)	115
Ancho del producto embalado (mm)	690
Profundidad del producto embalado (mm)	645
Peso bruto (kg)	11,5
Peso neto (kg)	9,8