ExpertBook B3

Réf : 90NX0741-M002X0



Configuré pour faire progresser votre entreprise







Caractéristiques Principales

FORMAT	Portable
ÉCRAN	16.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View
PROCESSEUR	Intel Core i7-1355U 1,8GHz / Boost 5,1GHz
MÉMOIRE VIVE INSTALLÉE	DDR5 32GB (16GB DDR5 SO-DIMM *2)
STOCKAGE INSTALLÉ	1TB 2280 PCIE G4 SSD
CARTE GRAPHIQUE	NVIDIA® GeForce® RTX 2050 (4GB GDDR6)
LECTEUR OPTIQUE	Aucun
SYSTÈME D'EXPLOITATION	WIN11 PRO

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN		16.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View
PROCESSEUR	Fréquence	1,8GHz / Boost 5,1GHz (10 Cores / 12 Threads / 12M Cache)
	Architecture	Intel Raptor Lake
COULEUR		LCD Cover: Star Black, Aluminum
EXTENSION(S) ACCESSIBLE(S)		2x DDR5 SO-DIMM slots;1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
WEBCAM(S)		1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello with privacy shutter
CONNEXION(S) SANS FIL		Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Bluetooth 5,3
CONNECTIQUE		1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support power delivery ; 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A ; 1x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, supports display / power delivery ; 1x HDMI 2.1 TMDS ; 1x 3.5mm Combo Audio Jack ; 1x RJ45 Gigabit Ethernet ; Smart card reader
CLAVIER		Clavier rétro-éclairé - Non-touch screen
SÉCURITÉ		FingerPrint - BIOS Booting User Password Protection - BIOS setup user password - HDD User Password Protection and Security - Support
ALIMENTATION		Batterie 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | TYPE-C, 90W AC Adapter, Output: 20V DC, 4.5A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal
ACCESSOIRES INCLUS		0
GARANTIE		24 mois en enlèvement et retour sur site (Pick Up & Return PUR)
INFOS & LOGISTIQUE	Poids & Dimensions	1.98 kg (4.37 lbs) / 35.80 x 25.43 x 2.43 ~ 2.43 cm (14.09" x 10.01" x 0.96" ~ 0.96")
	Code EAN & Modèle	4711387500064 | B3604CVF-Q90078X
	Indice de réparabilité	8.3

Options & Accessoires

EXTENSION(S) DE GARANTIE & ACCESSOIRES OPTIONNELS	ASUSCARE-NB-PUR3	Enlèvement J+1 et retour sur site - PUR 3 ans
	ASUSCARE-NB-OSS3	Intervention sur site J+1 - LOSS/NBD 3 ans
	DC300 3 DISPLAY USB-C DOCK/EU	

ASUS se réserve le droit d'apporter toutes modifications à son offre à tout moment et sans préavis. ASUS ne peut être tenu responsable de toutes erreurs typographiques. ASUS ne peut être tenu responsable de tout dommages résultant d'une modification de la configuration d'origine.