Campana de diseño vertical Serie 7000 SilenceTech de 90 cm

GV77D91SB



Máximo rendimiento, mínimo ruido*
La campana SilenceTech 7000 libera tu cocina de los olores indeseados mientras mantiene el ruido de la campana al mínimo. Con su avanzada tecnología, esta campana extractora te ayuda a crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Campana extractora vertical de la Serie 7000 SilenceTech de 90 cm «Face Thea», nivel de ruido 55 dB(A), 3 velocidades + 2 de potencia intensiva (760 m3/h), SilenceTech, función Brisa, control táctil en el cristal (con colores blanco y rojo), tira LED, sistema Hob2Hood de conexión automática con una placa compatible,

Ventajas y características



SilenceTech. El máximo rendimiento y el mínimo ruido*
SilenceTech crea un ambiente de cocina tranquilo donde puedes disfrutar de aire fresco mientras cocinas. Esta tecnología innovadora limpia de forma eficaz el aire de la cocina de malos olores no deseados, mientras mantiene los niveles de ruido al mínimo.



Aire natural, fácil y silenciosamente con la función Breeze
La función Breeze refresca el aire de la cocina mientras la usas a la vez que extrae los olores más persistentes. Come, relájate y atiende a tus invitados en un agradable ambiente de cocina, fácil y silenciosamente.



Hob2Hood®. El compañero perfecto para cocinar.
La función Hob²Hood® activa inalámbricamente las luces de la campana cuando enciendes la placa de cocción. Cuando empiezas a cocinar, la velocidad del ventilador se regula en función de los ajustes de calor de la placa. Cocina deliciosos platos sin preocuparte de olores y



ExtractionTech Pro: alta potencia, frescura excepcional
Experimente una calidad de aire superior en la cocina con la campana extractora ExtractionTech Pro. Equipada con nuestro motor más potente y una opción de velocidad intensiva, extrae de manera eficiente los vapores de la cocina y garantiza un ambiente de cocción excepcionalmente



Disfruta de los detalles con Pure Illumination
El sistema Pure Illumination de bajo consumo energético proporciona una visibilidad total mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que facilita ver cada detalle de la preparación de tus alimentos.

- Tipo de campana: Decorativa de 90 cm
- Función Brisa: extracción silenciosa tras la cocción
- Filtro(s) de carbón: Opcional MCFB91; larga duración: Opcional MCFB92; PRO opcional: MCFB93
- SilenceTech: emisiones sonoras reducidas
- Asipración Eficiente Perimetral
- 2 LEDs cuadrados de 6 W
- Niveles de Potencia: 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
- Extracción (Máx/Mín): 445 m3/h / 260 m3/h
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Conexión Hob2Hood con placas compatibles

Campana de diseño vertical Serie 7000 SilenceTech de 90 cm

GV77D91SB

Especificaciones de producto

Color	Negro
Nº de velocidades	3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
Panel de control	Táctil sobre superficie cerámica de cristal
Iluminación	LEDs cuadrados
Clase	A+
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	260 / 445 / 760
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	43 / 55 / 67
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	B
Dist. instalación placa eléctrica	50
Dist. instalación placa gas	65
Consumo energético anual (kWh/año)	40.7
Tamaño (cm)	90
Recirculación	Sí
Evac. de aire al exterior	Sí
Temperatura de la luz	3000
Nº de lámparas	2
Hob2Hood	Sí
Clase de eficiencia fluodinámica	A
Clase de eficiencia lumínica	A

Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	250
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	440
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	725
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	51
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	71
PNC	942 051 512
EAN	7333394059082
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	18
Peso bruto	24.7
Alto x Ancho x Profundo (mm)	1260x898x410
Tipo instalación	Decorativa
Filtros de grasa incluidos	2
Tipo de filtro	Malla de aluminio negro
Longitud del cable (m)	1.1
Salida de aire (mm)	150
Fusible requerido (A)	No
Filtro de carbón	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	MCFB91

