5 m Premium-certifierad höghastighets HDMI-kabel, 4K 60 Hz/1440p 144 Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18 Gbps, UHD HDMI 2.0-kabel för TV/Monitor/Display, TPE-mantel

Produkt ID: HDMI2-CABLE-4K60-5M

Anslut till en 4K UHD-TV eller bildskärm med hjälp av denna Premium Certified HDMI 2.0-kabel. Kontaktmarkeringarna möjliggör snabb visuell identifiering och skiljer den här kabeln från andra HDMI-kablar som ser likadana ut eller saknar märkning. Hitta alltid rätt kabel för att stödja full HDMI 2.0-funktionalitet med Ethernet.

Premium HDMI-kabeln är certifierad för garanterad HDMI 2.0-prestanda, bakåtkompatibilitet och sömlös drift mellan HDMI-aktiverade enheter. Certifierade kablar ger konsekvent och tillförlitlig prestanda i flera olika upplösningar och uppdateringsfrekvenser.

Den här HDMI-kabeln med hög hastighet har ett flexibelt TPE-yttermantel som har testats för att klara 2 000 böjningscykler vid -/+60 grader och kan enkelt dras runt hörn och skrivbordskanter. Robusta dragavlastningar möjliggör bekväm kabelplacering. De hållbara guldpläterade kontakterna är klassade för att klara mer än 10 000 inkopplingar.

Denna certifierade HDMI-kabel har stöd för alla HDMI 2.0-funktioner:

• Upplösningar upp till 4K 60 Hz, med hjälp av en kompatibel HDMI-källa och -skärm

• Stödjer höga uppdateringsfrekvenser, inklusive 1440p 144 Hz och 1080p 240 Hz

• Stöder bildförhållandet 21:9 för filmiska tittarupplevelser

• High Dynamic Range (HDR10) för högre kontrastförhållande och levande bildkvalitet

• High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) för en säker anslutning mellan källa och bildskärm

• Audio Return Channel (ARC) för att skicka ljud från tv:n tillbaka till en AV-mottagare eller soundbar

• Upp till 32 okomprimerade digitala ljudkanaler

• HDMI Ethernet Channel (HEC) för nätverksanslutning via HDMI

• Bakåtkompatibel med tidigare HDMI-versioner

Denna HDMI 2.0-kabel är tillverkad med flätad Al-Mylar-skärmning för att minimera EMI för tydlig och konsekvent ljud-/videoutmatning och långvarig samt tillförlitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

RoHS Compliant

Användning

Funktioner

• HÖG PRESTANDA: Premium Certified HDMI 2.0-kabel är utformad för UHD-aktiverade HDMI-enheter. Välj rätt HDMI-kabel snabbt med prestandamärkningar på kontakterna för snabb och enkel identifiering. Upp till 18 Gbps för sömlös 4K 60 Hz-video

• CERTIFIERAD: HDMI-premiumkabeln är certifierad för garanterad HDMI 2.0-prestanda och -kompatibilitet, vilket garanterar tillförlitlig signalkonsistens och smidig videouppspelning på alla HDMI-skärmar. Bakåtkompatibel med tidigare HDMI-versioner

• KVALITETSKONSTRUKTION: Guldpläterade kontakter som klarar mer än 10 000 inkopplingar. Slitstark TPE-mantel och dragavlastningar är halogenfria och RoHS-kompatibla. Testade för att klara 2 000 böjningscykler vid -/+60 grader. Flätad skärm för förbättrat EMI-skydd

• ANVÄNDNING: Perfekt för 4K UHD-skärmar. Upp till 144 Hz uppdateringsfrekvens vid 1440p-upplösning. Lämplig för högpresterande GPU:er och arbetsstationer. Anslut en HDMI-skärm till en 4K-dockningsstation

• SPECIFIKATIONER: Svart. 5 meter. Premiumcertifierad HDMI med Ethernet. HDMI 2.0 stöder HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC. 4K 60 Hz/1440p 144 Hz/1080p 240 Hz. 18 Gbps. 32-kanals ljud. Bakåtkompatibel. 26 AWG. 8,5 mm YD

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime

	Active or Passive Adapter	Passiv
	Kontaktplätering	Guld
	Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	18 Gbps
	Maximal digital upplösning	4K 60Hz 1440p 144 Hz 1080p 240 Hz
	Audio-specifikationer	HDMI - 32 Channel Audio
	Medeltid mellan fel (MTBF)	Kontaktdon som klarar mer än 10 000 inkopplingar
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - HDMI
	Connector B	1 - HDMI
Miljö		
	Drifttemperatur	0&degC to 40&degC (32&degF to 104&degF)
	Förvaringstemperatur	-20&degC to 70&degC (-4&degF to 158&degF)
	Luftfuktighet	10 % till 90 %
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	26 AWG
	Kabinettyp	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
	Kabellängd	16.4 ft [5 m]
	Yttre kabeldiameter	0.3 in [8.5 mm]

	Produktlängd	16.5 ft [5.0 m]
	Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
	Produktvikt	12.6 oz [358.0 g]
Förpackning		
	Package Length	7.9 in [20.0 cm]
	Package Width	8.7 in [22.0 cm]
	Package Height	0.8 in [2.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	12.8 oz [363.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 5 m hdmi-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.