Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las pantallas electrónicas

	Parámetro	Parámetro o valor y precisión			Unidad
1.	Nombre o marca comercial del proveedor	iggual			
	Dirección del proveedor	Infortisa S.L, Calle del Pozo 1,46115 Alfara del Patriarca,Valencia,Valencia,Spain			
2.	Identificador del modelo	IGG319406-ML27S			
3.	Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR)	E			
4.	Demanda de potencia en modo encendido en SDR	23,4			W
5.	Clase de eficiencia energética para el alto rango dinámico (HDR)	no aplicable			
6.	Demanda de potencia en modo encendido en HDR, si se aplica	no aplicable			W
7.	Demanda de potencia en modo desactivado, si procede	0,2			W
8.	Demanda de potencia en modo preparado, si procede	0,4			W
9.	Demanda de potencia en modo preparado en red, si procede	0,0			W
10.	Categoría de pantalla electrónica	Monitor			
11.	Ratio de tamaño	16	:	9	
12.	Resolución de pantalla	1 920	x	1 080	pixels
13.	Diagonal de la pantalla	68,6			cm
14.	Diagonal de la pantalla	27			pulgadas
15.	Superficie visible de la pantalla	22,7			dm^2
16.	Tecnología usada en el panel	LED LCD			
17.	Control automático de brillo (ABC) disponible	No			
18.	Sensor de reconocimiento vocal disponible	No			
19.	Sensor de presencia disponible	No			
20.	Frecuencia de refresco de la imagen (por defecto)	100			Hz
21.	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)	2			Años
22.	Disponibilidad mínima garantizada de piezas de recambio (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)	2			Años
23.	Disponibilidad mínima garantizada de asistencia para el producto	2			Años
	Duración mínima de la garantía general ofrecida por el proveedor	2			Años

24.	Tipo de fuente de alimentación		Externa	
25.	Fuente de alimentación externa (no normalizada e incluida en la caja del producto)			
	i	Outside		
	ii	Tensión de entrada	240	V
	iii	Tensión de salida	12,0	V
26.	Fuente de alimentación externa normalizada (o una adecuada, si no está incluida en la caja del producto)			
	i	-		
	ii	Tensión de salida requerida	-	V
	iii	Intensidad de corriente requerida (mínima)	-	A
	iv	Frecuencia de corriente requerida	-	Hz

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 09/04/2025

Número de registro EPREL: 2325793

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2325793

Proveedor: CRANE YAXU LIMITED (Fabricante)

Sitio web:

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Infortisa S.L

Sitio web:

Correo electrónico: info@iggual.com

Teléfono: +34961309006

Dirección:
Calle del Pozo 1,46115 Alfara del Patriarca,Valencia,Valencia,Spain