Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Cable de Alimentación C14 a C15 - Servicio Pesado, 15A, 250V, 14 AWG, 91.4 cm [3 pies], Negro

NÚMERO DE MODELO: **P018-003**

Destacado

- Cable de alimentación de uso pesado de 91 cm [3 pies], C14 a C15
- 100V ~ 250V, 15A, 14 AWG, SJT
- Listado por UL

El Paquete Incluye

- Cable de Alimentación de C14 a C15 de 0.91 m [3 pies]

Conecte hardware de red con conexiones de alimentación C15 tales como servidores a PDUs y Sistemas UPS con entradas tipo C14.

General

Los cables de alimentación C14 a C15 de Tripp Lite permiten la conexión de equipo de red de alto voltaje que utilizan conectores tipo C15 a PDU's con entradas tipo C14. El cable de uso pesado 14AWG permite voltajes hasta 250V. Los extremos moldeados garantizan el uso de por vida.

Características

- El Cable de alimentación para uso pesado soporta hasta 250V
- Cable flexible calibre 14 AWG para un fácil tendido
- Use con Cisco, HP y otro hardware que use conexiones de alimentación tipo C15
- Incluido en UL

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332168436
Compatibilidad del Dispositivo	Network Switch; UPS; PDU
País / Región	Norte América
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Compatibilidad de voltaje (VCA)	100-250
FÍSICAS	
Color de Clavija	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	9.3mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	14
Wire Gauge (OD - mm²)	2.08
Longitud del Cable (pies)	3
Longitud del Cable (m)	0.91
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	0.51 x 12.19 x 14.22
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	0.20 x 4.80 x 5.60
Peso de Envío (kg)	0.18
Peso de Envío (lb)	0.40
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 ºC a 60 ºC [-4 ºF a 140 ºF]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 ºC a 60 ºC [-4 ºF a 140 ºF]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 65% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 65% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14
Lado B - Conector 1	IEC-320-C15
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
High Voltage	Sí
Locking Plug	No
Clavija en Ángulo	No

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	UL/Cul
Aprobaciones	UL/CSA
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.