Datablad

HP ScanJet Pro 4200 s1

(8Q4W2A)

Kompakt. Alsidig. Professionel ydeevne.

Vær på forkant med virksomhedens krav med HP ScanJet Pro 4200 s1. Kom hurtigt gennem papirarbejdet med automatisering af arbejdsgange, og scan en lang række dokumenter lige fra pas til fakturaer med enestående klarhed – alt sammen i et kompakt design.





Scan nemt alle dokumenttyper

- Få en brugervenlig løsning med direkte indføring foran til scanning af pas og ID-kort uden brug af et bæreark.
- Pas godt på skrøbelige dokumenter med tilstanden Lav hastighed, som beskytter tyndt papir under scanning.

Spar tid, og optimer produktiviteten med hurtige scanningshastigheder

- Indlæs dine dokumenter til scanning, og fortsæt dagen med den hurtige 50-siders automatiske dokumentfremfører.
- Hurtig scanning med hastigheder på op til 40 sider og 80 billeder pr. minut[1] – anbefalet til 4.500 sider pr. dag.
- Med tosidet scanning, som registrerer alle dine data i ét enkelt gennemløb, kan du både spare tid og reducere produktionen af affald.
- Scan mange forskellige dokumentertyper – selv stakke med blandede mediestørrelser og -typer – med HP EveryPage.

Strømlin opgaver med automatiserede arbejdsgange

- MRZ OCR til pas udtrækker direkte nøgledata som navn, pasnummer, nationalitet og udstedelsesdato.
- Spar tid, og gør scanningsopgaverne enklere med HP Scan-software.
- Scan dokumenter direkte ind i forskellige løsninger med medfølgende TWAIN-, ISIS®- og WIA-drivere med alle funktioner.
- Spar tid med en enhed, der genkender et pas eller ID-kort i frontindgangen og scanner det automatisk.

Beskyt dine scanninger mod malware

- Få avanceret sikkerhed med HP Secure Boot, som automatisk kontrollerer og reparerer BIOS under opstart.
- Validering af firmwarekodesignering holder upålidelige firmwareopdateringer ude af syne med kontrol udført i henhold til hvidlister.

Fodnoter

[1] Scanningshastighed målt ved 300 dpi (sort-hvid, gråtone og farve). Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsning, netværksforhold, computerens ydeevne og programsoftware.

Tilbehør og serviceydelser

Service og support	**UF8E8E** 3 års udvidet HP-ombytningsservice til ScanJet Pro 4200 (Baltikum, Sydafrika, Mellemøsten) **UF8E9PE** 1 års udvidet HP-ombytningsservice efter garantiudløb til ScanJet Pro 4200 (Baltikum, Sydafrika, Mellemøsten) **UF8F0E** 3 års udvidet HP-ombytningsservice næste hverdag til ScanJet Pro 4200 (alle EMEA-lande, undtagen Baltikum, Sydafrika, Mellemøsten, Tyrkiet) **UF8F3PE** HP 1 års service med udvidet ombytning næste hverdag efter garantiudløb til ScanJet Pro 4200 (alle EMEA-lande, undtagen Baltikum, Sydafrika, Mellemøsten, Tyrkiet) **UF8F4E** 3 års HP-ombytningsservice næste hverdag på stedet til ScanJet Pro 4200 (Belgien, Schweiz, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Spanien, Portugal, Polen og Grækenland) **UF8F7PE** 1 års HP-ombytningsservice efter garantiudløb næste hverdag på stedet til ScanJet Pro 4200 (Belgien, Schweiz, Danmark, Finland, Holland, Norge, Sverige, Spanien, Portugal, Polen, Grækenland) **UF8F8E** 3 års HP-service med returnering til depot til ScanJet Pro 4200 (kun Tyrkiet) **UF8F9PE** 1 års Hp-service med returnering til depot efter garantiudløb til ScanJet Pro 4200 (kun Tyrkiet)

Tekniske specifikationer

Kontrolpanel	1 lys (fejl); 3 knapper (Tænd/sluk, Scan, Annuller)
Scannerspecifikationer	**Scannertype** ADF; Arkfremføring; **Scanningsteknologi**: ADF; Contact Image Sensor (CIS); **Scanningsinputtilstand**: Én standardscanningstilstand på frontpanelet til HP Scan i Win OS, HP Easy Scan/ICA i Mac OS og tredjepartsprogrammer via TWAIN.; **Twain-version**: Version 2.4; **Farvescanning**: Ja; **Udskriftsopløsning dpi-indstillinger**: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi; **Billedskallering eller forstørrelsesområde**: Der udføres ikke vilkårlig skalering
Scanningsformat	**ADF:** Maksimum 216 x 5842 mm (ADF); 216 x 5.842 mm (frontindgang); Minimum 52 x 74 mm (ADF); 51 x 51 mm (frontindgang)
Scanningshastighed[1]	Op til 40 sider/min. og 80 billeder/min. (sort-hvid, farve, 300 dpi); Op til 20 s/min./40 b/min. (tilstand med lav hastighed)
Scanningsopløsning	**Optisk** Op til 600 dpi; **Hardware**: Op til 600 x 600 dpi
Scanningsfilformat	BMP; CSV; Excel (XLS); Excel (XLSX); JPEG; PDF; PDF/A; PNG; RTF; Søgbar PDF; TIFF; TXT; Word (DOC); Word (DOCX)
Avancerede scannerfunktioner	Scan til USB 3.0; OCR; Intelligent scanning, der genkender forskellen på tekst, linjer og billeder i forbindelse med dokumentlagring i flere lag; automatisk scanningskalibrering; automatisk dokument; fjernelse af blank side; registrering af stregkode; batchseparering; dokumentfletning; HP Precision Feed-teknologi; destinationsscanning
Gråtoneniveauer/bitdybde	256/24-bit (ekstern), 48-bit (intern)
Normeret forbrug	Anbefalet dagligt normeret forbrug: 4.500 sider
Kapacitet i automatisk dokumentføder[2]	Standard, 50 ark
Tilslutning	**Standard** 1 SuperSpeed USB 3.0
Hukommelse	**Standard** 512 MB
Mediehåndtering	
Medietyper	Papir (banner, brochure, inkjet, almindeligt), fotopapir (uden kant, HP Premium, panorama, plus-fane), kuverter, etiketter, kort (lykønskning, kartotek), ID-kort, pas
Gramvægt (ADF)	28 til 120 g/m² (ADF); 28 til 430 g/m² (frontindgang)
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Server; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Mindste systemkrav	**Pc**: Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019; 2 GB ledig harddiskplads, internet påkrævet, webbrowser, USB
Medfølgende software	HP Scan Software, HP Scanner Tools Utility, HP Scan Assistant, HP WIA-scannerdriver, HP TWAIN-scannerdriver, ISIS-driver, ICA-driver, HP Easy Scan til Mac OS, HPUI Scan til Linux
Specifikationer for scanningsserver	
Sikkerhedsstyring	Tænd/sluk-knap
Mål og vægt	
Produktmål (B x D x H)	**Minimum**[3]: 305 x 107 x 128 mm; **Maksimum**: 305 x 287 x 272 mm (med alle bakker åbne og trukket ud)
Pakkens mål (B x D x H)	393 x 196 x 291 mm
Produktvægt	~2 kg
Pakkens vægt	Ca. 4,25 kg
Driftsmiljø	**Temperatur**: 17,5 til 25°C **Luftfugtighed**: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lager	**Temperatur**: -40 til 60°C
Strømforsyning	**Krav**: Indgangsspænding: 100 til 240 VAC, 50/60 Hz; **Forbrug**: 4,6 W (klar), 1,15 W (dvale), 0,065 W (slukket); **ENERGY STAR**: Ja
Fremstillet i	Fremstillet i Kina; Fremstillet i Taiwan
Certificeringer[4]	IEC 62368-1:2018 / EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 **Elektromagnetisk kompatibilitet**: EN 55032:2015 +A11:2020; EN 55035:2017 +A11:2020; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2013 +A2:2021; CISPR 32:2015 +AMD1:2019; CISPR 32:2019 ED2.1 ; EN 301 489-1 V2.2.3 ; EN 301 489-17 V3.2.4 ; FCC CFR 47 del 15; ICES-003, udgave 7 IT ECO-erklæring; EPEAT®-registreret; ENERGY STAR®-certificeret
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	FSC-certificeret emballage; 30 % PCR-plast
Pakkens indhold	**8Q4W2A** Strømadapter; USB-kabel; Brugervejledning; lovgivningspjece
Garanti	1 års begrænset hardwaregaranti, telefonisk support og websupport inkluderet. Garanti kan variere fra land til land ifølge lokal lovgivning.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

[1] Scanningshastigheder på op til 40 sider/min. målt ved 300 dpi (farve) fra den automatiske dokumentfremfører ved scanning til digital fil. Faktiske hastigheder kan variere afhængigt af opløsningen på scanningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og softwaren.
[2] ADF-kapacitet er defineret ud fra 80 g/m² papir.
[3] Målene varierer afhængigt af konfigurationen
[4] Dette produkt er EPEAT Silver-certificeret. Status varierer afhængigt af landet. Få flere oplysninger på https://www.epeat.net.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og servicer findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og servicer. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

dk-da Maj 2025