EcoTank ET-16655

DATASHEET / BROCHURE

Denne funktionsrige EcoTank gør det let at udføre A3+-opgaver, samtidig med at den tilbyder en lav sidepris.

Denne højtydende A3+ multifunktions EcoTank med fax er perfekt til virksomheder og har genopfyldelige blækbeholdere til at levere udskrivning til en ultralav pris. Den omfatter en frontpapirbakke til 500 ark, en arkføder på bagsiden til 50 ark og en ADF til 50 ark. Udskriv, som du vil, med mobil udskrivning, Ethernet og en LCD-berøringsskærm på 10,9 cm med funktionstaster.

Gør mere på kortere tid

Få tid til det hele med denne hurtige og effektive sort-hvid-printer, der kan udskrive den første side på helt ned til 5½ sekund*. Kombinationen af hurtig, dobbeltsidet udskrivning og en automatisk dokumentføder med høj hastighed gør, at du hurtigere kan klare de daglige opgaver.

Funktionsrig A3 EcoTank

ET-16655 er udviklet til kontoropgaver med A3+-udskrivning, A3-scanning, -kopiering og fax. Det er let at finde rundt i de mange funktioner med LCD-berøringsskærmen på 10,9 cm og de hårde taster.

Bliv ved med at spare

Spar penge hver eneste gang du udskriver med denne EcoTank, der byder på en utrolig lav sidepris. I modsætning til andre printere er EcoTank forsynet med store blækbeholdere, som kan fyldes billigt op med blækbeholdere.

Slip for afbrydelser

Ved at minimere antallet af genopfyldninger kan denne EcoTank printe tusindvis af sider, før der er behov for mere blæk, og de to A3-frontpapirbakker har en kapacitet på 500 ark. Slip for manuel arkindføring med den store arkføder på bagsiden til 50 ark og den automatiske A3-dokumentføder.

Udskriv næsten overalt

Via Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smartenheder, der anvender Epson Smart Panel-appen*. Indeholder også Ethernet.

Brugervenlig og pålidelig

Det er nemt at fylde de store frontblækbeholdere med de genlukkelige, intuitive og drypfri blækbeholdere. Det varmefri PrecisionCore-printhoved er kendt for sin høje hastighed, kvalitet, pålidelighed og effektivitet og holder hele printerens levetid.

NØGLEFUNKTIONER

- **Hurtig, tidsbesparende udskrivning**
  Få printhastigheder på op til 25 sider pr. minut* i både sort-hvid og farve
- **A3+-multifunktionsprinter med touch-skærm, ADF og fax**
  Udskrivning, kopiering, scanning og fax i høj kvalitet med store papirbakker til udskrivning ved lav intervention
- **Flere tilslutningsmuligheder gør det nemt at udskrive**
  Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet og gratis apps til mobil udskrivning*
- **Ét sæt udskiftelig blæk printer op til 7500 sider i sort-hvid og 6000 sider i farver***
  Tilføj blot papir!
- **Verdens førende mærke af printere med blækbeholder***
  100 mio. EcoTank printere solgt globalt*
- **Et enkelt, problemfrit blækbeholdersystem giver dig mulighed for at genopfylde fra flasker**
  Desuden beskytter låsen på EcoTank-flaskesystemet mod tilsmudsning

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™-printhoved
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl
Blækteknologi	Pigmentbaseret blæk
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Category	Home Office, Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax
UDSKRIFT	
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 25 Sider/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	32 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 32 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	21 A4 Pages/min Monokrom, 21 A4 Pages/min Colour
Tid til første side	Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder
Anbefalet udskriftskapacitet	3.300 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på http://www.epson.eu/testing.	
SCANNE	
Dobbeltsidet scanning	Ja
Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i sort)	26 ipm med ADF-scanning 5 sec. with flatbed scan
Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i sort)	11,5 ipm med ADF-scanning
Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i farver)	9 ipm med ADF-scanning 10 sec. with flatbed scan
Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i farver)	6 ipm med ADF-scanning
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
FAXE	
Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	200 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Fax til mappe, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeksempel, Polling-modtagelse
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Antal papirskuffer	3
Papirformater	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut)
Dobbeltsidet	Ja (A4/A3, almindeligt papir)
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Ud-papirskuffens kapacitet	125 Ark
Paper Tray Capacity	550 Ark Standard
Egnet papirvægt	64 - 300g/m²
	Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printeren. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m², hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4/A3, almindeligt papir), ADF 2-sidet fax (A4/A3, almindeligt papir), ADF 2-sidet scanning (A4/A3, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4/A3, almindeligt papir), Print uden kant

EcoTank ET-16655

MEDFØLGER VED KØB

- 1 sæt blæk (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml CMY)
- Hovedapparat
- Strømkabel
- Vejledning til hurtig start
- Betjeningsvejledning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT	
Energiforbrug	19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 9,5 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	515 x 500 x 350 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	21 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Tilslutninger	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct, USB-vært
Lydeffekt	Drift:6,8 B (A)
Lydtryk	Drift:52 dB (A)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App
Strømforsyning	220V, 240V
Colour	Black
ØVRIGE FUNKTIONER	
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm
Funktioner	Touchskærm
ANDRE	
Garanti	12 Måneder Indlevering, 200.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CH71411
Stregkode	8715946734545
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	2 Styk

EcoTank ET-16655

KOMPATIBILITET MED BLÆKBEHOLDER

● 113
● 113
● 113
● 113
● ● ● ● 113

KAPACITETSDATA FOR BLÆKBEHOLDER

	●	● ● ●
Inkluderet	4.500 sider*	2.800 sider*
Udskiftning	7.500 sider*	6.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. Se epson.dk/ecotankfootnotes for yderligere information

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.