EcoTank ET-5805

FICHE TECHNIQUE

Parfaite pour les entreprises, cette solution d'impression A4 EcoTank sans cartouches avec réservoirs d'encre rechargeables assure une impression de bureau ultra-économique.

Imprimez, numérisez, copiez et faxez grâce à cette imprimante multifonction EcoTank facile d'utilisation qui vous permet d'obtenir un coût par page exceptionnellement bas. Les tâches A4 peuvent être accomplies rapidement grâce à des vitesses d'impression et de numérisation rapides, deux bacs avant de 250 pages A4, un magasin papier arrière de 50 feuilles et un chargeur automatique de documents de 50 feuilles A4. Imprimez selon vos préférences grâce à l'impression mobile, à la connexion Ethernet et à un écran tactile LCD de 10,9 cm.

Rapidité et efficacité

Cette imprimante multifonction rapide et efficace, avec un temps de sortie première page en à peine 5,5 secondes*, vous permet de gagner du temps. Grâce à l'impression recto verso et son chargeur automatique de documents ultra-rapide, vous allez pouvoir mener à bien vos tâches quotidiennes en un rien de temps.

EcoTank A4 multifonction

Le modèle ET-5805 a été conçu pour réaliser des tâches de bureau au format A4 à l'aide des fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de fax. L'écran tactile LCD vous permet de sélectionner facilement les fonctionnalités.

Économies à long terme

Réalisez des économies grâce à ce modèle EcoTank qui offre un coût d'impression par page incroyablement bas. Contrairement à d'autres imprimantes, ce modèle EcoTank est équipé de bouteilles d'encre économiques.

Moins d'interruptions

Devant rarement être rechargée en encre, cette solution d'impression EcoTank peut imprimer des milliers de pages avant de manquer d'encre, tandis que les deux bacs papier à chargement frontal offrent une capacité totale de 500 feuilles. Libérez-vous des contraintes liées au chargement manuel des feuilles avec un magasin papier arrière de grande capacité (50 feuilles) ainsi qu'un chargeur automatique de documents A4.

Imprimez où que vous soyez

Avec le Wi-Fi et Wi-Fi Direct, imprimez vos documents à partir d'appareils mobiles à l'aide de l'application Epson Smart Panel*. Comprend également une connexion Ethernet.

Simplicité d'utilisation et fiabilité

Recharger les grands réservoirs d'encre en façade est simple avec les bouteilles d'encre anti-gouttes intuitives et leur bouchon refermable. Réputée pour sa vitesse, sa qualité, sa fiabilité et son efficacité, la tête d'impression PrecisionCore Zéro Chaleur résiste jusqu'à la fin de vie de l'imprimante.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Impression rapide pour gagner du temps**
  Profitez de vitesses d'impression jusqu'à 25 ppm*
- **Imprimante multifonction A4 avec fax, écran tactile et chargeur de documents**
  Impression, copie et numérisation haute qualité dans un seul appareil, ainsi que des grands bacs papier pour vous faire gagner du temps
- **Les multiples options de connectivité vous permettent d'imprimer facilement**
  Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et applications d'impression mobiles gratuites*
- **Un jeu de bouteilles d'encre de rechange vous permet d'imprimer jusqu'à 7 500 pages en monochrome et 6 000 pages en couleur***
  Il suffit d'ajouter du papier pour une impression avec intervention minimale !
- **1ere marque d'imprimantes a reservoirs vendue au monde***
  100 millions d'imprimantes EcoTank vendues dans le monde*
- **Le système simple de réservoir d'encre vous permet de recharger à partir de bouteilles**
  De plus, les détrompeurs sur les bouteilles EcoTank garantissent un rechargement sans difficultés

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 256 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire
Résolution de l'impression	4.800 x 2.400 DPI (ppp)
Catégorie	Bureau à domicile, Groupe de travail
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie
IMPRESSION	
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 12 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	32 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 22 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	16 pages A4/min. Monochrome, 9 pages A4/min. Couleur
Temps de sortie de première page	Monochrome5,5 Secondes, Couleur9,5 Secondes
Cycle d'utilisation recommandé	3.300 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	
NUMÉRISATION	
Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	26 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique 5 sec. avec scan à plat
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	11 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	9 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique 10 sec. avec scan à plat
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	6 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
FAX	
Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	200 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Diffuser fax, Aperçu de télécopie, Réception du sondage

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide
- Guide d'utilisation
- 1 jeu d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ)

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GESTION DU PAPIER	
Nombre de bacs papier	3
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe), Letter, Legal
Recto/verso	Oui (A4, papier ordinaire)
Chargeur automatique de documents	50 pages
Capacité du bac de sortie papier	125 Feuilles
Capacité des magasins papier	550 Feuilles Standard
Chemin papier arrière (médias spéciaux)	Oui
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m² Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Fax Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire)
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	19 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,8 W (mode veille), 8,3 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,13 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	425 x 500 x 350 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	17,5 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure, Windows XP Professionnel Édition x64
Connexions	USB, Ethernet, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Wi-Fi Direct
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,6 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :51 dB(A)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Application Epson Smart Panel
Alimentation électrique	220 V, 240V
Couleur	Noir
AUTRES PARAMÈTRES :	
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm
Caractéristiques	Ecran tactile
AUTRE	
Garantie	12 Mois retour atelier, 200.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici. Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ30405
Code EAN	8715946734682
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	2 Pièces

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-07-08

EcoTank ET-5805

COMPATIBILITÉ DES BOUTEILLES D'ENCRE

- 113
- 113
- 113
- 113
- 113

DONNÉES D'AUTONOMIE DES BOUTEILLES D'ENCRE

Inclus	4.500 pages*	2.800 pages*
Recharge	7.500 pages*	6.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

1. Pour plus de détails, voir epson.fr/ecotankfootnotes