
Epson **AcuLaser C9300N serien**

DATAARK



Vist model: AL-C9300N



AcuLaser C9300N-serien af avancerede A3-farvelaserprintere tilbyder virksomheder og mellemstore til store arbejdsgrupper førsteklasses udskrifter med en af de bedste udskriftskvaliteter i sin klasse.

Virksomheder, som kræver professionelle udskrifter, vil værdsætte Epsons teknologi til forbedring af opløsning, AcuLaser Colour-RITech, som eliminerer ujævne kanter i tekst og leverer grafer, grafik og selv CAD-diagrammer med tydelige, skarpe farver. C9300N-serien tilbyder også Epsons nye Advanced Amplitude Modulation (AAM) skærmteknologi til at analysere punktplacering og producere skarpe billeder med klart definerede kanter.

Dens udskrifter i høj kvalitet er prismæssigt overkommelige, da C9300N-serien har Epsons laveste pris pr. side for en farverlaserprinter. Sammen med duplexenheden (ekstraudstyr), som hjælper med at spare op til 50 % på brugen af papir, samt det ENERGY STAR-godkendte reducerede strømforbrug betyder dette, at de samlede ejeromkostninger er meget lave.

Med sin kompakte størrelse og muligheden for at udskrive i op til A3-størrelse er C9300N-serien udviklet med tanke på virksomheders behov. Dens udskrivningshastighed på op til 30 sider pr. minut i A4 sort-hvid og farve hjælper med at øge virksomheders produktivitet, og en papirkapacitet på op til 2055 ark sparer tid til genopfyldning. Og Gigabit Ethernet- og PDL-support med IPSec, IPv6 og SSL gør integration i komplekse it-miljøer problemfri.

C9300N-serien har en maksimal, månedlig udskriftskapacitet på op til 100.000 sider, så virksomheder kan føle sig sikre på, at deres investering i Epson serien er solid.

NØGLEFUNKTIONER

- Kompakt A3-farvelaserserie
- 4800RIT-opløsning med Epsons Colour-RITech-teknologi
- Epsons nye AAM-skærmteknologi
- Udskrivningshastigheder på op til 30 sider pr. minut i A4 sort-hvid og farve
- Udskriftskapacitet på op til 100.000 sider



Vist model: AL-C9300D3TNC med duplex, 3 ekstra papirbakker og stativ

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNOLOGI	
Udskriftskvalitet	A3 farvelaserprinter
Udskriftsopløsning	4800RIT med Epsons Colour Resolution Improvement-teknologi
	Op til 1200 × 1200 dpi
UDSKRIV	
Enkelt ark	Op til 30 sider pr. minut i (A4 sort-hvid/farve)
Dobbeltsidet	Op til 21 sider pr. minut i (A4 sort-hvid/farve)
Første side udskrevet	Mindre end 8,3/9,9 sekunder (A4 sort-hvid/farve)
Opvarmningstid	Mindre end 18 sekunder (fra dvaletilstand til at være klar til udskrivning)
Maksimal udskriftsmængde	Op til 100.000 sider
TILSLUTNINGSMULIGHEDER	
Standardinterface	Gigabit Ethernet-interface, High Speed USB-interface
Valgfrit interface	Type-B, Parallelt interface, Compact Flash-interface
Protokoller til netværksudskrivning	TCP/IP, IPv4, IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD
Protokoller til netværksstyring	TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, ENPC,SLP, WSD, LLTD, AppleTalk
PAPIRHÅNDTERING	
Standardpapirkassette	Op til 405 ark (universalmagasin til 155 ark + standard papirkassette til 250 ark)
Papirstørrelse	A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, B, C10, DL, C5, C6, ISO-B, brugerdefineret: 75 til 297 mm bredde og 98 til 431,8 mm længde
Duplex	Ekstraudstyr (findes allerede på udvalgte modeller)
Papirvægt	60–216 g/m^2
Udbakke	Op til 150 ark (udskriftssiden nedad)
Ekstraudstyr til papirhåndtering	Papirbakke med 550 ark (findes allerede på udvalgte modeller)
Maks. papirkassettekapacitet	Op til 2055 ark
Udskriftsområde	Op til 293 × 425,8 mm
STRØMKRAV	
Strømforbrug	Maksimum: 1020 watt/gennemsnitlig udskrivning: 458 watt, klar: 56 watt, dvale:: 3,5 watt, slukket: 0 watt
Spænding	AC 220–240V ±10 %
Strøm	4,7A eller mindre
Frekvensområde	50 Hz/60 Hz ± 3 Hz
MÅL (B × D × H)	From 499.5 x 538 x 422mm to 512 x 538 x 925mm
VÆGT (uden forbrugsstoffer)	From 41Kg to 76Kg (excluding consumables)
GENERELT	
Lydstyrke	Udskrivningstilstand: 70 dB, Standby: 43 dB
Støjniveau	Udskrivningstilstand: 53 dB, Standby: 25 dB
Driftstemperatur	Driftstilstand: 5~32 °C/opbevaring: 0~35 °C
Driftsluftfugtighed	Driftstilstand: 15~85 % relativ luftfugtighed/opbevaring: 15~85 % relativ fugtighed
Understøttelse af Windows	Windows 7 (32-bit/64-bit)/Windows Vista (32-bit/64-bit)/Windows XP (32-bit/64-bit)/ Server 2008 (32-bit/64-bit)/Server 2008R2 (64-bit)/Server 2003 (32-bit/64-bit)
Understøttelse af Mac	Mac OS 10.4.11 ~ 10.6.x
Operativsystemer	Linux: Se http://avasys.jp/eng/linux_driver/
Drivere	Epson Printer Driver, PCL Driver, PostScript Driver
ANDRE FUNKTIONER	
Miljømæssige forholdsregler	Energy Star
Processor	400 MHz
PCL-emuleringer	PCL6, PCL5c, Adobe PostScript3, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X skalerbar: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3, Bitmap: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6
Indbyggede skrifttyper	Skrifttype: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
LCD	LCD (5 linjer × 22 tegn)
GARANTI	
Standard	1 års on-site-garanti
Valgfri	3 års on-site-garanti

1 Epson Colour Resolution Improvement-teknologi

PRODUKTMODELLER

- AcuLaser C9300N (Netværk) C11CB52011
- AcuLaser C9300DN (Duplex og netværk) C11CB52011BZ
- AcuLaser C9300TN (Papirbakke og netværk) C11CB52011BV
- AcuLaser C9300DTN (Duplex, papirbakke og netværk) C11CB52011BT
- AcuLaser C9300D2TN (Duplex, 2 papirbakker og netværk) C11CB52011BR
- AcuLaser C9300D3TNC (Duplex, 3 papirbakker, stativ og netværk) C11CB52011BP

HVAD ER DER I KASSEN

- Printer
- Strømkabel
- Software-CD
- Instruktions- og informationsark
- Garanti
- Starttonerpatroner

FORBRUGSSTOFFER

- Sort tonerpatron (6.500 sider*) C13S050605
- Dobbeltpakke med sort tonerpatron (2 × 6.500 sider*) C13S050609
- Cyan tonerpatron (7.500 sider*) C13S050604
- Dobbeltpakke med cyan tonerpatron (2 × 7.500 sider*) C13S050608
- Magenta tonerpatron (7.500 sider*) C13S050603
- Dobbeltpakke med magenta tonerpatron (2 × 7.500 sider*) C13S050607
- Gul tonerpatron (7.500 sider*) C13S050602
- Dobbeltpakke med gul tonerpatron (2 × 7.500 sider*) C13S050606
- Sort fotokonduktorenhed (24.000 sider**) C13S051210
- Sort fotokonduktorenhed (24.000 sider**) C13S051209
- Beholder til spildtoner (24.000 sider*) C13S050610
- Starttonerpatron (2.000 sider*)

* ISO/IEC19798- og ISO/IEC24712-ydelsestestrapporter
** Tromlens levetid er defineret på basis af kontinuerlig udskrivning. Den varierer afhængig af udskrivningsforholdene.

TILBEHØR (EKSTRAUDSTYR)

- Papirkassette til 550 ark C12C802601
- Duplexenhed C12C802612
- Printerstativ C12C847181
- Parallelt interfacekort C12C824521

Mac Universal Works with Windows Vista® Compatible with Windows 7 Adobe PostScript 3 ENERGY STAR AcuBrite TONER HI-SPEED USB EPSON COVERPLUS Better Products for a Better Future http://eco.epson.com

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Fax: 44 50 85 86
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Transformervej 6, 2730 Herlev

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®