INFORMATION

34" zakrzywiony monitor UWQHD ze stacją dokującą USB-C, LAN, przełącznikiem KVM i podstawą o regulowanej wysokości 150 mm

XCB3497WQSNP to 34” zakrzywiony monitor wyposażony w przełącznik KVM i stację dokującą USB-C, które usprawniają organizację przestrzeni roboczej. Dzięki przełącznikowi KVM można sterować wieloma komputerami za pomocą jednego monitora, klawiatury i myszy, co znacząco poprawia wielozadaniowość. Stacja dokująca USB-C eliminuje nadmiar kabli i upraszcza łączność, umożliwiając jednoczesne przesyłanie wideo, danych oraz zasilanie notebooka za pomocą jednego kabla. Dodatkowo, po podłączeniu monitora do sieci LAN, laptop automatycznie uzyskuje dostęp do internetu.

Matryca VA gwarantuje wysoki kontrast, głęboką czerń i szerokie kąty widzenia, co zapewnia spójną jakość obrazu i realistyczne wrażenia wizualne. Dla większego komfortu użytkowania monitor wyposażono w podstawkę z regulacją wysokości do 150 mm oraz technologie Flicker-Free i redukcję niebieskiego światła, które pomagają ograniczyć zmęczenie oczu.



Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.

Stacja USB-C: porządek i łatwe podłączenie

Podłącz wszystko za pomocą jednego kabla - obsługuj wideo, dane i zasilanie, zachowując porządek na biurku.

Zakrzywiony ekran dla wciągającego oglądania

Zanurz się w naturalnym, wciągającym obrazie, który minimalizuje zniekształcenia i zmniejsza zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy lub rozrywki.



Wielozadaniowość z ultra-szerokim QHD

Uzyskaj więcej miejsca do pracy - porównuj dokumenty obok siebie, wykonuj kilka zadań jednocześnie lub w pełni zanurz się w treści bez potrzeby przełączania okien.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	zakrzywiony
Przekątna	34", 86.7cm
Panel	matryca VA, matowe wykończenie
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Format obrazu	21:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Synchronizacja pozioma	30 - 180kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Plamka	0.232mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Zasilanie 95W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
RJ45 (LAN)	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync Premium, HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Ekstra	i-Style Colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski	Joystick: Zasilanie/Menu (Wyśrodkuj), Naprzód/Wybór sygnału, Wstecz, W lewo, i-Style Colour/ECO/Redukcja niebieskiego światła, W prawo/Głośność
Parametry regulowane	regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, redukcja rozmycia ruchu, technologia X-Res, Black Tuner), ustawienia kolorów (6-osiowa, i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, tło OSD, DDC/CI, wyświetlanie informacji), język, różne (ostrość, regulacje trybu wideo, logo startowe, zasilanie LED, ładowanie USB, prędkość USB C), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz), przywróć
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI, DP, USB-C
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	32W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	807 x 426 (576) x 245.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	928 x 480 x 186mm

Waga (bez pudła)	9.7kg
Waga (z pudłem)	14.1kg
Kod EAN	4948570125142



GALERIA

iiyama
ProLite
XCB3497WQSNP
34"
86.4cm
VA
3440x1440
CURVED
1500R
95W
USB-C
KVM
SWITCH
15cm
5 YEAR WARRANTY

iiyama
ProLite
XCB3497WQSNP
34"
86.4cm
VA
3440x1440
CURVED
1500R
95W
USB-C
KVM
SWITCH
15cm
5 YEAR WARRANTY

iiyama
ProLite
XCB3497WQSNP
34"
86.4cm
VA
3440x1440
CURVED
1500R
95W
USB-C
KVM
SWITCH
15cm

iiyama
ProLite
XCB3497WQSNP
34"
86.4cm
VA
3440x1440
CURVED
1500R
95W
USB-C
KVM
SWITCH
15cm

iiyama
ProLite
XCB3497WQSNP
34"
86.4cm
VA
3440x1440
CURVED
1500R
95W
USB-C
KVM
SWITCH
15cm

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**